

**volta**  
**Bestellhilfe**  
**Juni 2025**

**:hager**

- für Geräte bis 63 A
- Wandeinbautiefe 90 mm
- Geräteeinbautiefe: maximal 70 mm
- Geräteabdeckung mit 90°-Schnellbefestigungsschrauben, serienmäßig plombierbar
- verdrehbarer Blendrahmen mit 15 mm Putzausgleich
- integrierte Wasserwaage
- Stahlblechtür mit versenktem Griff
- Türscharnier handbedienbar
- Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage
- fingersichere PE und N QuickConnect-Klemme

- seitlicher Verdrahtungskanal
- Normen: DIN EN 60670-24, DIN 43871
- geeignet zum Einsatz in Wohnungsgebäuden nach DIN 18015
- Flachausführung: Standardverteiler mittels Erhöhungsrahmen VZ111N - VZ115N auf 72 mm Wandeinbautiefe umrüstbar
- Abmessungen nach DIN 43871

## Komplettverteiler

Unterputz		Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
	Verteiler mit Tür, IP30	Kleinverteiler volta, UPV, 1-reihig	356 mm	348 mm	94,5 mm	12	20	14	<b>VU12NC</b>	126,30 €/St
		Kleinverteiler volta, UPV, 2-reihig	505,5 mm	348 mm	94,5 mm	24	26	18	<b>VU24NC</b>	163,50 €/St
		Kleinverteiler volta, UPV, 3-reihig	630,5 mm	348 mm	94,5 mm	36	32	22	<b>VU36NC</b>	191,80 €/St
		Kleinverteiler volta, UPV, 4-reihig	755,5 mm	348 mm	94,5 mm	48	38	26	<b>VU48NC</b>	272,70 €/St
		Kleinverteiler volta, UPV, 5-reihig	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	60	46	32	<b>VU60NC</b>	331,00 €/St

## Komplettverteiler

Hohlwand		Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
	Verteiler mit Tür, IP30	Kleinverteiler volta, HWV, 1-reihig	356 mm	348 mm	94,5 mm	12	20	14	<b>VH12NC</b>	153,80 €/St
		Kleinverteiler volta, HWV, 2-reihig	505,5 mm	348 mm	94,5 mm	24	26	18	<b>VH24NC</b>	189,80 €/St
		Kleinverteiler volta, HWV, 3-reihig	630,5 mm	348 mm	94,5 mm	36	32	22	<b>VH36NC</b>	219,60 €/St
		Kleinverteiler volta, HWV, 4-reihig	755,5 mm	348 mm	94,5 mm	48	38	26	<b>VH48NC</b>	298,20 €/St
		Kleinverteiler volta, HWV, 5-reihig	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	60	46	32	<b>VH60NC</b>	361,70 €/St

## Komplettverteiler

Aufputz		Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
	Verteiler ohne Tür, IP30	Kleinverteiler volta, APV, 1-reihig	245 mm	305 mm	96,5 mm	12	20	14	<b>VA12CN</b>	71,70 €/St
		Kleinverteiler volta, APV, 2-reihig	370 mm	305 mm	96,5 mm	24	26	18	<b>VA24CN</b>	99,80 €/St
		Kleinverteiler volta, APV, 3-reihig	515 mm	305 mm	96,5 mm	36	32	22	<b>VA36CN</b>	132,10 €/St
		Kleinverteiler volta, APV, 4-reihig	640 mm	305 mm	96,5 mm	48	38	26	<b>VA48CN</b>	164,00 €/St
		Kleinverteiler volta, APV, 5-reihig	765 mm	305 mm	96,5 mm	60	46	32	<b>VA60CN</b>	193,20 €/St

## Klemmenbestückung

<b>VU12NC</b>	1 x KN14N		1 x VZ455N	1 x KN14E	
<b>VU24NC</b>	2 x KN10N		1 x VZ455N	1 x KN18E	
<b>VU36NC</b>	2 x KN14N		1 x VZ455N	1 x KN22E	
<b>VU48NC</b>	1 x KN18N	1 x KN14N	1 x VZ455N	1 x KN26E	
<b>VU60NC</b>	1 x KN18N	1 x KN22N	1 x VZ455N	1 x KN18E	1 x KN14E
<b>VH12NC</b>	1 x KN14N		1 x VZ455N	1 x KN14E	
<b>VH24NC</b>	2 x KN10N		1 x VZ455N	1 x KN18E	
<b>VH36NC</b>	2 x KN14N		1 x VZ455N	1 x KN22E	
<b>VH48NC</b>	1 x KN18N	1 x KN14N	1 x VZ455N	1 x KN26E	
<b>VH60NC</b>	1 x KN18N	1 x KN22N	1 x VZ455N	1 x KN18E	1 x KN14E
<b>VA12CN</b>	1 x KN14N		1 x VZ455N	1 x KN14E	
<b>VA24CN</b>	2 x KN10N		1 x VZ455N	1 x KN18E	
<b>VA36CN</b>	2 x KN14N		1 x VZ455N	1 x KN22E	
<b>VA48CN</b>	1 x KN18N	1 x KN14N	1 x VZ455N		
<b>VA60CN</b>	1 x KN18N	1 x KN22N	1 x VZ455N	1 x KN18E	1 x KN14E

- Wandeinbautiefe 90 mm
- Geräteeinbautiefe: maximal 70 mm
- verdrehbarer Blendrahmen mit 15 mm Putzausgleich
- integrierte Wasserwaage
- geschlitzte Stahlblechtür mit versenktem Griff oder Kunststofftür mit versenktem Griff für verbessertes WLAN-Signal
- Türscharnier handbedienbar
- Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage
- seitlicher Verdrahtungskanal
- geeignet zum Einsatz in Wohnungsgebäuden nach DIN 18015
- Flachausführung: Standardverteiler mittels Erhöhungsrahmen VZ111N - VZ115N auf 72 mm Wandeinbautiefe umrüstbar
- Baugröße 3-, 4- und 5-reihig, Ausführung UPV und HWV
- Baugröße 3- und 4-reihig, Ausführung APV
- Isoliert aufgebautes Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Datenmodulen
- segmentierte Metall-Montageplatten zur Aufnahme von aktiven und passiven Geräten
- Multimedia-Gerätehalter VZ02MM enthalten
- im Schieber integrierte Dreifachsteckdose 90° drehbar
- Abmessungen nach DIN 43871

## Multimediaverteiler Stahlblechtür

Unterputz	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
 Verteiler mit geschlitzter Stahlblechtür	Multimedia volta, UPV, 3-reihig	630,5 mm	348 mm	94,5 mm	36			<b>VU36NW</b>	383,10 €/St
	Multimedia volta, UPV, 4-reihig	755,5 mm	348 mm	94,5 mm	48			<b>VU48NW</b>	409,90 €/St
	Multimedia volta, UPV, 5-reihig	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	60			<b>VU60NW</b>	482,30 €/St

## Multimediaverteiler Stahlblechtür

Hohlwand	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
 Verteiler mit geschlitzter Stahlblechtür	Multimedia volta, HWV, 3-reihig	630,5 mm	348 mm	94,5 mm	36			<b>VH36NW</b>	412,40 €/St
	Multimedia volta, HWV, 4-reihig	755,5 mm	348 mm	94,5 mm	48			<b>VH48NW</b>	436,50 €/St
	Multimedia volta, HWV, 5-reihig	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	60			<b>VH60NW</b>	509,60 €/St

## Multimediaverteiler Stahlblechtür

Aufputz	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
 Verteiler mit geschlitzter Stahlblechtür	Multimedia volta, APV, 3-reihig	515 mm	305 mm	96,5 mm	36			<b>VA36NW</b>	365,70 €/St
	Multimedia, volta, APV, 4-reihig	640 mm	305 mm	96,5 mm	48			<b>VA48NW</b>	391,30 €/St
	Multimedia, volta, APV, 5-reihig	765 mm	305 mm	96,5 mm	60			<b>VA60NW</b>	438,70 €/St

## Multimediaverteiler Kunststofftür

Unterputz	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
 Verteiler mit geschlitzter Kunststofftür	Multimedia volta, UPV, 3-reihig	630,5 mm	348 mm	94,5 mm	36			<b>VU36WWH</b>	430,20 €/St
	Multimedia volta, UPV, 4-reihig	755,5 mm	348 mm	94,5 mm	48			<b>VU48WWH</b>	451,30 €/St
	Multimedia volta, UPV, 5-reihig	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	60			<b>VU60WWH</b>	522,60 €/St

## Multimediaverteiler Kunststofftür

Hohlwand	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
 Verteiler mit geschlitzter Kunststofftür	Multimedia volta, HWV, 3-reihig	630,5 mm	348 mm	94,5 mm	36			<b>VH36WWH</b>	459,00 €/St
	Multimedia volta, HWV, 4-reihig	755,5 mm	348 mm	94,5 mm	48			<b>VH48WWH</b>	477,40 €/St
	Multimedia volta, HWV, 5-reihig	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	60			<b>VH60WWH</b>	549,30 €/St

## Multimediaverteiler Kunststofftür

Aufputz	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
 Verteiler mit geschlitzter Kunststofftür	Multimedia volta, APV, 3-reihig	515 mm	305 mm	96,5 mm	36			<b>VA36WWH</b>	411,90 €/St
	Multimedia volta, APV, 4-reihig	640 mm	305 mm	96,5 mm	48			<b>VA48WWH</b>	430,30 €/St
	Multimedia volta, APV, 5-reihig	765 mm	305 mm	96,5 mm	60			<b>VA60WWH</b>	475,70 €/St

- für Geräte bis 63 A
- Wandeinbautiefe 90 mm
- Geräteeinbautiefe: maximal 70 mm
- Geräteabdeckung mit 90°-Schnellbefestigungsschrauben, serienmäßig plombierbar
- verdrehbarer Blendrahmen mit 15 mm Putzausgleich
- integrierte Wasserwaage
- geschlitzte Stahlblechtür mit versenktem Griff oder Kunststofftür mit versenktem Griff für verbessertes WLAN-Signal
- Türscharnier handbedienbar
- Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage
- fingersichere PE und N QuickConnect-Klemme
- seitlicher Verdrahtungskanal
- Flachausführung: Standardverteiler mittels Erhöhungsrahmen VZ111N - VZ115N auf 72 mm Wandeinbautiefe umrüstbar

- Baugröße 5-reihig, Ausführung UPV und HWV
- Je nach Ausführung für 2 bzw. 3 Reihen Stromkreisverteilung und 3 bzw. 2 Reihen Multimediaanwendung
- Mischverteiler aus Stromkreis- / und Multimediakleinverteiler
- Isoliert aufgebautes Patch-Panel FZ06MMO zur Aufnahme von 12 Datenmodulen bei Bedarf nachrüstbar
- segmentierte Metall-Montageplatten zur Aufnahme von aktiven und passiven Geräten
- Multimedia-Gerätehalter VZ02MM enthalten
- Abschottung mit je 1x Steckdose und 1x Blinddeckel (zur Nachrüstung einer 2. Steckdose)
- Normgerechte Ausführung durch beigefügte Abschottung
- Abmessungen nach DIN 43871

## Kleinverteiler hybrid Stahlblechtür

Unterputz	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
 Verteiler mit Steckdose und Stahlblechtür	Hybrid volta, UPV, 2 Montageplatten	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	24	26	18	<b>VU602NWH</b>	468,60 €/St
	Hybrid volta, UPV, 1 Montageplatte	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	36	32	22	<b>VU603NWH</b>	495,90 €/St

## Kleinverteiler hybrid Stahlblechtür

Hohlwand	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
 Verteiler mit Steckdose und Stahlblechtür	Hybrid volta, HWV, 2 Montageplatten	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	24	26	18	<b>VH602NWH</b>	523,10 €/St
	Hybrid volta, HWV, 1 Montageplatte	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	36	32	22	<b>VH603NWH</b>	551,90 €/St

## Kleinverteiler hybrid Stahlblechtür

Aufputz	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
 Verteiler mit Steckdose und Stahlblechtür	Hybrid volta, HWV, 2 Montageplatten	765 mm	305 mm	96,5 mm	24	26	18	<b>VA602NWH</b>	426,40 €/St
	Hybrid volta, HWV, 1 Montageplatte	765 mm	305 mm	96,5 mm	36	32	22	<b>VA603NWH</b>	451,10 €/St

**Kleinverteiler hybrid Kunststoffür**

Unterputz	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
 <p>Verteiler mit Steckdose und Kunststoffür</p>	Hybrid volta, UPV, 2 Montageplatten	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	24	26	18	<b>VU602WWH</b>	508,90 €/St
	Hybrid volta, UPV, 1 Montageplatte	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	36	32	22	<b>VU603WWH</b>	536,50 €/St

**Kleinverteiler hybrid Kunststoffür**

Hohlwand	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
 <p>Verteiler mit Steckdose und Kunststoffür</p>	Hybrid volta, HWV, 2 Montageplatten	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	24	26	18	<b>VH602WWH</b>	562,90 €/St
	Hybrid volta, HWV, 1 Montageplatte	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	36	32	22	<b>VH603WWH</b>	591,70 €/St

**Kleinverteiler hybrid Kunststoffür**

Aufputz	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
 <p>Verteiler mit Steckdose und Kunststoffür</p>	Hybrid volta, HWV, 2 Montageplatten	765 mm	305 mm	96,5 mm	24	26	18	<b>VA602WWH</b>	462,90 €/St
	Hybrid volta, HWV, 1 Montageplatte	765 mm	305 mm	96,5 mm	36	32	22	<b>VA603WWH</b>	488,10 €/St

Klemmenbestückung			
<b>VU602WWH</b>	2 x KN10N	1 x VZ455N	1 x KN18E
<b>VU603WWH</b>	2 x KN14N	1 x VZ455N	1 x KN22E
<b>VH602WWH</b>	2 x KN10N	1 x VZ455N	1 x KN18E
<b>VH603WWH</b>	2 x KN14N	1 x VZ455N	1 x KN22E

**4-reihige Varianten bestückt mit:**

- quickconnect
- 2 FI-Schalter 4 polig 40A
- 9 LS-Schalter 1 polig 16A
- 1 LS-Schalter 3 polig 20A
- 1 Überspannungsableiter T2
- 1 Hauptleitungsabzweigklemme
- inkl. Hauptstromverdrahtung

**5-reihige Varianten bestückt mit:**

- quickconnect
- 3 FI-Schalter 4 polig 40A
- 15 LS-Schalter 1 polig 16A
- 1 LS-Schalter 3 polig 20A
- 1 Überspannungsableiter T2
- 1 Hauptleitungsabzweigklemme
- inkl. Hauptstromverdrahtung

- Türscharnier handbedienbar
- Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage
- fingersichere QuickConnect-Klemme in Schnapptechnik
- Klemmen für FI-Schutz-Schalterverdrahtung serienmäßig für 1 - 5-reihige Verteiler
- seitlicher Verdrahtungskanal
- Normen: DIN EN 61439-1/-3
- geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015
- Flachausführung: Standardverteiler mittels Erhöhungsrahmen (Zubehör) auf 72 mm Wandeinbautiefe umrüstbar

**Komplettverteiler – bestückt und verdrahtet**

Unterputz	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
	Kleinv.,volta,UPV,4x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 2 FI-Kreise,Übersp.ableit  Verteiler enthält: 1 x CDS440D, 1 x MBS320, 3 x MBS116 1 x CDS440D, 6 x MBS116 1 x SPB413 1 x KH25C 2 x KDN363J 1 x KCF663L	755,5 mm	348 mm	94,5 mm	48	38	26	<b>VU48BV1</b>	1.296,00 €/St

**Komplettverteiler – bestückt und verdrahtet**

Unterputz	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
	Kleinv.,volta,UPV,5x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 3 FI-Kreise,Übersp.ableit  Verteiler enthält: 1 x CDS440D, 1 x MBS320, 3 x MBS116 2 x CDS440D, 12 x MBS116 1 x SPB413 1 x KH25C 3 x KDN363J 1 x KCF668L	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	60	46	32	<b>VU60BV1</b>	1.615,80 €/St

**Komplettverteiler – bestückt und verdrahtet**

Hohlwand	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
	Kleinv.,volta,HW,4x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 2 FI-Kreise,Übersp.ableit  Verteiler enthält: 1 x CDS440D, 1 x MBS320, 3 x MBS116 1 x CDS440D, 6 x MBS116 1 x SPB413 1 x KH25C 2 x KDN363J 1 x KCF663L	755,5 mm	348 mm	94,5 mm	48	38	26	<b>VH48BV1</b>	1.324,90 €/St

**Komplettverteiler – bestückt und verdrahtet**

Hohlwand	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
	Kleinv.,volta,HW,5x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 3 FI-Kreise,Übersp.ableit  Verteiler enthält: 1 x CDS440D, 1 x MBS320, 3 x MBS116 2 x CDS440D, 12 x MBS116 1 x SPB413 1 x KH25C 3 x KDN363J 1 x KCF668L	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	60	46	32	<b>VH60BV1</b>	1.637,50 €/St

**Komplettverteiler – bestückt und verdrahtet**

Aufputz	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
	Kleinv.,volta,APV,4x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 2 FI-Kreise,Übersp.ableit  Verteiler enthält: 1 x CDS440D, 1 x MBS320, 3 x MBS116 1 x CDS440D, 6 x MBS116 1 x SPB413 1 x KH25C 2 x KDN363J 1 x KCF663L	640 mm	305 mm	96,5 mm	48	38	26	<b>VA48BV1</b>	1.241,60 €/St

**Komplettverteiler – bestückt und verdrahtet**

Aufputz	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
	Kleinv.,volta,APV,5x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 3 FI-Kreise,Übersp.ableit  Verteiler enthält: 1 x CDS440D, 1 x MBS320, 3 x MBS116 2 x CDS440D, 12 x MBS116 1 x SPB413 1 x KH25C 3 x KDN363J 1 x KCF668L	765 mm	305 mm	96,5 mm	60	46	32	<b>VA60BV1</b>	1.526,10 €/St

### 4 reihige Varianten bestückt mit:

- quickconnect
- 2 FI-Schalter 4 polig 40A
- 9 LS Schalter 1 polig 16A
- 1 LS Schalter 3 polig 20A
- 1 Überspannungsableiter T2
- 1 Hauptschalter
- inkl. Hauptstromverdrahtung

### 5 reihige Varianten bestückt mit:

- quickconnect
- 3 FI-Schalter 4 polig 40A
- 15 LS Schalter 1 polig 16A
- 1 LS Schalter 3 polig 20A
- 1 Überspannungsableiter T2
- 1 Hauptschalter
- inkl. Hauptstromverdrahtung

- Türscharnier handbedienbar
- Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage
- fingersichere QuickConnect-Klemme in Schnapptechnik
- Klemmen für FI-Schutz-Schalterverdrahtung serienmäßig für 1 - 5 reihige Verteiler
- seitlicher Verdrahtungskanal
- Normen: DIN EN 61439-1/-3
- geeignet zum Einsatz in Wohnungebäuden nach DIN 18015
- Flachausführung: Standardverteiler mittels Erhöhungsrahmen (Zubehör) auf 72 mm Wandeinbautiefe umrüstbar

### Komplettverteiler – bestückt und verdrahtet

Unterputz	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
	Kleinv.,volta,UPV,4x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 2 FI-Kreise,Übersp.ableit., mit Hauptsch.  Verteiler enthält: 1 x CDS440D, 1 x MBS320, 3 x MBS116 1 x CDS440D, 6 x MBS116 1 x SPB413 1 x SBN463 2 x KDN363J 1 x KCF668L	755,5 mm	348 mm	94,5 mm	48	38	26	<b>VU48BV2</b>	1.345,00 €/St

### Komplettverteiler – bestückt und verdrahtet

Unterputz	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
	Kleinv.,volta,UPV,5x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 3 FI-Kreise,Übersp.ableit., mit Hauptsch.  Verteiler enthält: 1 x CDS440D, 1 x MBS320, 3 x MBS116 2 x CDS440D, 12 x MBS116 1 x SPB413 1 x SBN463 3 x KDN363J 1 x KCF668L	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	60	46	32	<b>VU60BV2</b>	1.664,80 €/St

### Komplettverteiler – bestückt und verdrahtet

Hohlwand	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
	Kleinv.,volta,HW,4x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 2 FI-Kreise,Übersp.ableit., mit Hauptsch.  Verteiler enthält: 1 x CDS440D, 1 x MBS320, 3 x MBS116 1 x CDS440D, 6 x MBS116 1 x SPB413 1 x SBN463 2 x KDN363J 1 x KCF668L	755,5 mm	348 mm	94,5 mm	48	38	26	<b>VH48BV2</b>	1.373,90 €/St

### Komplettverteiler – bestückt und verdrahtet

Hohlwand	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
	Kleinv.,volta,HW,5x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 3 FI-Kreise,Übersp.ableit., mit Hauptsch.  Verteiler enthält: 1 x CDS440D, 1 x MBS320, 3 x MBS116 2 x CDS440D, 12 x MBS116 1 x SPB413 1 x SBN463 3 x KDN363J 1 x KCF668L	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	60	46	32	<b>VH60BV2</b>	1.686,50 €/St

### Komplettverteiler – bestückt und verdrahtet

Aufputz	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
	Kleinv.,volta,APV,4x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 2 FI-Kreise,Übersp.ableit., mit Hauptsch.  Verteiler enthält: 1 x CDS440D, 1 x MBS320, 3 x MBS116 1 x CDS440D, 6 x MBS116 1 x SPB413 1 x SBN463 2 x KDN363J 1 x KCF668L	640 mm	305 mm	96,5 mm	48	38	26	<b>VA48BV2</b>	1.290,60 €/St

### Komplettverteiler – bestückt und verdrahtet

Aufputz	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
	Kleinv.,volta,APV,5x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 3 FI-Kreise,Übersp.ableit., mit Hauptsch.  Verteiler enthält: 1 x CDS440D, 1 x MBS320, 3 x MBS116 2 x CDS440D, 12 x MBS116 1 x SPB413 1 x SBN463 3 x KDN363J 1 x KCF668L	765 mm	305 mm	96,5 mm	60	46	32	<b>VA60BV2</b>	1.582,50 €/St

**Mauerkasten volta Unterputz**



- für Geräte bis 63 A
- Wandeinbautiefe 90 mm
- Geräteeinbautiefe: maximal 70 mm
- integrierte Wasserwaage
- seitlicher Verdrahtungskanal
- Normen: DIN EN 60670-24, DIN 43871
- geeignet zum Einsatz in Wohnungegebäuden nach DIN 18015

**Ausbaupakete UPV/HWV**



ohne Blendrahmen und Tür



mit Blendrahmen und Tür



mit Blendrahmen und Tür für Reihenklammern

Höhe	Breite	Tiefe	PLE	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
356 mm	348 mm	94,5 mm	12	<b>VU12NK</b>	12,80 €/St	<b>VZ12NAV</b>	70,00 €/St	<b>VZ12NUH</b>	117,10 €/St	-	-
505,5 mm	348 mm	94,5 mm	24	<b>VU24NK</b>	17,30 €/St	<b>VZ24NAV</b>	87,20 €/St	<b>VZ24NUH</b>	152,50 €/St	<b>VZ24NRK</b>	121,10 €/St
630,5 mm	348 mm	94,5 mm	36	<b>VU36NK</b>	21,10 €/St	<b>VZ36NAV</b>	105,00 €/St	<b>VZ36NUH</b>	177,20 €/St	<b>VZ36NRK</b>	138,80 €/St
755,5 mm	348 mm	94,5 mm	48	<b>VU48NK</b>	25,30 €/St	<b>VZ48NAV</b>	159,50 €/St	<b>VZ48NUH</b>	255,50 €/St	<b>VZ48NRK</b>	211,30 €/St
880,5 mm	348 mm	94,5 mm	60	<b>VU60NK</b>	33,40 €/St	<b>VZ60NAV</b>	193,50 €/St	<b>VZ60NUH</b>	310,10 €/St	<b>VZ60NRK</b>	257,20 €/St

**Mauerkasten volta Unterputz**



- für Geräte bis 63 A
- Wandeinbautiefe 90 mm
- Geräteeinbautiefe: maximal 70 mm
- integrierte Wasserwaage
- seitlicher Verdrahtungskanal
- Normen: DIN EN 60670-24, DIN 43871
- geeignet zum Einsatz in Wohnungegebäuden nach DIN 18015

**Türen für UPV/HWV**



Stahlblechtür RAL 9010



klarsicht RAL 9010



geschlitzt RAL 9010

Höhe	Breite	Tiefe	PLE	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
356 mm	348 mm	94,5 mm	12	<b>VU12NK</b>	12,80 €/St	<b>VZ121N</b>	26,40 €/St	<b>VZ131N</b>	73,70 €/St	-	-
505,5 mm	348 mm	94,5 mm	24	<b>VU24NK</b>	17,30 €/St	<b>VZ122N</b>	37,00 €/St	<b>VZ132N</b>	99,90 €/St	-	-
630,5 mm	348 mm	94,5 mm	36	<b>VU36NK</b>	21,10 €/St	<b>VZ123N</b>	40,10 €/St	<b>VZ133N</b>	108,20 €/St	<b>VZ125N</b>	40,10 €/St
755,5 mm	348 mm	94,5 mm	48	<b>VU48NK</b>	25,30 €/St	<b>VZ124N</b>	56,00 €/St	<b>VZ134N</b>	147,70 €/St	<b>VZ126N</b>	56,00 €/St
880,5 mm	348 mm	94,5 mm	60	<b>VU60NK</b>	33,40 €/St	<b>VZ125E</b>	67,90 €/St	<b>VZ135N</b>	179,10 €/St	<b>VZ127N</b>	67,90 €/St

**Mauerkasten volta Hohlwand**



- für Geräte bis 63 A
- Wandeinbautiefe 90 mm
- Geräteeinbautiefe: maximal 70 mm
- integrierte Wasserwaage
- unverlierbare Hohlwandanker
- seitlicher Verdrahtungskanal
- Normen: DIN EN 60670-24, DIN 43871
- geeignet zum Einsatz in Wohnungegebäuden nach DIN 18015

**Ausbaupakete UPV/HWV**



ohne Blendrahmen und Tür



mit Blendrahmen und Tür



mit Blendrahmen und Tür für Reihenklammern

Höhe	Breite	Tiefe	PLE	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
356 mm	348 mm	94,5 mm	12	<b>VH12NK</b>	38,60 €/St	<b>VZ12NAV</b>	70,00 €/St	<b>VZ12NUH</b>	117,10 €/St	-	-
505,5 mm	348 mm	94,5 mm	24	<b>VH24NK</b>	41,50 €/St	<b>VZ24NAV</b>	87,20 €/St	<b>VZ24NUH</b>	152,50 €/St	<b>VZ24NRK</b>	121,10 €/St
630,5 mm	348 mm	94,5 mm	36	<b>VH36NK</b>	44,90 €/St	<b>VZ36NAV</b>	105,00 €/St	<b>VZ36NUH</b>	177,20 €/St	<b>VZ36NRK</b>	138,80 €/St
755,5 mm	348 mm	94,5 mm	48	<b>VH48NK</b>	47,50 €/St	<b>VZ48NAV</b>	159,50 €/St	<b>VZ48NUH</b>	255,50 €/St	<b>VZ48NRK</b>	211,30 €/St
880,5 mm	348 mm	94,5 mm	60	<b>VH60NK</b>	58,00 €/St	<b>VZ60NAV</b>	193,50 €/St	<b>VZ60NUH</b>	310,10 €/St	<b>VZ60NRK</b>	257,20 €/St

**Mauerkasten volta Hohlwand**



- für Geräte bis 63 A
- Wandeinbautiefe 90 mm
- Geräteeinbautiefe: maximal 70 mm
- integrierte Wasserwaage
- unverlierbare Hohlwandanker
- seitlicher Verdrahtungskanal
- Normen: DIN EN 60670-24, DIN 43871
- geeignet zum Einsatz in Wohnungegebäuden nach DIN 18015

**Türen für UPV/HWV**



Stahlblechtür RAL 9010



klarsicht RAL 9010



geschlitzt RAL 9010

Höhe	Breite	Tiefe	PLE	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
356 mm	348 mm	94,5 mm	12	<b>VH12NK</b>	38,60 €/St	<b>VZ121N</b>	26,40 €/St	<b>VZ131N</b>	73,70 €/St	-	-
505,5 mm	348 mm	94,5 mm	24	<b>VH24NK</b>	41,50 €/St	<b>VZ122N</b>	37,00 €/St	<b>VZ132N</b>	99,90 €/St	-	-
630,5 mm	348 mm	94,5 mm	36	<b>VH36NK</b>	44,90 €/St	<b>VZ123N</b>	40,10 €/St	<b>VZ133N</b>	108,20 €/St	<b>VZ125N</b>	40,10 €/St
755,5 mm	348 mm	94,5 mm	48	<b>VH48NK</b>	47,50 €/St	<b>VZ124N</b>	56,00 €/St	<b>VZ134N</b>	147,70 €/St	<b>VZ126N</b>	56,00 €/St
880,5 mm	348 mm	94,5 mm	60	<b>VH60NK</b>	58,00 €/St	<b>VZ125E</b>	67,90 €/St	<b>VZ135N</b>	179,10 €/St	<b>VZ127N</b>	67,90 €/St

Ausbaupakete hybrid		Blendrahmen									
											
ohne Blendrahmen und Tür		mit Stahlblechtür RAL 9010									
Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis								
-	-	<b>VZ101N</b>	48,80 €/St								
-	-	<b>VZ102N</b>	66,80 €/St								
-	-	<b>VZ103N</b>	74,50 €/St								
-	-	<b>VZ104N</b>	98,00 €/St								
<b>VZ01NWH</b>	138,00 €/St	<b>VZ105N</b>	119,00 €/St								
<b>VZ02NWH</b>	130,20 €/St										
<b>VZ03NWH</b>	120,90 €/St										
Blendrahmen											
											
Kunststoff RAL 9010	Blendrahmen RAL 9010	mit Stahlblechtür, geschlitzt RAL 9010	mit Kunststofftür RAL 9010	mit Stahlblechtür, RAL 9016	mit Stahlblechtür, geschlitzt RAL 9016						
Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
		<b>VZ141N</b>	21,80 €/St					<b>VZ101WN</b>	73,00 €/St		
		<b>VZ142N</b>	28,40 €/St					<b>VZ102WN</b>	88,10 €/St		
<b>VZ123W</b>	87,20 €/St	<b>VZ143N</b>	33,10 €/St	<b>VZ103V</b>	74,50 €/St	<b>VZ103W</b>	120,30 €/St	<b>VZ103WN</b>	101,70 €/St	<b>VZ103WV</b>	101,70 €/St
<b>VZ124W</b>	97,50 €/St	<b>VZ144N</b>	39,40 €/St	<b>VZ104V</b>	98,00 €/St	<b>VZ104W</b>	136,80 €/St	<b>VZ104WN</b>	114,40 €/St	<b>VZ104WV</b>	114,40 €/St
<b>VZ125W</b>	108,40 €/St	<b>VZ145N</b>	48,00 €/St	<b>VZ105V</b>	119,00 €/St	<b>VZ105W</b>	156,30 €/St	<b>VZ105WN</b>	138,70 €/St	<b>VZ105WV</b>	138,70 €/St
Ausbaupakete hybrid		Blendrahmen									
											
ohne Blendrahmen und Tür		mit Stahlblechtür RAL 9010									
Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis								
-	-	<b>VZ101N</b>	48,80 €/St								
-	-	<b>VZ102N</b>	66,80 €/St								
-	-	<b>VZ103N</b>	74,50 €/St								
-	-	<b>VZ104N</b>	98,00 €/St								
<b>VZ01NWH</b>	138,00 €/St	<b>VZ105N</b>	119,00 €/St								
<b>VZ02NWH</b>	130,20 €/St										
<b>VZ03NWH</b>	120,90 €/St										
Blendrahmen											
											
Kunststoff RAL 9010	Blendrahmen RAL 9010	mit Stahlblechtür, geschlitzt RAL 9010	mit Kunststofftür RAL 9010	mit Stahlblechtür, RAL 9016	mit Stahlblechtür, geschlitzt RAL 9016						
Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
		<b>VZ141N</b>	21,80 €/St					<b>VZ101WN</b>	73,00 €/St		
		<b>VZ142N</b>	28,40 €/St					<b>VZ102WN</b>	88,10 €/St		
<b>VZ123W</b>	87,20 €/St	<b>VZ143N</b>	33,10 €/St	<b>VZ103V</b>	74,50 €/St	<b>VZ103W</b>	120,30 €/St	<b>VZ103WN</b>	101,70 €/St	<b>VZ103WV</b>	101,70 €/St
<b>VZ124W</b>	97,50 €/St	<b>VZ144N</b>	39,40 €/St	<b>VZ104V</b>	98,00 €/St	<b>VZ104W</b>	136,80 €/St	<b>VZ104WN</b>	114,40 €/St	<b>VZ104WV</b>	114,40 €/St
<b>VZ125W</b>	108,40 €/St	<b>VZ145N</b>	48,00 €/St	<b>VZ105V</b>	119,00 €/St	<b>VZ105W</b>	156,30 €/St	<b>VZ105WN</b>	138,70 €/St	<b>VZ105WV</b>	138,70 €/St

## Mauerkasten volta Unterputz, für Multimedia



- Wandeinbautiefe 90 mm
- Geräteeinbautiefe: maximal 70 mm
- integrierte Wasserwaage
- seitlicher Verdrahtungskanal
- segmentierte Metall-Montageplatten zur Aufnahme von aktiven und passiven Geräten
- im Schieber integrierte Dreifachsteckdose 90° drehbar
- Abmessungen nach DIN 43871

## Ausbaupakete Multimedia UPV/HWV



ohne Blendrahmen und Tür  
mit E-DAT Modulträger



ohne Blendrahmen und Tür  
mit Keystone Modulträger

Höhe	Breite	Tiefe	PLE	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
356 mm	348 mm	94,5 mm		-	-	-	-	-	-
505,5 mm	348 mm	94,5 mm		-	-	-	-	-	-
630,5 mm	348 mm	94,5 mm		<b>VU36NKM</b>	140,60 €/St	<b>VZ36MME</b>	158,10 €/St	<b>VZ36MMK</b>	158,10 €/St
755,5 mm	348 mm	94,5 mm		<b>VU48NKM</b>	144,60 €/St	<b>VZ48MME</b>	187,50 €/St	<b>VZ48MMK</b>	187,50 €/St
880,5 mm	348 mm	94,5 mm		<b>VU60NKM</b>	153,00 €/St	<b>VZ60MME</b>	217,00 €/St	<b>VZ60MMK</b>	217,00 €/St

## Mauerkasten volta Hohlwand, für Multimedia



- Wandeinbautiefe 90 mm
- Geräteeinbautiefe: maximal 70 mm
- integrierte Wasserwaage
- seitlicher Verdrahtungskanal
- unverlierbare Hohlwandanker
- segmentierte Metall-Montageplatten zur Aufnahme von aktiven und passiven Geräten
- im Schieber integrierte Dreifachsteckdose 90° drehbar
- Abmessungen nach DIN 43871



Höhe	Breite	Tiefe	PLE	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
356 mm	348 mm	94,5 mm		-	-	-	-	-	-
505,5 mm	348 mm	94,5 mm		-	-	-	-	-	-
630,5 mm	348 mm	94,5 mm		<b>VH36NKM</b>	163,10 €/St	<b>VZ36MME</b>	158,10 €/St	<b>VZ36MMK</b>	158,10 €/St
755,5 mm	348 mm	94,5 mm		<b>VH48NKM</b>	165,50 €/St	<b>VZ48MME</b>	187,50 €/St	<b>VZ48MMK</b>	187,50 €/St
880,5 mm	348 mm	94,5 mm		<b>VH60NKM</b>	175,90 €/St	<b>VZ60MME</b>	217,00 €/St	<b>VZ60MMK</b>	217,00 €/St

**Blendrahmen**

									
mit Stahlblechtür, geschlitzt RAL 9010		mit Stahlblechtür RAL 9010		mit Kunststofftür RAL 9010		mit Stahlblechtür, RAL 9016		mit Stahlblechtür, geschlitzt RAL 9016	
Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
-	-	-	-	-	-	<b>VZ101WN</b>	73,00 €/St	-	-
-	-	-	-	-	-	<b>VZ102WN</b>	88,10 €/St	-	-
<b>VZ103V</b>	74,50 €/St	<b>VZ103N</b>	74,50 €/St	<b>VZ103W</b>	120,30 €/St	<b>VZ103WN</b>	101,70 €/St	<b>VZ103WV</b>	101,70 €/St
<b>VZ104V</b>	98,00 €/St	<b>VZ104N</b>	98,00 €/St	<b>VZ104W</b>	136,80 €/St	<b>VZ104WN</b>	114,40 €/St	<b>VZ104WV</b>	114,40 €/St
<b>VZ105V</b>	119,00 €/St	<b>VZ105N</b>	119,00 €/St	<b>VZ105W</b>	156,30 €/St	<b>VZ105WN</b>	138,70 €/St	<b>VZ105WV</b>	138,70 €/St

									
Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
-	-	-	-	-	-	<b>VZ101WN</b>	73,00 €/St	-	-
-	-	-	-	-	-	<b>VZ102WN</b>	88,10 €/St	-	-
<b>VZ103V</b>	74,50 €/St	<b>VZ103N</b>	74,50 €/St	<b>VZ103W</b>	120,30 €/St	<b>VZ103WN</b>	101,70 €/St	<b>VZ103WV</b>	101,70 €/St
<b>VZ104V</b>	98,00 €/St	<b>VZ104N</b>	98,00 €/St	<b>VZ104W</b>	136,80 €/St	<b>VZ104WN</b>	114,40 €/St	<b>VZ104WV</b>	114,40 €/St
<b>VZ105V</b>	119,00 €/St	<b>VZ105N</b>	119,00 €/St	<b>VZ105W</b>	156,30 €/St	<b>VZ105WN</b>	138,70 €/St	<b>VZ105WV</b>	138,70 €/St

# :hager

**Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG**  
Zum Gunterstal  
66440 Blieskastel

**[hager.de](http://hager.de)**