

**BKE-A / AZ**  
**Bestellhilfe**  
**Juli 2025**

**Perfekt im Bestandsbau**

Netzbetreiber, die Bestandsbauten an die digitale Zukunft anschließen wollen, werden hier fündig: Mit dem Adapter BKE-A / AZ lassen sich alte Dreh- oder Wechselstromanlagen schnell, einfach und effizient auf moderne BKE-Technik mit intelligentem Messsystem umrüsten.

**50 A Dauerstrom**

Der BKE-A / AZ (KU83CHE) ist auf Dauerströme von 50 A ausgelegt. Das garantiert einen rundum sicheren Zählerwechsel auch bei höheren Dauerströmen, wie sie z. B. durch die Nutzung von Wärmepumpen, Photovoltaik oder E-Mobilität auftreten können.

**Modernisieren durch Adaptieren**

Unsere BKE-A / AZ Adapter decken alle Anwendungsfälle im Bestandsbau ab: von der 1-phasigen Basisplatte für schmale Zählertafeln (140 mm) nach DIN 43853 bis hin zum 3-phasigen Adapter für Zählerkreuze nach DIN VDE 0603-1, wahlweise als einfache eHZ-Zählertragplatte oder mit Raum für Zusatzanwendungen (RfZ).

Baureihe		VPE = 1, auf Europalette, ohne Eigentumsnummer und ohne eLS	VPE = 10, auf Europalette, ohne Eigentumsnummer und ohne eLS	VPE = 10, auf Europalette, mit Eigentumsnummer und mit eLS	VPE = 10, in Gitterbox, ohne Eigentumsnummer und ohne eLS	VPE = 10, in Gitterbox, mit Eigentumsnummer und mit eLS
<b>KU11xxx</b>						
	1-phasig BKE AZ leer mit kleinem Klemmendeckel	<b>KU11LHE</b>	<b>KU11LHZ</b>		<b>KU11LHZGB</b>	<b>KU11VLZGB</b>
<b>KU33xxx</b>						
	3-phasig BKE-AZ leer mit kleinem Klemmendeckel	<b>KU33LHE</b>	<b>KU33LHZ</b>	<b>KU33VLZ</b>	<b>KU33LHZGB</b>	<b>KU33VLZGB</b>
	3-phasig BKE-AZ leer mit großem Klemmendeckel			<b>KU33VGLZ</b>	<b>KU33VFU10</b>	<b>KU33VGLZGB</b>
	3-phasig BKE-AZ leer mit kleinem Klemmendeckel, 4+4 Hutschiene und Abdeckung geschlossen	<b>KU33AHE</b>	<b>KU33AHZ</b>		<b>KU33AHZGB</b>	<b>KU33VAZGB</b>
	3-phasig BKE-AZ leer mit großem Klemmendeckel, 4+4 Hutschiene und Abdeckung geschlossen			<b>KU33VGAZ</b>		<b>KU33VGAZGB</b>
	3-phasig BKE-AZ leer mit kleinem Klemmendeckel, 5+10 Hutschiene und Abdeckung geschlossen	<b>KU33BHE</b>	<b>KU33BHZ</b>	<b>KU33VBZ</b>	<b>KU33BHZGB</b>	<b>KU33VBZGB</b>
	3-phasig BKE-AZ leer mit großem Klemmendeckel, 5+10 Hutschiene und Abdeckung geschlossen					<b>KU33VGBZGB</b>
	4 +4 Abdeckung mit Hutschiene	<b>KU3XAHE</b>	<b>KU3XAHZ</b>		<b>KU3XAHZGB</b>	

Baureihe	VPE = 1, auf Europalette, ohne Eigentumsnummer und ohne eLS	VPE = 10, auf Europalette, ohne Eigentumsnummer und ohne eLS	VPE = 10, auf Europalette, mit Eigentumsnummer und mit eLS	VPE = 10, in Gitterbox, ohne Eigentumsnummer und ohne eLS	VPE = 10, in Gitterbox, mit Eigentumsnummer und mit eLS
<b>KU33xxx</b>					
 <p>5+10 Abdeckung mit Hutschiene</p>	<b>KU3XBHE</b>	<b>KU3XBHZ</b>		<b>KU3XBHZGB</b>	
 <p>Zubehör KU33, universZ, Deckel, oben, OKK</p>	<b>KU3XO</b>				
 <p>großer Klemmendeckel</p>	<b>KU3XZSK</b>			<b>KU3XZSKZGB</b>	
 <p>nur kleiner Klemmendeckel</p>	<b>KU3XKE</b>			<b>KU3XKZGB</b>	
<b>KU83xxx</b>					
 <p>3-phasig BKE-AZ, mittig, leer mit kleinem Klemmendeckel</p>	<b>KU83LHE</b>	<b>KU83LHZ</b>	<b>KU83VHZ</b>	<b>KU83LHZGB</b>	<b>KU83VHZGB</b>
 <p>3-phasig BKE-AZ, mittig, leer mit kleinem Klemmendeckel, 2+2+10 Hutschiene und Abdeckung geschlossen</p>	<b>KU83CHE</b>	<b>KU83CHZ</b>	<b>KU83CVHZ</b>	<b>KU83CHZGB</b>	<b>KU83CVHZGB</b>
 <p>10+2+2 Hutschiene und Abdeckung geschlossen</p>	<b>KU8XCHE</b>	<b>KU8XCHZ</b>		<b>KU8XCHZGB</b>	
 <p>mittig, nur kleiner Klemmendeckel</p>	<b>KU8XKE</b>	<b>KU8XKZ</b>			

# :hager

**Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG**  
Zum Gunterstal  
66440 Blieskastel

**[hager.de](http://hager.de)**