

Bon de commande
A remettre à votre distributeur
ou à envoyer à votre
commercial Hager

Les Jeux Electriques

Olivier Cyté
champion et électricien elexium
entreprise EIRL CYTÉ (05)

Alexandre Rieu
champion et électricien elexium
entreprise RIEU ALEXANDRE (01)

Julien Thomet
champion et électricien elexium
entreprise THOMET'LEC (39)

Sébastien Seyller
champion et électricien elexium
entreprise VEYSSIERE-SEYLLER (24)



:hager

Les cadeaux des champions

Pour l'achat de produits disponibles dans la liste de références du bon de commande ci-contre (hors packs).



Pour 350€ H.T. d'achats*

Au choix

- 1 bouteille de Pinot Gris Vieil Armand
- 1 bouteille de Médoc Château Bourdieu
- 1 mois d'abonnement Deezer Premium



Pour 700€ H.T. d'achats*

Au choix

- 1 set de tournevis
- 1 pince à dénuder automatique



Pour 2000€ H.T. d'achats*

Une montre Fossil Homme

Les packs des champions



Pack essensya

Réf. EN21ESS_1

avec 30 inter. V&V réf. WE001,
70 prises 2P + T réf. WE100
+ 50 plaques blanches
réf. WE401 offertes.



Pack cubyo

Réf. EN21CUB_2

avec 10 inter. V&V
réf. WNC001,
20 prises 2P + T
réf. WNC100
+ 5 prises 2P + T
réf. WNC100 offertes.



Pack gallery VDI

Réf. EN21GAL_4

avec 10 prises RJ45
cat. 6 FTP réf. WXF224,
20 prises 2P + T réf. WXF100,
10 inter. V&V réf. WXF003
+ 1 coffret VDI gamma+ 13
ECO grade 2TV 4 x RJ45
réf. TN305 offert.



Pack gallery résidentiel

Réf. EN21GAL_3

avec 40 prises 2P + T réf. WXF100,
10 inter. V&V réf. WXF003,
50 supports 2 mod. réf. WXA450,
50 plaques 1 poste pure Réf. WXP0002,
10 enjo. prise pure réf. WXD100B,
10 enjo. inter. pure réf. WXD000B
+ 1 interrupteur automatique
3 fils réf. WXF051 offert.



Pack gallery tertiaire

Réf. EN21GAL_5

avec 10 prises RJ45 réf. WXF224,
20 prises 2P + T réf. WXF100
+ 1 nourrice vide 8 mod. 22,5
réf. NRF0008A00 offerte.



Pack connecté seprio

Réf. RLP305F

avec 1 centrale réf. RLC304F,
2 détecteurs de mouvement
spécial animaux réf. S165-22X,
2 télécommandes réf. RLF444X
+ 1 sirène vocale bicolore
réf. RLD416X offerte.



Pack connecté seprio - coviva

Réf. RLP306F

avec 1 centrale réf. RLC304F,
2 détecteurs de mouvement
spécial animaux réf. S165-22X,
2 télécommandes réf. RLF444X,
1 boîtier de pilotage coviva réf. TKP100A
+ 1 sirène vocale bicolore
réf. RLD416X offerte.

* Offre réservée aux électriciens et aux entreprises d'installation électrique, valable du 11/01/2021 au 26/03/2021, pour un montant d'achats de 350€ H.T., 700€ H.T. ou 2000€ H.T., limitée à 5 cadeaux par raison sociale, valable sur une liste de références dans la limite des stocks disponibles, hors affaires spéciales ou dérogées. Photos non contractuelles. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Bon de commande des champions

Appareillage mural essensya		Qté	Montant
WE001	Interrupteur va-et-vient		
WE040	Double inter. va-et-vient		
WE100	Prise de courant 2P + T		
WE122	Prise de courant double 2P + T		
WE214	Prise RJ45 cat.5e FTP pour grade 1		
WE228	Prise RJ45 cat.6A STP pour grade 3 TV		
WE250	Prise TV directe		
WE401	Plaque 1 poste blanc		
WE401N	Plaque 1 poste noir		
WE402	Plaque 2 postes réversible entraxe 71 mm blanc		

Appareillage mural cubyko		Qté	Montant
WNC001	Interrupteur va-et-vient saillie gris		
WNC100	Prise de courant 2P + T saillie gris		

Appareillage mural gallery		Qté	Montant
WXA450	Support gallery 2 mod.		
WXA450G	Support gallery 2 mod. à griffes		
WXA460	Support gallery 2 mod. systo		
WXA690	Voyant pour inter. gallery 230 V bleu		
WXD000B	Enjoleur inter. gallery 2 mod. pure		
WXD001B	Enjoleur inter. à voyant gallery 2 mod. pure		
WXD010B	Enjoleur inter. 1 mod. pure		
WXD011B	Enjoleur inter. à voyant 1 mod. pure		
WXD100B	Enjoleur prise de courant pure		
WXD112B	Enjoleur chargeur USB gallery pure		
WXD202B	Enjoleur prise RJ45 sans porte-étiquette 2 mod.		
WXD205B	Enjoleur prise RJ45 avec porte-étiquette 1 mod.		
WXD251B	Enjoleur prise TV 2 mod. pure		
WXF003	Interrupteur va-et-vient InterBP 2 mod.		
WXF051	Interrupteur automatique 3 fils		
WXF100	Prise de courant 2P + T		
WXF112	Chargeur USB		
WXF155	Sortie de câble 2 mod.		
WXF224	Prise RJ45 cat.6 FTP simple		
WXF226	Prise RJ45 cat.6 STP simple grade 2 TV		
WXF250	Prise TV direct 2 mod.		
WXF421B	Prise de courant spéciale goulotte 2P + T 16 A		
WXF422B	Prise de courant double spéciale goulotte 2P + T 16 A		
WXF423B	Prise de courant triple spéciale goulotte 2P + T 16 A		
WXF688B	Obturbateur gallery 1 mod.		
WXF689B	Obturbateur gallery 2 mod.		
WXP0002	Plaque plastique injecté pure 1 poste		
WXP0012	Plaque plastique injecté pure 2 postes horizontale 71 mm		
WXP0013	Plaque gallery plastique injecté pure 3 postes horizontale 71 mm		

Automatismes de confort		Qté	Montant
53620	Pack carillon radio à piles 3 mélodies (BP sonnette + récepteur + alimentations)		
53621	Pack carillon radio à piles 10 mélodies + flash (BP sonnette + récept + alimentations)		
53625	Pack carillon radio 230 V 10 mélodies + flash (détecteur de passage + récepteur)		

		Qté	Montant
EE600	Projecteur LED 60 W avec détect. IR évolué 220-360° IP55		
EE633	Projecteur LED 20 W blanc détecteur 140°		
EE643	Projecteur LED 20 W noir détecteur 140°		
EE815	Détecteur de présence plafond encastré 1 voie 360°		
EG103B	Inter. horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version base		
EG203B	Inter. horaire électronique 2 voies sur 7 jours, version base		
EH011	Inter. horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures avec réserve		
EH111	Inter. horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve		
EH171	Inter. horaire électromécanique 1 voie sur 7 jours avec réserve		

Distribution d'énergie - Habitat		Qté	Montant
EMN001	Minuterie simple temporisation		
EMS001B	Minuterie simple temporisation connexion 		
EPN510	Térupteur 1F, 230 V		
EPS410B	Térupteur électronique silencieux 1F, 230 V 		
EPS510B	Térupteur 1F 230 V avec passage de barre 		
ETC225	Contacteur jour-nuit 25 A, 2F, 230 V		
ETS221B	Contacteur jour-nuit 20 A, 2F		
GA01N	Panneau de contrôle pour CBE ou Linky Prof.45 mm		
GD102A	Coffret mini gamma, 1 rangée, 2 		
GD104A	Coffret mini gamma, 1 rangée, 4 		
GD106A	Coffret mini gamma, 1 rangée, 6 		
GD108A	Coffret mini gamma, 1 rangée, 8 		
GD110A	Coffret mini gamma, 1 rangée, 10 		
GD113A	Coffret gamma+ 13, 1 rangée, 13 		
GD118A	Coffret gamma+ 18, 1 rangée, 18 		
GD213A	Coffret gamma+ 13, 2 rangées, 26 		
GD218A	Coffret gamma+ 18, 2 rangées, 36 		
GD313A	Coffret gamma+ 13, 3 rangées, 39 		
GD318A	Coffret gamma+ 18, 3 rangées, 54 		
GD413A	Coffret gamma+ 13, 4 rangées, 52 		
GD418A	Coffret gamma+ 18, 4 rangées, 72 		
JK113	Pack GTL gamma+ 13, 1 couvercle, 2,6 m		
JK213	Pack GTL gamma+ 13, 2 couvercles, 2,6 m		
JK213D	Pack GTL gamma+ 13, 2 couvercles, 2 x 1,3 m		
JK218	Pack GTL gamma+ 18, 2 couvercles, 2,6 m		
KB163N	Barre de pontage à languette 63 A 10 mm² neutre		
KB163P	Barre de pontage à languette 63 A 10mm² phase		
KBS763	Barre de pontage pour système 		
VE212F	Coffret étanche vector IP55 2 rangées 24  h. 427 mm, l. 310 mm		
VE312F	Coffret étanche vector IP55 3 rangées 36  h. 552 mm, l. 310 mm		

Distribution d'énergie - Tertiaire		Qté	Montant
FD32DN	Coffret VegaD saillie 3 rangées 72  h. 600 mm		
FD42DN	Coffret VegaD saillie 4 rangées 96  h. 750 mm		
FD52DN	Coffret VegaD saillie 5 rangées 120  h. 850 mm		
FD42AN	Coffret vegaD saillie 3 rangées compl. h. 750 mm		
FD52AN	Coffret vegaD saillie 3 rangées compl. h. 850 mm		
FD02K1	Kit vegaD pour disjoncteur h3 avec ou sans bloc différentiel, 160 A, 300 x 500 mm		
FD02F2	Kit vegaD pour disjoncteur branchement + compteur électrique, 300 x 500 mm		
VB318 A	Coffret vega largeur 18  hauteur 3 rangées		
VB418 A	Coffret vega largeur 18  hauteur 4 rangées		

Protection - Habitat

CDA743F	Inter. diff. 2P 40 A 30 mA type A à bornes décalées		
CDA765F	Inter. diff. 2P 63 A 30 mA type A à bornes décalées		
CDC742F	Inter. diff. 2P 40 A 30 mA type AC à bornes décalées		
CDC764F	Inter. diff. 2P 63 A 30 mA type AC à bornes décalées		
CDC840F	Inter. diff. 3P + N 40 A 30 mA type AC à bornes décalées		
CDC863F	Inter. diff. 3P + N 63 A 30 mA type AC à bornes décalées		
CDS742F	Inter. diff. 2P 40 A 30 mA type AC à bornes décalées 		
CDS743F	Inter. diff. 2P 40 A 30 mA type A à bornes décalées 		
CDS764F	Inter. diff. 2P 63 A 30 mA type AC à bornes décalées 		
CDS765F	Inter. diff. 2P 63 A 30 mA type A à bornes décalées 		
MFN702	Disj. 1P + N 3 kA C-2 A 1 		
MFN710	Disj. 1P + N 3 kA C-10 A 1 		
MFN716	Disj. 1P + N 3 kA C-16 A 1 		
MFN720	Disj. 1P + N 3 kA C-20 A 1 		
MFN732	Disj. 1P + N 3 kA C-32 A 1 		
MFS702	Disj. 1P + N 3 kA C-2 A connexion 1  		
MFS710	Disj. 1P + N 3 kA C-10 A connexion 1  		
MFS716	Disj. 1P + N 3 kA C-16 A connexion 1  		
MFS720	Disj. 1P + N 3 kA C-20 A connexion 1  		
MFS732	Disj. 1P + N 3 kA C-32 A connexion 1  		

Protection - Tertiaire

MJT710	Disj. 1P + N 4,5-6 kA courbe C - 10 A 1 		
MJT716	Disj. 1P + N 4,5-6 kA courbe C - 16 A 1 		
MJT720	Disj. 1P + N 4,5-6 kA courbe C - 20 A 1 		
NFN463	Disj. 4P + N 6-10 kA courbe C - 63 A 4 		
NFT816	Disj. 3P + N 6-10 kA courbe C - 16 A 3 		
NFT820	Disj. 3P + N 6-10 kA courbe C - 20 A 3 		
NFT825	Disj. 3P + N 6-10 kA courbe C - 25 A 3 		
NFT832	Disj. 3P + N 6-10 kA courbe C - 32 A 3 		
NFT840	Disj. 3P + N 6-10 kA courbe C - 40 A 3 		
BDC225F	Bloc différentiel 1P + N 25 A 30 mA type AC		
BDC240F	Bloc différentiel 1P + N 40 A 30 mA type AC		
BDC940F	Bloc différentiel double sortie 3P + N 40 A 30 mA type AC		

Coffret de comm. et micro modules		Qté	Montant
TN305	Coffret de comm. éco 4 x RJ45 Grade 2TV		
TN306	Coffret de comm. éco 8 x RJ45 Grade 2TV		
TN405	Coffret de comm. semi-équipé 4 x RJ45 Grade 2TV		
TN425	Coffret VDI 2 rangées 26  + platine Grade 3TV		
TRK150M	Kit micro modules V&V toutes charges KNX radio		
TRK151M	Kit micro modules V&V variateur toutes charges KNX radio		
TRK152M	Kit micro modules double V&V KNX radio		
TRK153M	Kit micro modules centralisation 3 volets roulant KNX radio		
TRM690G	Micro module 1 sortie éclairage toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX radio		
TRM691E	Micro module 1 sortie éclairage variateur toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX radio		
TRM692G	Micro module 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio		
TRM693G	Micro module 1 sortie 3 A 230 V + 2 entrées, à encastrer, KNX radio		
TRM694G	Micro module 1 sortie libre de potentiel 4 A + 2 entrées, à encastrer, KNX radio		
TRM702A	Micro module 2 entrées, à encastrer alimentation pile KNX radio		

coviva

TKP100A	Contrôleur domotique connecté		
---------	-------------------------------	--	--

witty

XEV080P	Prise mode 2+ IP55 - 3,7 KW + 1 inter. diff. 30 mA		
---------	--	--	--

Les packs des champions

EN21ESS_1	Pack promo essensya		
EN21CUB_2	Pack promo cubyko		
EN21GAL_3	Pack promo gallery résidentiel		
EN21GAL_4	Pack promo gallery VDI		
EN21GAL_5	Pack promo gallery tertiaire		
RLP305F	Pack connecté sepio		
RLP306F	Pack connecté sepio - coviva		

Montant total (H.T.)

Nombre de cadeaux palier 350€

Nombre de cadeaux palier 700€

Nombre de cadeaux palier 2000€

Montant total de la commande (H.T.)

Date, cachet et signature du client

Point de vente

Ville

Commercial