

# Trouvez facilement la bonne référence

En fonction de plusieurs critères, trouvez facilement la référence de parafoudre qui correspond au besoin de votre client.

## Y a-t-il un paratonnerre sur le bâtiment ou dans un rayon de 50 mètres ?

### Non

Type 2 - Classe II

Parafoudre  
Type 2

S'agit-il des schémas des liaisons à la terre IT ?

Oui  
Offre IT

**SPB113**

Non

Niveau de risque ?

**Faible**

Bâtiment situé en zone urbaine ou suburbaine d'habitations groupées

15 kA/TNS, TT

**SPB215R/415R**  
**SPB715D/815D**

**Moyen**

Bâtiment situé en plaine

40 kA/TNS, TT

**SPB240R/440R**

**Elevé**

Bâtiment situé dans une zone ou il existe un risque spécifique (pylône, arbre, région montagneuse, colline, zone humide ou étang)

65 kA/TNS, TT

**SPB265R/465R**

Si l'équipement se situe à plus de 10 mètres du tableau protégé ajouter une protection fine.

**SPB208/408D**

### Oui

Type 1 - Classe I

Parafoudre  
Type 1 + Type 2

12,5 kA/TNS, TT

**SPA212/412**

25 kA/TNS, TT

**SPA801**

Jusqu'à 100 kA, TNS, TT, TN-C

**SPA180/ SPA180N**

12,5 kA/TN-C

**SPA312**

25 kA/TN-C

**SPA800**