

Coffrets vega saillies

1 à 4 rangées,
18 par rangée

équipés de :

- plaques passe-câbles amovibles en haut et en bas
- châssis modulaire amovible
- plastrons modulaires individuels
- bornier de terre SanVis
- bande de marquage
- obturateurs

Données communes :

- IP 30 / IK 07 (sans porte)
- IP 40 / IK 08 (avec porte)
- classe II
- entraxe rails DIN 150 mm

Conformes selon

- EN 61439-3 et EN 60670-24
- Résistances au fil incandescent 750 °C

Ports transparentes et opaques

équipés de :

- fermeture sans clé ni outil
- porte plan

N



VB318A



VZ118T VZ118P



VZ310PVB



VZ311PVB



VZ001VB



VZ003VB

Désignation	Caractéristiques	Réf. c ^{iale} Réf. num.
Coffrets saillies IP 30 sans porte	1 rgs (18 )	VB118A 101915
	2 rgs (36 )	VB218A 101924
	3 rgs (54 )	VB318A 101933
	4 rgs (72 )	VB418A 101945

Désignation	Caractéristiques	Réf. c ^{iale} Réf. num. Transp.	Réf. c ^{iale} Réf. num. Opaques
Portes opaques et transparentes réversibles pour coffrets saillies permet d'obtenir le degré de protection IP 40	pour coffrets :	VZ118T 101956	VZ118P 101955
		VZ218T 101958	VZ218P 101957
		VZ318T 101960	VZ318P 101959
		VZ418T 101962	VZ418P 101961


Désignation	Caractéristiques	Réf. c ^{iale} Réf. num.
Serrure à clé n°1242E porte opaque porte transparente		VZ310PVB 102574
	Serrure à clé n°405 porte opaque porte transparente	VZ311PVB 102576

Plaques entrées de câbles de recharge pour entrée hautes et basses	avec empreintes rectangulaires pour goulotte livrées en standard	VZ001VB 102557
	avec passefils intégrés (IP 40)	VZ003VB 102559

	Désignation	Caractéristiques	Réf. c ^{iale} Réf. num.
 VZ006VB	Kit d'association vertical	permet de lier 2 coffrets et conserver l'indice de protection	VZ006VB 102562
 VZ005VB	horizontal		VZ005VB 102561
 UZ25V1	se fixent sur le rail DIN à l'aide du support de fixation UZ0V1 par simple rotation	bracelet grande section	UZ25V1 636584
 UZ25V2	se fixent sur la face latérale du châssis et permettent de guider les fils ou de maintenir la goulotte verticale	bracelet petit section	UZ25V2 636585
 UZ01V1	Support de fixation pour bracelets guide-fils UZ25V1 et UZ25V2		UZ01V1 636586
 VZ699N	Bracelets guide fils pour coffrets VF - VS	lot de 10 pièces	VZ699N 66564
 VZ014VB	Goulotte de câblage horizontale	25 x 60 mm se monte sans accessoire entre 2 rangées	VZ014VB 1025702
 VZ012VB	Goulotte de câblage verticale	25 x 60 mm pour coffret hauteur :	
		3 rangées	VZ012VB 102568
		4 rangées	VZ013VB 102569
 VZ041VB	Kit IP41	Permet d'augmenter l'indice de protection de IP 40 à 41	VZ041VB 102571

	Désignation	Caractéristiques	Haut. mm	Réf. ciale Réf. num. plastron
 N VZ008VB	Plastron avec découpe modulaire	comprend : - plastron - porte-étiquettes transparent - étiquettes de marquage	150	VZ008VB 102564
 N VZ0011VB	Bande de marquage pour plastrons	comprend : - 1 lot de 4 - porte-étiquettes transparent - étiquettes de marquage	18 ■	VZ011VB 102567
 N VZ010VB	Rail symétrique DIN permet la fixation d'app. modulaires entre 2 rails modulaires			VZ010VB 102566
 JP002	Obturateurs - pour fermer les emplacements sans appareils - pour condamner une rangée complète	en bande largeur 24 ■		JP002 356002
 VZ535	Clip-schéma	se clips dans la porte pour ranger le schéma		VZ535 666899
 N VZ708N	Traverse pour bornier SanVis n'accepte pas les barrettes laiton	peut être équipée de borniers de différente tailles (voir page D.173)		VZ708N 665572
 N VZ009VB	Dispositif de fixation murale			VZ009VB 102565
 N VZ004VB	Jeu de 2 charnières	Pour portes opaques et transparentes		VZ004VB 102560

Saillies, IP 30, IP 40



	F mm	H mm	L mm	P mm	D mm
VB118	200	325	400	146	126
VB218	350	475	400	146	126
VB318	500	625	400	146	126
VB418	650	775	400	146	126