


Guide de choix saillies

											
Coffrets saillies	Caractéristiques		Portes		Kit de juxtaposition		Plaque passe-câbles	Kit			
	Hauteur rangées	Largeur modules	opaques	transparentes	horizontal	vertical	IP40	IP41			
<b>VB118A</b>	1	18 <span style="color: blue;">■</span>	<b>VZ118P</b>	<b>VZ118T</b>	<b>VZ005VB</b>	<b>VZ006VB</b>	<b>VZ003VB</b>	<b>VZ041VB</b>			
<b>VB218A</b>	2	36 <span style="color: blue;">■</span>	<b>VZ218P</b>	<b>VZ218T</b>							
<b>VB318A</b>	3	54 <span style="color: blue;">■</span>	<b>VZ318P</b>	<b>VZ318T</b>							
<b>VB418A</b>	4	72 <span style="color: blue;">■</span>	<b>VZ418P</b>	<b>VZ418T</b>							

Guide de choix encastré

			
Coffrets encastré		Caractéristiques	
avec portes transparentes	avec portes opaques	Hauteur rangées	Largeur modules
<b>VF118TR</b>	<b>VF118PR</b>	1	18 <span style="color: blue;">■</span>
<b>VF218TR</b>	<b>VF218PR</b>	2	36 <span style="color: blue;">■</span>
<b>VF318TR</b>	<b>VF318PR</b>	3	54 <span style="color: blue;">■</span>
<b>VF418TR</b>	<b>VF418PR</b>	4	72 <span style="color: blue;">■</span>