

Gamme P160

Disjoncteurs



HHS161DC

Disjoncteurs version TM - LSnl - LSI - Energy



HMS161BC



HMS161GC

P160 voir pages B.45 à B.58
Caractéristiques électriques
pour interrupteurs voir page B.91

Gamme	In (A)	Nombre de pôles	Disjoncteurs						
			Icu / Ics (kA)	25 / 25	50 / 50				
			Type déclencheur	TM (réglable)	TM (réglable)	Mag. seul	LSnl	LSI	LSI Energy
P160 avec bornes de raccordement	25	3P-3D	HHS025DC	HMS025DC	HMS025BC	-	-	-	
		4P-3D	HHS026DC	HMS026DC	-	-	-	-	
		4P-3DN/2	-	-	-	-	-	-	
	40	4P-4D	HHS026DC	HMS026DC	HMS026BC	-	-	-	
		3P-3D	HHS040DC	HMS040DC	HMS040BC	HMS040GC	HMS040JC	HMS040NC	
		4P-3D	HHS041DC	HMS041DC		HMS041GC	HMS041JC	HMS041NC	
	50	4P-3DN/2	-	-	-	-	-	-	
		4P-4D	HHS041DC	HMS041DC	HMS041BC	-	-	-	
		3P-3D	-	-	HMS050BC	-	-	-	
	63	4P-3D	-	-	-	-	-	-	
		4P-3DN/2	-	-	-	-	-	-	
		4P-4D	HHS063DC	HMS063DC	HMS063BC	-	-	-	
	80	4P-3D	HHS064DC	HMS064DC		-	-	-	
		4P-3DN/2	-	-	-	-	-	-	
		4P-4D	HHS064DC	HMS064DC	HMS064BC	-	-	-	
	100	3P-3D	HHS080DC	HMS080DC	HMS080BC	-	-	-	
		4P-3D	HHS081DC	HMS081DC		-	-	-	
		4P-3DN/2	-	-	-	-	-	-	
	125	4P-4D	HHS081DC	HMS081DC	HMS081BC	-	-	-	
		3P-3D	HHS100DC	HMS100DC	HMS100BC	HMS100GC	HMS100JC	HMS100NC	
		4P-3D	HHS101DC	HMS101DC		HMS101GC	HMS101JC	HMS101NC	
	160	4P-3DN/2	-	-	-	-	-	-	
		4P-4D	HHS101DC	HMS101DC	HMS101BC	-	-	-	
		3P-3D	HHS125DC	HMS125DC	HMS125BC	-	-	-	
160	4P-3D	HHS126DC	HMS126DC	-	-	-	-		
	4P-3DN/2	-	-	-	-	-	-		
	4P-4D	HHS126DC	HMS126DC	HMS126BC	-	-	-		
160	3P-3D	HHS160DC	HMS160DC	HMS160BC	HMS160GC	HMS160JC	HMS160NC		
	4P-3D	HHS161DC	HMS161DC	-	HMS161GC	HMS161JC	HMS161NC		
	4P-3DN/2	-	-	-	-	-	-		
		4P-4D	HHS161DC	HMS161DC	HMS161BC				

Disjoncteurs version TM - LSnl - LSI - Energy



HMS161JC



HMS401NC



HCS161AC

Interrupteurs

Disjoncteurs					Interrupteurs
70 / 50					
TM (réglable)	Mag. seul	LSnl	LSI	LSI Energy	
HES025DC	HES025BC	-	-	-	-
HES026DC	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
HES026DC	HES026BC	-	-	-	-
HES040DC	HES040BC	HES040GC	HES040JC	HES040NC	-
HES041DC	-	HES041GC	HES041JC	HES041NC	-
-	-				-
HES041DC	HES041BC				-
-	HES050BC	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	HES051BC	-	-	-	-
HES063DC	HES063BC	-	-	-	-
HES064DC	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
HES064DC	HES064BC	-	-	-	-
HES080DC	HES080BC	-	-	-	-
HES081DC	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
HES081DC	HES081BC	-	-	-	-
HES100DC	HES100BC	HES100GC	HES100JC	HES100NC	-
HES101DC	-	HES101GC	HES101JC	HES101NC	-
-	-				-
HES101DC	HES101BC				-
HES125DC	HES125BC	-	-	-	-
HES126DC	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
HES126DC	HES126BC	-	-	-	-
HES160DC	HES160BC	HES160GC	HES160JC	HES160NC	HCS160AC (3P)
HES161DC	-	HES161GC	HES161JC	HES161NC	HCS161AC (4P)
-	-				-
HES161DC	HES161BC				-

Gamme P250

Disjoncteurs de branchement puissance surveillée



HHT161JA

HHT161JB

HHT161NA

HHT161NB

P250 voir pages B.54 à B.67
Caractéristiques électriques
pour interrupteurs voir page B.92

HBT250H	In (A)	Nombre de pôles	Disjoncteurs					
			lcu / lcs (kA)		50 / 50			
			Type déclencheur	AB-LSI		AB-LSI Energy		TM (réglable)
sans bloc différentiel	avec bloc différentiel	sans bloc différentiel		avec bloc différentiel				
P250 avec plages de raccordement	40	3P-3D	-	-	-	-	-	HMT040GR
		4P-3D	-	-	-	-	-	HMT041GR
		4P-3DN/2	-	-	-	-	-	-
		4P-4D	-	-	-	-	-	-
	50	3P-3D	-	-	-	-	HMT050DR	-
		4P-3D	-	-	-	-	HMT051DR	-
		4P-3DN/2	-	-	-	-	-	-
		4P-4D	-	-	-	-	HMT051DR	-
	63	3P-3D	-	-	-	-	HMT063DR	-
		4P-3D	-	-	-	-	HMT064DR	-
		4P-3DN/2	-	-	-	-	-	-
		4P-4D	-	-	-	-	HMT064DR	-
	100	3P-3D	-	-	-	-	HMT100DR	HMT100GR
		4P-3D	-	-	-	-	HMT101DR	HMT101GR
		4P-3DN/2	-	-	-	-	-	-
		4P-4D	-	-	-	-	HMT101DR	-
	125	3P-3D	-	-	-	-	HMT125DR	-
		4P-3D	-	-	-	-	HMT126DR	-
		4P-3DN/2	-	-	-	-	-	-
		4P-4D	-	-	-	-	HMT126DR	-
	160	3P-3D	-	-	-	-	HMT160DR	HMT160GR
		4P-3D	HHT161JA	HHT161JB	HHT161NA	HHT161NB	HMT161DR	HMT161GR
		4P-3DN/2					-	-
		4P-4D					HMT161DR	-
200	3P-3D	-	-	-	-	HMT200DR	-	
	4P-3D	-	-	-	-	HMT201DR	-	
	4P-3DN/2	-	-	-	-	-	-	
	4P-4D	-	-	-	-	HMT201DR	-	
240	3P-3D	-	-	-	-	-	-	
	4P-3D	HHT251JA	HHT251JB	HHT251NA	HHT251NB	-	-	
	4P-3DN/2					-	-	
	4P-4D					-	-	
250	3P-3D	-	-	-	-	HMT250DR	HMT250GR	
	4P-3D	-	-	-	-	HMT251DR	HMT251GR	
	4P-3DN/2	-	-	-	-	-	-	
	4P-4D	-	-	-	-	HMT251DR	-	

Disjoncteurs version TM - LSnl - LSI - Energy


HMT251DR



HET251GR



HET251JR

Interrupteurs


HCT250AR

Blocs différentiels


HBT250H

Disjoncteurs						Interrupteurs	Blocs différentiels réglables
50 / 50		70 / 50					
LSI	LSI Energy	TM (réglable)	LSnl	LSI	LSI Energy		
HMT040JR	HMT040NR	-	HET040GR	HET040JR	HET040NR	-	-
HMT041JR	HMT041NR	-	HET041GR	HET041JR	HET041NR	-	HBT160H
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	HET050DR	-	-	-	-	-
-	-	HET051DR	-	-	-	-	HBT160H
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	HET051DR	-	-	-	-	-
-	-	HET063DR	-	-	-	-	-
-	-	HET064DR	-	-	-	-	HBT160H
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	HET064DR	-	-	-	-	-
HMT100JR	HMT100NR	HET100DR	HET100GR	HET100JR	HET100NR	-	-
HMT101JR	HMT101NR	HET101DR	HET101GR	HET101JR	HET101NR	-	HBT160H
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	HET101DR	-	-	-	-	-
-	-	HET125DR	-	-	-	-	-
-	-	HET126DR	-	-	-	-	HBT160H
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	HET126DR	-	-	-	-	-
HMT160JR	HMT160NR	HET160DR	HNT160GR	HET160JR	HET160NR	-	-
HMT161JR	HMT161NR	HET161DR	HET161GR	HET161JR	HET161NR	-	HBT160H
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	HET161DR	-	-	-	-	-
-	-	HET200DR	-	-	-	-	-
-	-	HET201DR	-	-	-	-	HBT250H
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	HET201DR	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	HBT250H
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
HMT250JR	HMT250NR	HET250DR	HET250GR	HET250JR	HET250NR	HCT250AR (3P)	-
HMT251JR	HMT251NR	HET251DR	HET251GR	HET251JR	HET251NR	HCT251AR (4P)	HBT250H
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	HET251DR	-	-	-	-	-

Gamme P630

Disjoncteurs



HHW401JA



HHW401NA

P630, x630 voir pages B.68 à B.82
Caractéristiques électriques
pour interrupteurs voir page B.93

Gamme	In (A)	Nombre de pôles	Disjoncteurs				
			Icu / Ics (kA)	25 / 25			
			Type déclencheur	AB-LSI sans bloc différentiel	avec bloc différentiel	AB-LSI Energy sans bloc différentiel	avec bloc différentiel
P630 avec plages de raccordement	250	3P-3D	-	-	-	-	
		4P-3D	-	-	-	-	
		4P-3DN/2	-	-	-	-	
		4P-4D	-	-	-	-	
	400	3P-3D	-	-	-	-	
		4P-3D	HHW401JA	HHW401JB	HHW401NA	HHW401NB	
		4P-3DN/2					
	630	4P-4D					
		3P-3D	-	-	-	-	
		4P-3D	-	-	-	-	
		4P-3DN/2	-	-	-	-	
		4P-4D	-	-	-	-	

Gamme x630

Disjoncteurs



HMJ630DE

Blocs différentiels



HBW400H

Gamme	In (A)	Nombre de pôles	Disjoncteurs		Blocs différentiels réglables	
			Icu / Ics (kA)	50 / 50		70 / 50
			Type déclencheur	TM (réglable)		TM (réglable)
x630 avec plages de raccordement	250	3P-3D	HMJ250DR	HEJ250DR	-	
		4P-3D	HMJ251DR	HEJ251DR	HBW400H	
		4P-3DN/2	-	-	-	
		4P-4D	HMJ251DR	HEJ251DR	HBW400H	
	320	3P-3D	HMJ320DR	HEJ320DR	-	
		4P-3D	HMJ321DR	HEJ321DR	HBW400H	
		4P-3DN/2	-	-	-	
		4P-4D	HMJ321DR	HEJ321DR	HBW400H	
	400	3P-3D	HMJ400DR	HEJ400DR	-	
		4P-3D	HMJ401DR	HEJ401DR	HBW400H	
		4P-3DN/2	-	-	-	
		4P-4D	HMJ401DR	HEJ401DR	HBW400H	
630	3P-3D	HMJ630DE	HEJ630DE	-		
	4P-3D	HMJ631DE	HEJ631DE	HBW630H		
	4P-3DN/2	-	-	-		
	4P-4D	HMJ631DE	HEJ631DR	HBW630H		

Disjoncteurs version TM - LSnI - LSI - Energy

Interrupteurs

Blocs différentiels



HMW631JR

HMW631NR

HEW250JR

HCW631AR

HBW400H

Disjoncteurs				Interrupteurs	Blocs différentiels réglables
50 / 50		70 / 50			
LSI	LSI Energy	LSI	LSI Energy		
HMW250JR	HMW250NR	HEW250JR	HEW250NR	-	-
HMW251JR	HMW251NR	HEW251JR	HEW251NR	-	-
				-	-
HMW400JR	HMW400NR	HEW400JR	HEW400NR	HCW400AR (3P)	-
HMW401JR	HMW401NR	HEW401JR	HEW401NR	HCW401AR (4P)	HBW400H
				-	
HMW630JR	HMW630NR	HEW630JR	HEW630NR	HCW630AR (3P)	-
HMW631JR	HMW631NR	HEW631JR	HEW631NR	HCW631AR (4P)	HBW630H
				-	
				-	

Gamme P160, P250, x630, P630, h1000

Systèmes déconnectables et débrochables



HYS200H



HYS300H



HYC250H



HYS308H

P160 voir page B.50
P250 voir page B.61
x630, P630 voir page B.75
h1000 voir page B.85

Gamme	In (A)	Nombre de pôles	Systèmes déconnectables						plage de raccordement en L	
			Icu / Ics (kA)	base déconnectable	kit pour transformation disjoncteur déconnectable	disjoncteurs débrochable Icu 70 kA avec brôches	connexion pour circuits auxiliaires côté base	connexion pour circuits auxiliaires côté disjoncteur		
								2 fils		3 fils
P160	160	1P	-	-	-	-	-	-	HYS328H	
		3P	HYS200H	HYS300H*	-	HYC250H	HYC352H	HYC353H	-	
		4P	HYS201H	HYS301H*	-				-	
P250	250	1P	-	-	-	-	-	-	HYT328H	
		3P	HYT200H	HYT300H	-	HYC250H	HYC352H	HYC353H	-	
		4P	HYT201H	HYT301H	-				-	
x630	400	1P	-	-	-	-	-	-	HYT328H	
		3P	HYW200H	HYW300H	-	HYC250H	HYC352H	HYC353H	-	
		4P	HYW201H	HYW301H	-				-	
	630	1P	-	-	-	-	-	-	HYT328H	
		3P	HYW200H	HYW300H	-	HYC250H	HYC352H	HYC353H	-	
P630	400	1P	-	-	-	-	-	-	HYT328H	
		3P	HYW200H	HYW300H	-	HYC250H	HYC352H	HYC353H	-	
		4P	HYW201H	HYW301H	-				-	
	630	1P	-	-	-	-	-	-	HYT328H	
		3P	HYW200H	HYW300H	-	HYC250H	HYC352H	HYC353H	-	
h1000	630	3P-3D	HYE200H	-	HEE630G	-	-	-	-	
		4P-3D, 4D et 3DN/2	HYE201H	-	HEE631G	-	-	-	-	
	800	3P-3D	HYE200H	-	HEE800G	-	-	-	-	
		4P-3D, 4D et 3DN/2	HYE201H	-	HEE801G	-	-	-	-	

* Pour disjoncteur P160 ≤ 50 A : HYS310H (3P) / HYS311H (4P) - > 50 A : HYS300H (3P) / HYS301H (4P)

** Choisir 2 fils pour une bobine et 3 fils pour un contact auxiliaire (inverseur)



HYS321H



HYT331H



HYT333H



HYC353H



HYS256H

Systemes débrochables

	cache-bornes	déclencheur de sécurité	base débrochable	adaptateur pour disj. débrochable	connexions pour circuits auxiliaires			plage de raccordement en L	cache-bornes	contact auxiliaire de position	déclencheur de sécurité
					côté base	côté disj. 2 fils**	côté disj. 3 fils**				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HYS321H	HYS256H	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HYS322H		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	HYT328H	-	-	-
	HYC321H	HYS256H	HYT330H	HYT332H	HYC250H	HYC352H	HYC353H	-	HYC321H	HYC255H	HYS256H
	HYC322H		HYT331H	HYT333H				-	HYC322H		
	-	-	-	-	-	-	-	HYT328H	-	-	-
	HYD321H	HYW256H	HYW330H	HYW332H	HYC250H	HYC352H	HYC353H	-	HYD321H	HYC255H	HYW256H
	HYD322H		HYW331H	HYW333H				-	HYD322H		
	-	-	-	-	-	-	-	HYT328H	-	-	-
	HYD321H	HYW256H	HYW330H	HYW332H	HYC250H	HYC352H	HYC353H	-	HYD321H	HYC255H	HYW256H
	HYD322H		HYW331H	HYW333H				-	HYD322H		
	-	-	-	-	-	-	-	HYT328H	-	-	-
	HYD321H	HYW256H	HYW330H	HYW332H	HYC250H	HYC352H	HYC353H	-	HYD321H	HYC255H	HYW256H
	HYD322H		HYW331H	HYW333H				-	HYD322H		
	-	-	-	-	-	-	-	HYT328H	-	-	-
	HYD321H	HYW256H	HYW330H	HYW332H	HYC250H	HYC352H	HYC353H	-	HYD321H	HYC255H	HYW256H
	HYD322H		HYW331H	HYW333H				-	HYD322H		
	HYE321H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HYE322H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HYE322H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HYE322H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gamme P160, P250, x630, P630, h1000, h1600


P160 voir page B.49
 P250 voir page B.59
 x630, P630 voir page B.73
 h1000 voir page B.84
 h1600 voir page B.88



HXS030H



HXS031H



HXS066H

Commandes directe et débrochable

Gamme	P160	P250	P250-AB	x630
In (A)	160	250	160-240	630
Nombre de pôles	3P-4P	3P-4P	3P-4P	3P-4P

Commande rotative

	HXS030H	HXT030H	-	HXW030H
directe	HXS030H	HXT030H	-	HXW030H
débrochable sur porte	HXS031H	HXT031H	-	HXW031H
serrure Ronis (1351-500A à clé EL53241)	HXS999H	HXS999H	-	HXS999H
kit de verrouillage	HXS888H	HXS888H	-	HXW888H
débrochable axe long. 200 mm	HXS031H	HXT031H	-	HXW031H
poignée T1 noire IP55	HXS901H	HXS901H	-	HXW901H
poignée T1 noire IP65	HXS902H	HXS902H	-	-
rouge et jaune IP65	HXS909H	HXS909H	-	-
cône de guidage	HXS920H	HXS920H	-	HXS920H
axe pour commande			-	
8 x 8 mm - 200 mm	HXS912H	HXS912H	-	HXW912H
8 x 8 mm - 320 mm	HXS913H	HXS913H	-	HXW913H
8 x 8 mm - 500 mm	HXS915H	HXS915H	-	HXW915H

Commande motorisée avec RAZ auto avec serrure Ronis (1351-500A à clé EL53241)

24 V DC	-	HXT040HK	-	-
24 - 48 V DC	-	-	-	HXW040HK
48 V DC	-	HXT048HK	-	-
100 - 110 V AC/DC	-	HXT041HK	-	-
100 - 110 V DC	-	-	-	HXW041HK
110 - 240 V AC	-	-	-	HXW042HK
200 - 220 V AC/DC	-	HXT045HK	-	-
230 - 240 V AC	-	HXT042HK	-	-

Commande motorisée avec RAZ auto sans clé

24 V DC	-	HXT040H	-	-
48 V DC	-	HXT048H	-	-
24 - 48 V DC	-	-	-	HXW040H
100 - 110 V AC/DC	-	HXT041H	-	-
100 - 110 V DC	-	-	-	HXW041H
200 - 220 V AC/DC	-	HXT045H	-	-
230 - 240 V AC	-	HXT042H	-	-
110 - 240 V AC	-	-	-	HXW042H
câble pour interverrouil. électrique des commandes motorisées	-	HXB068H	-	HXD068H

Kit de cadenassage	HXA039H	HXA039H	HXA039H	HXA039H
---------------------------	---------	---------	---------	---------

Interverrouillage avec câbles

Gamme	P160		P250		P250-AB		x630	
In (A)	160		250		160-240		630	
Nombre de pôles	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P

Kits d'interverrouillage

capot pour entraxe fixe	HXS165H	HXS166H	HXT165H	HXT166H	-	-	HXW165H	HXW166H
capot pour câbles	HXS066H	HXS066H	HXT066H	HXT066H	-	-	HXW066H	HXW066H
câble pour verrouillage 1 m	HXB070H	HXB070H	HXB070H	HXB070H	-	-	HXB070H	HXB070H
câble pour verrouillage 1,5 m	HXB071H	HXB070H	HXB071H	HXB071H	-	-	HXB071H	HXB071H
adaptateur verrou mécanique	-	-	-	-	-	-	-	-



HXE042H



HXD039H

P630		P630-AB		h1000		h1600	
630		400		1000		1600	
3P-4P		3P-4P		3P-4P		3P-4P	
HXW030H		-		HXE030H		HXF030H	
HXW031H		-		HXE031H		HXF031H	
HXS999H		-		-		-	
HXW888H		-		-		-	
HXW031H		-		-		-	
HXW901H		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
HXS920H		-		-		-	
-		-		-		-	
HXW912H		-		-		-	
HXW913H		-		-		-	
HXW915H		-		-		-	
-		-		-		-	
HXW040HK		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
HXW041HK		-		-		-	
HXW042HK		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		HXF040H	
-		-		-		-	
HXW040H		-		HXE040H		-	
-		-		-		-	
HXW041H		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		HXF042H	
HXW042H		-		HXE042H		-	
HXD068H		-		HXD068H		-	
HXA039H		HXA039H		HXD039H		HXF039H	
P630		P630-AB		h1000			
630		400		1000			
3P	4P	3P	4P	3P	4P		
HXW165H	HXW166H	-	-	-	-		
HXW066H	HXW066H	-	-	HXE065H	HXE065H		
HXB070H	HXB070H	-	-	-	-		
HXB071H	HXB071H	-	-	-	-		
		-	-	HXE066H	HXE066H		

Gamme P160, P250, x630, P630, h1000



P160 voir page B.47
P250 voir page B.57
x630, P630 voir page B.71
h1000 voir page B.83

HYT001H

HYS005H

HHYS019H

Gamme	In (A)	Nombre de pôles	Bornes de raccordement					Séparateurs de phase		
			intégré		externe			50 mm	100 mm	
			1 fil Cu/Al	1 fil Cu/Al	2 fils Cu/Al	4 fils Cu/Al	6 fils Cu/Al			
P160	160	3P	HYS001H	HYS005H	-	-	HYS055H	HHYS019H	HYT019H	
		4P	HYS002H	HYS006H	-	-	HYS056H	HHYS019H	HYT019H	
P250	250	3P	HYT001H	HYT005H	HYT007H	-	HYT065H	-	HYT019H	
		4P	HYT002H	HYT006H	HYT008H	-	HYT066H	-	HYT019H	
P250-AB	160	3P	-	-	-	-	-	-	-	
		4P	HYT002H	HYT006H	HYT008H	-	HYT066H	-	HYT019H	
	250	3P	-	-	-	-	-	-	-	
		4P	HYT002H	HYT006H	HYT008H	-	HYT066H	-	HYT019H	
x630	400	3P	-	-	HYW007H	-	-	-	HYW019H	
		4P	-	-	HYW008H	-	-	-	HYW019H	
	630	3P	HYW001H	-	HYW007H	-	-	-	HYW019H	
		4P	HYW002H	-	HYW008H	-	-	-	HYW019H	
P630	400	3P	HYW001H	-	HYW007H	-	-	-	HYW019H	
		4P	HYW002H	-	HYW008H	-	-	-	HYW019H	
	630	3P	HYW001H	-	HYW007H	-	-	-	HYW019H	
		4P	HYW002H	-	HYW008H	-	-	-	HYW019H	
P630-AB	400	3P	-	-	-	-	-	-	-	
		4P	HYW002H	-	HYW008H	-	-	-	HYW019H	
h1000	800	3P	-	-	-	HYE007H	-	-	-	
		4P	-	-	-	HYE008H	-	-	-	
	1000	3P	-	-	-	HYE007H	-	-	-	
		4P	-	-	-	HYE008H	-	-	-	



HYS010H



HTYS032H



HYS023H



HYS026H



HTYS033H

Rallonges de plage			Protection des raccordements					Adaptateur	
droites	épanouisseurs	connexions arrières	cache-borne pour			plaque d'isolation arrière pour		rail DIN	
			rallonges droites	épanouisseurs	connexions arrières déconnect. / débroch.	cache-borne droit	cache-borne épanouisseurs		
HYS013H	HYS014H	HYS131H	HYS021H	HYS023H	HYS025H	HYS050H	HYS052H	HYS033H	
HYS013H	HYS015H	HYS132H	HYS022H	HYS024H	HYS026H	HYS051H	HYS053H	HYS033H	
HYB010H	HYB011H	HYB031H	HYT021H	HYT023H	HYT025H	HYT050H	HYT052H	HYT033H	
HYB010H	HYB012H	HYB032H	HYT022H	HYT024H	HYT026H	HYT051H	HYT053H	HYT033H	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HYB010H	HYB012H		HYT022H	HYT024H		HYT051H	HYT053H	HYT033H	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HYB010H	HYB012H	-	HYT022H	HYT024H	-	HYT051H	HYT053H	HYT033H	
-	-	HYD031H	HYW021H	HYW023H	HYW025H	HYW050H	HYW052H	-	
-	-	HYD032H	HYW022H	HYW024H	HYW026H	HYW051H	HYW053H	-	
HYW013H	HYW014H	HYD033H	HYW021H	HYW023H	HYW025H	HYW050H	HYW052H	-	
HYW013H	HYW015H	HYD034H	HYW022H	HYW024H	HYW026H	HYW051H	HYW053H	-	
-	-	HYD031H	HYW021H	HYW023H	HYW025H	HYW050H	HYW052H	-	
-	-	HYD032H	HYW022H	HYW024H	HYW026H	HYW051H	HYW053H	-	
HYW013H	HYW014H	HYD033H	HYW021H	HYW023H	HYW025H	HYW050H	HYW052H	-	
HYW013H	HYW015H	HYD034H	HYW022H	HYW024H	HYW026H	HYW051H	HYW053H	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	HYW022H	HYW024H		HYW051H	HYW053H	-	
-	-	HYE031H	HYE021H	-	HYE025H	-	-	-	
-	-	HYE032H	HYE022H	-	HYE026H	-	-	-	
-	-	HYE033H	HYE021H	-	HYE025H	-	-	-	
-	-	HYE034H	HYE022H	-	HYE026H	-	-	-	

Gamme P160, P250, x630, P630, h1000, h1600



HXA021H



HXA024H



HXA004H



HXA014H



HYA035H

P160 voir page B.48
P250 voir page B.58
x630 - P630 voir page B.72
h1000, h1600 voir page B.85

Gamme	x160 - P160 - P250 - AB160/240 x630 - P630 - AB400	h1000	h1600
In (A)	160 à 630	1000	1600
Nombre de pôles	3P-4P	3P-4P	3P-4P

Accessoires de signalisation et commande

Contacts auxiliaires

AX (CA) - 1 inverseur	HXA021H	HXC021H	HXC021H
AL (SD) - 1 inverseur	HXA024H	HXC024H	HXC024H
AX (CA) - 1 inverseur bas niveau	HXA025H	HXC025H	HXC025H
AL (SD) - 1 inverseur bas niveau	HXA026H	HXC026H	HXC026H

Déclencheurs émission courant SH

24 V DC	HXA001H	HXC001H	HXF001H
48 V DC	HXA002H	HXC002H	HXF002H
100 - 120 V AC	HXA003H	HXC003H	HXF003H
200 - 240 V AC	HXA004H	HXC004H	HXF004F
380 - 450 V AC	HXA005H	HXC005H	HXF011H

Déclencheurs manque tension UV

24 V DC	HXA011H	HXE011H	HXE011H
48 V DC			
100 - 120 V AC	HXA013H	HXE013H	HXE013H
200 - 240 V AC	HXA014H	HXE014H	HXE014H
380 - 450 V AC	HXA015H	HXE015H	HXE015H

Déclencheurs manque tension UV temporisé

24 V DC	HXA051H	-	-
48 V DC	-	-	-
100 - 120 V AC	HXA053H	-	-
200 - 240 V AC	HXA054H	-	-
380 - 450 V AC	HXA055H	-	-

Kit de connexion pour aux.

(0,75 mm ² - 6 fils)	HYA035H	HYA035H	HYA035H
---------------------------------	---------	---------	---------



HXS120H



HTC310H



HTD210H



HTG474H



HTC150H

Gamme	P160	P250	P250-AB	P630	P630-AB
In (A)	160	250	160-240	630	400
Nombre de pôles	3P-4P	3P-4P	3P-4P	3P-4P	3P-4P
Contacts auxiliaires					
version AX / AL	HXS120H	HXS120H	HXS120H	HXS120H	HXS120H
1 contact OF (AX) - 1 contact OF (AL)	HXS121H	HXS121H	HXS121H	HXS121H	HXS121H
1 contact OF bas niveau	HXS122H	HXS122H	HXS122H	HXS122H	HXS122H
Module de communication					
sans E / S	HTC310H	HTC310H	HTC310H	HTC310H	HTC310H
avec E / S	HTC320H	HTC320H	HTC320H	HTC320H	HTC320H
Support latéral pour fil	HTC100H	HTC100H	HTC100H	HTC100H	HTC100H
Afficheur déporté	HTD210H	HTD210H	HTD210H	HTD210H	HTD210H
Outil de configuration	HTP610H	HTP610H	HTP610H	HTP610H	HTP610H
Câble CIP					
0,5 m	HTC330H	HTC330H	HTC330H	HTC330H	HTC330H
1,5 m	HTC340H	HTC340H	HTC340H	HTC340H	HTC340H
3 m	HTC350H	HTC350H	HTC350H	HTC350H	HTC350H
5 m	HTC360H	HTC360H	HTC360H	HTC360H	HTC360H
10 m	HTC370H	HTC370H	HTC370H	HTC370H	HTC370H
Câble d'alimentation					
1,2 m	HTC140H	HTC140H	HTC140H	HTC140H	HTC140H
Câble OAC / PTA					
1,2 m	HTC130H	HTC130H	HTC130H	HTC130H	HTC130H
Câble ZSI					
1,2 m	HTC150H	HTC150H	HTC150H	HTC150H	HTC150H
Câble Modbus RJ45-RJ45					
0,2 m	HTG480H	HTG480H	HTG480H	HTG480H	HTG480H
1 m	HTG481H	HTG481H	HTG481H	HTG481H	HTG481H
2 m	HTG482H	HTG482H	HTG482H	HTG482H	HTG482H
5 m	HTG484H	HTG484H	HTG484H	HTG484H	HTG484H
RJ45-RJ45 avec terre					
1 m	HTG471H	HTG471H	HTG471H	HTG471H	HTG471H
2 m	HTG472H	HTG472H	HTG472H	HTG472H	HTG472H
5 m	HTG474H	HTG474H	HTG474H	HTG474H	HTG474H
RJ45 avec terre					
3 m	HTG465H	HTG465H	HTG465H	HTG465H	HTG465H
25 m	HTG485H	HTG485H	HTG485H	HTG485H	HTG485H
Alimentation électrique					
230 V AC / 24 V DC 60 VA	HTG911H	HTG911H	HTG911H	HTG911H	HTG911H