




















Guide de choix domovea

Fonctionnalités	domovea.basic	domovea.expert
 Eclairage (ON/OFF, variation, RGB, couleur des blancs)	•	•
 Ouvrants (volets, stores à lamelles, store banne, persienne, porte garage, portail, portillon)	•	•
 Chauffage (électrique, eau chaude, climatisation)	•	•
 Thermostats de chauffage virtuels	-	Jusqu'à 10
 Alarme (Hager sepio uniquement)	•	•
 Caméras IP (sous protocole ONVIF)	Jusqu'à 5	Jusqu'à 50
 IOT natifs (Tado°, Netatmo, Philips Hue, Sonos, Google Home, Amazon Alexa)	•	•
 Service IFTTT	•	•
 Comptage (eau, gaz, électricité)	•	•
 Scénario simple (via application domovea)	•	•
 Séquence complexe (via programmation)	-	•
Configuration	domovea.basic	domovea.expert
 Mode Easy local (via application Hager Pilot)	•	•
 Mode Easy distant (via application Hager Pilot)	•	•
ETS Mode ETS local (via ETS)	•	•
ETS Mode ETS distant (via ETS)	-	•
Protocoles de communication	domovea.basic	domovea.expert
 KNX filaire	Jusqu'à 250	Jusqu'à 250
 KNX radio (via coupleur de média)	Jusqu'à 250	Jusqu'à 250
 Enocean (via passerelle de communication)	•	•
 Modbus (via passerelle de communication)	•	•
 Zigbee (via passerelle de communication)	•	•
 M-bus (via passerelle de communication)	•	•



Gamme de produits KNX compatibles	domovea.basic	domovea.expert
Gamme TX	•	•
Gamme TXA	•	•
Gamme TXM	•	•
Gamme TXB	•	•
Gamme TYA	-	•
Gamme TYM	-	•
Gamme TYF	-	•
Gamme TYB	-	•
Gamme TRM	•	•
Gamme TRB	•	•
Gamme TRE	•	•
Gamme TRC	•	•



Gamme de produits appareillage compatibles	domovea.basic	domovea.expert
Gamme WST essensya	•	•
Gamme WXT gallery	•	•
Gamme WXF gallery Quicklink	-	-
Gamme WNT cubyko	•	•