




# gallery pour vos projets tertiaires

## L'appareillage mural 45x45 compatible avec tous les modes de pose

### En encastré

De la plaque simple au multiposte jusqu'à 16 modules avec un large choix de fonctionnalités adaptées aux différentes installations tertiaires.



### En cheminement de câbles

Prises de courant goulottes disponibles en 6 coloris pour répondre à toutes les applications et différencier les circuits spécialisés.



### Equipement du poste de travail

En nourrices, colonnes et boîtes de sol pour une distribution au plus près des utilisateurs.






<https://hager.com/fr/gallery>

## 3 raisons de choisir gallery pour vos projets tertiaires

### 01

Optimisation des références



InterBP duo  
**WXF003**  
Va-et-vient, poussoir d'un simple coup de tournevis.


Voyant universel  
**WXF003 - WXA69x**  
Ajoutez un voyant témoin ou un voyant de signalisation avec la même référence.

Prise RJ45  
**WXF22x**  
1 ou 2 modules en fonction simple ou double.


1 mécanisme pour 4 fonctions




**WXF100**




Standard  
**WXD100x**



A voyant  
**WXD103x  
WXA699**



Détrompage  
**WXD104R**



A couvercle  
**WXD101x**

### 02

6 coloris en prise simple, double ou triple



pure  
**WXF42xB**



titane  
**WXF42xT**



noir  
**WXF42xN**



à détrompage  
**WXF43x/WS697**



rouge  
**WXF42xR**




orange  
**WXF42xE**




vert  
**WXF42xV**

### 03


28 finitions disponibles dans toutes les tailles




pure  
**WXP00xx**




titane  
**WXP01xx**



night  
**WXP02xx**




rosé  
**WXP05xx**



églantine  
**WXP06xx**

Multi-postes pour répondre à toutes les configurations de pose

- de la plaque simple jusqu'à 16 modules,
- entraxe 71 mm et 57 mm,
- horizontale et verticale.



peacock  
**WXP08xx**



aluminium  
**WXP20xx**