

Selectiviteit MCCB

Selectiviteitstabel 380 V - 415 V AC volgens IEC 60947-2

Icc (kA)	Upstream (A)	h250 TM							h250 LSI			h400 TM		h630 LSI			h1000 LSI			h1600 LSI	
		32	63	100	125	160	200	250	40	125	250	250	400	250	400	630	630	800	1000	1250	1600
h250 TM 25/50/65kA	32	-	1	1,55	1,95	2,5	3,15	3	T	T	T	3,6	5,75	T	T	T	T	T	T	T	T
	63	-	-	1,55	1,95	2,5	3,15	3	-	T	T	3,6	5,75	T	T	T	T	T	T	T	T
	100	-	-	-	1,95	2,5	3,15	3	-	T	T	3,6	5,75	T	T	T	T	T	T	T	T
	125	-	-	-	-	2,5	3,15	3	-	-	T	3,6	5,75	T	T	T	T	T	T	T	T
	160	-	-	-	-	-	3,15	3	-	-	T	3,6	5,75	T	T	T	T	T	T	T	T
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	3,6	5,75	T	T	T	T	T	T	T	T
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	3,6	5,75	T	T	T	T	T	T	T	T	
h250 LSI 50/70kA	40	-	1	1,55	1,95	2,5	3,15	3	-	1,65	3,25	3,6	5,75	T	T	T	T	T	T	T	T
	125	-	-	-	-	2,5	3,15	3	-	-	3,25	3,6	5,75	T	T	T	T	T	T	T	T
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,75	-	T	T	T	T	T	T	T
h400 TM 25/50kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25	-	5,75	T	T	T	T	T	T	T	T
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T
h630 LSI 50/70kA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,75	-	5,2	6,3	T	T	T	T	T	T
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	T	T	T	T	T	T
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T
h1000 LSI 50/70kA	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	10	T	T	T
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	T	T	T
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T
h1600 LSI 50/70kA	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2
	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

