

Hagercad 4.3 projecten gebruiken in nieuwe hagercad 5.4

Informatie over gebruik van oude projecten in de nieuwe hagercad 5.4

Dit document is bedoeld geeft uitleg over het werken met oude en nieuwe projecten in de nieuwe hagercad 5.4 versie.

Met de komst van hagercad 5.4 is er een grote stap naar de toekomst gemaakt. In één software pakket kan men nu beschikken over alle Univers N producten en voor de expert gebruikers de Univers N(HS) en Unimes producten van Hager.

Door een nieuwe opzet van de database zal het gebruik van oude projecten, welke gemaakt zijn in oudere versies dan hagercad 5.4, enkele aandachtspunten hebben.

Projecten gemaakt in een oudere versie dan hagercad 5.4 kunnen eenvoudig geopend/geïmporteerd worden in hagercad 5.4.

Wil je producten toevoegen, dan vragen wij jou om dit document goed te lezen.

Voor nieuwe projecten gemaakt in hagercad 5.4 geldt dit aandachtspunt niet.

Oude projecten in 5.4

1. Producten toevoegen

Als een product al bestaat in het project, is het nodig het product te kopiëren/plakken. Dit kan in lijnschema of in de materiaallijst.

Dus als het product al bestaat, voeg het dan **niet** toe vanuit de catalogus, maar kopieer en plak !

Bestaat het product niet, dan kun je deze gewoon toevoegen via de catalogus.

The screenshot shows the 'Catalogi' window with a search for 'LVSG00SPX'. The search results list various components like 'Prismaklem voor koper en alu max. 150 mm', 'Tekstvenster kantelbaar', etc. A red circle with a diagonal slash is placed over the search results, indicating that adding a product that already exists is not allowed.

The screenshot shows a material list with columns for 'Fabrikant', 'Aantal', 'Semen stelling', 'Eh', 'Artikelnummer', 'Omschrijving', 'Stuksprijs', and 'Totaalprijs'. A green checkmark icon is overlaid on the list, indicating that adding a new product is allowed.

Fabrikant	Aantal	Semen stelling	Eh	Artikelnummer	Omschrijving	Stuksprijs	Totaalprijs
Hager	1	Stuk		SPN801R	Overspanningsbeveiliging 4-polig + 1	1500,00	1500,00
Hager	1	Stuk		LT050	Mespatroonlastscheider NH00 met kc	53,10	53,10
Hager	42	Stuk		LVZPSR150	Stroomtrafo gr.00 185 mm 180/5 klas	62,80	2637,60
Hager	1	Stuk		L75M	Patroonlastscheider D01/02 1-polig +	62,10	62,10
Hager	1	Stuk		EU300	Controle relais, 3 fasen, 400 V	215,00	215,00
Veemd materiaal	117	Stuk		DR04	draad 4 qmm (1 mtr)	0,89	104,13
Veemd materiaal	1	Stuk		MKD	meetklemmen + bedr. voor 1 dig. met	86,06	86,06
Veemd materiaal	1	Stuk		KNP	Kastnaamplaat 120x36mm	3,10	3,10
Hager	1	Stuk		L76M	Patroonlastscheider D01/02 3-polig +	99,90	99,90
Veemd materiaal	50	Stuk		DR025	draad 2,5 qmm (1 mtr)	0,44	22,00
Veemd materiaal	19	Stuk		D2-K2-S2	D-patronen D2-K2-S2	0,88	16,72
Veemd materiaal	21	Stuk		DIN-00	mespatronen DIN-00	14,12	296,52
Veemd materiaal	6	Stuk		KTU	keuringstijd - 1 uur	0,01	0,06
Hager	1	Stuk		944-160-402	TB2 vermogensautomaat 4P 1600 A, l		
Hager	14	Stuk		ECP300C	kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4	333,40	4667,60
Hager	5	Stuk		LD047	Zekeringhouder D01 kunststof, 3-pol	11,00	55,00
Hager	1	Stuk		944-063-401	E630NE-630A4P vermogensautomaat		
Hager	+1	Stuk		944-080-054	Aansluitvaan FC bouwgr. 800 4P-63		
Hager	4	1 Stuk		LVSG00SPX	Gr. 00, 185 mm railafstand, 3-polig sc	151,00	604,00
Hager	+1	Set		LVZ001A	Prismaklem voor koper en alu max. 150	37,30	149,20
Hager	14	Stuk		LVSGW00TSP	Gr. 00, 185 mm railafstand, 3-p schak	200,00	2800,00
Hager	2	Stuk		LVSG00SPX	Gr. 00, 185 mm railafstand, 3-polig sc	151,00	302,00
Hager	1	Stuk		SM102E	Digitale multimeter, paneel inbouw (f	406,00	406,00
Hager	+1	Stuk		SM210	Steekmodule RS485 Jbus/Modbus voor	110,00	110,00
Veemd materiaal	1	Stuk		4M9A04	stroomtrafo's 1600/5 RM100-EBA (3 s	154,38	154,38
Veemd materiaal	4	Stuk		DR70	draad 70 qmm (1 mtr)	15,56	62,24
Veemd materiaal	30	Stuk		PTM	programmeringstijd- 1 minuut	0,01	0,30
Veemd materiaal	10	Stuk		MTU	extra montagetijd - 1 uur	0,01	0,10
Veemd materiaal	8	Stuk		BTU	extra bedradingstijd - 1 uur	0,01	0,08

Oude projecten

2. Wijzigen van producten

Het is niet mogelijk om het product van de bijgevoegde excellentielijst te selecteren en te wijzigen, er verschijnt een foutmelding:

Meerpolig automatisch stroomschema

Tabelaanzicht Schema

Niet-bestaand product

Dit product komt niet voor in de catalogus en kan daarom niet aangepast worden

OK

Wijziging	Wijzigingsdatum	Aangepast door	Controle	Stream/etage	IT	Positie	HLK
Schaal: 1							

Projectnr. 201971993
Datum 4-12-2020
Gefleurd
Projectomschrijving 20197422
Omschrijving Renteriastraat Stadhuis Groningen
Bouwdeel
Positie HLK

indep: b
001
Pagina 1 / 6

:hager

Oude projecten

3. Projecten prijs update

De prijslijst-update zal perfect werken zonder dubbele producten.

Commerciële condities van het project

Fabrikant	Prijslijst	Korting fabrikant in %	Projectkorting in %	Totaalprijs van het project
Hager	Prijslijst Hager 2020	0,00	0,00	59633,95
Vreemd materiaal	Prijslijst Hager 2020	0,00	0,00	2108,41
	Prijslijst Hager november 2020			

In venster "Inkoopcondities project" kunt u het volgende vastleggen:
- de verschillende kortingen per fabrikant of artikelgroep
- nettoprijzen

Korting artikelgroep	Nettoprijzen
5A6	0,00
5A7	0,00
861	0,00
862	0,00
8D9	0,00
8V1	0,00
D40	0,00
D74	0,00
F35	0,00
F70	0,00
F30	0,00
G40	0,00
I20	0,00
I30	0,00

Group	Korting artikelgroep in %	Totale prijs familie in %	Totale prijs familie in %
SAB	0,00	Herberekenen	Herberekenen
5A7	0,00	Herberekenen	Herberekenen
861	0,00	Herberekenen	Herberekenen
862	0,00	Herberekenen	Herberekenen
8D9	0,00	Herberekenen	Herberekenen
8V1	0,00	Herberekenen	Herberekenen
D40	0,00	Herberekenen	Herberekenen
D74	0,00	Herberekenen	Herberekenen
F35	0,00	Herberekenen	Herberekenen
F70	0,00	Herberekenen	Herberekenen
F30	0,00	Herberekenen	Herberekenen
G40	0,00	Herberekenen	Herberekenen
I20	0,00	Herberekenen	Herberekenen
I30	0,00	Herberekenen	Herberekenen

Type locatie	Verdeler	Z1109P1	Z1109P2	Z1109P3
Totaal materiaal		53.384,11	61.742,36	0,00
Totaal diensten		0,00	1.061,41	0,00
Totaal arbeidskosten		0,00	0,00	0,00
Totaal project		53.384,11	62.803,77	0,00

Fabrikant	Aantal	Einheid	Artikelnummer	Typ referentie	Status	EAN	Omschrijving	Stuksprijs	Totaalprijs	Korting fabrikant in %	Groep
Hager	1	Stuk	944-160-402	944-160-402	standaard portfolio	4547560570483	TB2 vermogensautomat 4P 1600 A, Icu 50kA, elektronisch	Vest te leggen		861	
Hager	1	Stuk	L75M	L75M	standaard portfolio	3250610740606	Patroonlaster D01/02 1-polig + N 63 A	62,10	62,10	0,00	8D9
Hager	1	Stuk	L76M	L76M	standaard portfolio	3250610740859	Patroonlaster D01/02 3-polig + N 63 A	99,90	99,90	0,00	8D9
Hager	5	Stuk	LD047	LD047	standaard portfolio	3250614040023	Zekeringhouder D01 kunststof, 3-polig, SIS(D01/3	11,00	55,00	0,00	8D9
Hager	1	Stuk	LT050	LT050	standaard portfolio	3250614200502	Mespatroonlaster N400 met kookklemmen 95 mm², voor op montageplaat	53,10	53,10	0,00	V75
Hager	6	Stuk	LVSG00SPX	LVSG00SPX	standaard portfolio	4049857124497	Gr. 00, 185 mm rallestand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting	151,00	906,00	0,00	8V1
Hager	1	Stuk	LVSG00SPX	LVSG00SPX	standaard portfolio	4049857124497	Gr. 00, 185 mm rallestand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting	151,00	151,00	0,00	8V1
Hager	14	Stuk	LVSGW00TSP	LVSGW00TSP	standaard portfolio	4049857199792	Gr. 00, 185 mm rallestand, 3-polig schakelend, M8, verhoogd, stroomtransformator	200,00	2.800,00	0,00	8V1
Hager	4	Set	LVZ001A	LVZ001A	standaard portfolio	4049857123742	Prismaklem voor koper en alu max. 150mm², set 3 stuks	37,30	149,20	0,00	8V1
Hager	42	Stuk	LVZPSR150	LVZPSR150	standaard portfolio	4049857129683	Stroomtrafo gr 00 185 mm 150/5 klasse 1, 5 VA	62,80	2.637,60	0,00	8V1
Hager	1	Stuk	SPN801R	SPN801R	standaard portfolio	3250615660930	Overschakelingsbeveiliging 4-polig + hulpcontact type I-II 100 kA TN-S	1.500,00	1.500,00	0,00	F70
Hager	4	Stuk	KXA35L	KXA35L	standaard portfolio	3250613941956	Rigklem 35 mm² fese, 125 A/400 V, schroef	4,45	17,80	0,00	I30
Hager	2	Stuk	KXA35N	KXA35N	standaard portfolio	3250613941970	Rigklem 35 mm² nul, 125 A/400 V, schroef	4,45	8,90	0,00	I30
Hager	1	Stuk	KXB35E	KXB35E	standaard portfolio	3250613941963	Rigklem 35 mm² aarde, schroef, sluitovervoering	10,50	10,50	0,00	I30
Hager	5	Stuk	KYA02KT	KYA02KT	standaard portfolio	3250613941966	Scheduusklem met messen 2,5 mm² 20 A/630 V	2,94	14,74	0,00	I30

Totaal lokale (1x)		Prijslijst	Totaalprijs	Totaal inkoopprijs	Marge in %	Totaal verkoopprijs
Totaal voor 1 locatie			16.891,00	25.347,40	0,00	25.347,40
Totaal producten Hager	Prijslijst Hager november 2020		51.275,70	59.732,10	0,00	59.732,10
Totaal producten Vreemd materiaal	Prijslijst Vreemd materiaal 2019 - 12		2.108,41	2.108,41	0,00	2.108,41
Totaal producten gebruiker			2.108,41	2.108,41	0,00	2.108,41
Totaal materiaal			53.384,11	61.840,51	0,00	61.840,51
Totaal diensten			0,00	1.061,41	0,00	1.061,41
Totaal arbeidskosten			0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal project			53.384,11	62.901,92	0,00	62.901,92

Oude projecten

4. Locatie kopiëren/plakken

Het is mogelijk om in hetzelfde project zonder problemen een verdeler te kopiëren/plakken, echter het is niet mogelijk om naar een ander project te kopiëren/plakken.