




Buitenopstellingskasten (IP44)		Verdeelzuilen											Verdeelkasten										
		 <p>Met geïntegreerde sokkel (ingraaf) Diepte: max 277mm, zie specificatie per kast</p>											 <p>Sokkel naar keuze (opbouw, ingraaf, wandconsole) Diepte: 315/320mm, zie specificatie per kast</p>										
		Bouwgrootte											Bouwgrootte										
		142	162	152	155	157	172	175	177	202	205	207	00, 845	0, 845	0, 1005	0, 1355	1, 845	1, 1005	1, 1355	2, 845	2, 1005	2, 1355	3, 1370
Standaardzuilen en -kasten	Leeg	ZAL142	ZAL162	ZAL152	ZAL155	ZAL157	ZAL172	ZAL175	ZAL177	ZAL202	ZAL205	ZAL207	ZAL084	ZAL080	ZAL100	ZAL130	ZAL081	ZAL101	ZAL131	ZAL082	ZAL102	ZAL132	-
	- incl. montageplaat	ZAL142P	ZAL162P	ZAL152P	ZAL155P	ZAL157P	ZAL172P	ZAL175P	ZAL177P	ZAL202P	ZAL205P	ZAL207P	ZAL084P	ZAL080P	ZAL100P	ZAL130P	ZAL081P	ZAL101P	ZAL131P	ZAL082P	ZAL102P	ZAL132P	-
	- Univers N voorbereid	-	-	ZAL41US	ZAL42US	ZAL43US	ZAL51US	ZAL52US	ZAL53US	ZAL71US	ZAL72US	ZAL73US	ZAL51U	ZAL52U	ZAL62U	ZAL82U	ZAL43U	ZAL53U	ZAL83U	ZAL54U	ZAL64U	ZAL84U	ZAL85U
	- incl. railsysteem 185mm	-	-	ZAK152A*	ZAK155A*	ZAK157A*	ZAK172A*	ZAK175A*	ZAK177A*	ZAK202A*	ZAK205A*	ZAK207A*	ZAK084GA	ZAK080GA	ZAK100GA	-	ZAK081GA	ZAK101GA	-	ZAK082GA	ZAK102GA	-	-
	met asymmetrische deuren, montageplaat, scheidingschot, sluiting/ slot per deur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZAL081V	ZAL101V	-	ZAL082V	ZAL102V	ZAL132V	-
Toebehoren	Sokkel, ingraaf	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	ZAX004	ZAX005	ZAX005	ZAX005	ZAX006	ZAX006	ZAX006	ZAX007	ZAX007	ZAX007	ZAX103
	Sokkel, ingraaf verhoogd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZAX030	ZAX031	ZAX032	ZAX031	ZAX032	ZAX033	ZAX032	ZAX033	ZAX034	-
	Sokkel, bodemopbouw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZAX014	ZAX014	ZAX014	ZAX015	ZAX015	ZAX015	ZAX016	ZAX016	ZAX016	-
	Wandconsole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZAX011	ZAX011	ZAX011	ZAX012	ZAX012	ZAX012	ZAX013	ZAX013	ZAX013	-
	Bodemrooster, staal	ZAY90266	ZAY90266	ZAY90273	ZAY90274	ZAY90275	ZAY90273	ZAY90274	ZAY90275	ZAY90273	ZAY90274	ZAY90275	ZAY90269	ZAY90270	ZAY90270	ZAY90270	ZAY90271	ZAY90271	ZAY90271	ZAY90272	ZAY90272	ZAY90272	-
	Sokkelvuller zak / benodigde hoeveelheid	ZAY95075 / 1	ZAY95075 / 1	ZAY95075 / 1	ZAY95075 / 2	ZAY95075 / 3	ZAY95075 / 1	ZAY95075 / 2	ZAY95075 / 3	ZAY95075 / 1	ZAY95075 / 2	ZAY95075 / 3	ZAY95075 / 2	ZAY95075 / 2	ZAY95075 / 2	ZAY95075 / 2	ZAY95075 / 3	ZAY95075 / 3	ZAY95075 / 3	ZAY95075 / 3	ZAY95075 / 3	ZAY95075 / 4	-
	Inbouwset Univers Z:																						
	Bevestigingsset	ZAY41TA	ZAY41TA / ZAY51TA	ZAY51T	ZAY52T	ZAY53T	ZAY51T	ZAY52T	ZAY53T	ZAY61T	ZAY62T	ZAY63T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inbouwveld	-	-	ZU15S	ZU15S	ZU15S	ZU15S	ZU15S	ZU15S	ZU26KS	ZU26KS	ZU26KS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Veld tbv energiemeter	-	-	ZU11	ZU11	ZU11	ZU11	ZU11	ZU11	ZU21A	ZU21A	ZU21A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montageplaat	ZAY47433M	ZAY47434M	ZAY79271M	ZAY79272M	ZAY79273M	ZAY79269M	ZAY47435M	ZAY79270M	ZAY79267M	ZAY47436M	ZAY79268M	ZAY76922*	ZAY76923*	ZAY76962*	ZAY76959*	ZAY76924*	ZAY76963*	ZAY76960*	ZAY76925*	ZAY76964*	ZAY76961*	-	

* Niet in portfolio Hager NL. Op aanvraag leverbaar.

- Alle kasten worden standaard geleverd met een sluiting met ingebouwde profielhalfcilinder.
- Voor gedetailleerde systeembeschrijving, tekeningen en accessoires kan de catalogus worden geraadpleegd.
- Maatwerk is op aanvraag veelal mogelijk. Bijvoorbeeld een sluiting op beide deuren en scheidingswand bij kasten met twee symmetrische deuren of een specifieke inrichting.
- Spare-parts zoals deuren zijn op aanvraag leverbaar.
- Kastten kunnen op aanvraag in een gewenste RAL kleur worden geschilderd. De investering hiervoor wordt project specifiek gecalculeerd.
- Een portfolio aan ronde- en marktplaatskasten is op aanvraag leverbaar.
- Complete verdelersystemen kunnen ontworpen worden in onze ontwerpsoftware Hagercad.

Buitenopstellingskasten (IP44)

Productfamilie	Productsoort	Bouwgrootte of inbouwruimte	Uitvoering
	X	xxx	xx
ZA			
L	lege kast		
K	railsysteem 185mm		
X	sokkel		
Y	toebehoren		
Bouwgrootte ZALxxx			
Zuilen	H(mm) x B(mm) x D(mm)	Kasten	H(mm) x B(mm) x D(mm)
142	1420 x 320 x 225	00, 845 084 00	845 x 480 x 315
162	1595 x 320 x 225	0, 845 080 0	845 x 585 x 315
152	1560 x 360 x 277	0, 1005 100	1005 x 585 x 315
155	1560 x 583 x 277	0, 1355 130	1355 x 585 x 315
157	1560 x 838 x 277	1, 845 081 1	845 x 780 x 315
172	1710 x 360 x 277	1, 1005 101	1005 x 780 x 315
175	1710 x 583 x 277	1, 1355 131	1355 x 780 x 315
177	1710 x 839 x 277	2, 845 082 2	845 x 1110 x 315
202	2010 x 360 x 277	2, 1005 102	1005 x 1110 x 315
205	2010 x 583 x 277	2, 1355 132	1355 x 1110 x 315
207	2010 x 839 x 277	3, 1370 3	1355 x 1465 x 320
Inbouwruimte Univers N ZALxxUS en ZALxxU			
Zuilen		Kasten	
41	4 rijen, 1 veld	43	4 rijen, 3 velden
42	4 rijen, 2 velden	51	5 rijen, 1 velden
43	4 rijen, 3 velden	52	5 rijen, 2 velden
51	5 rijen, 1 velden	53	5 rijen, 3 velden
52	5 rijen, 2 velden	54	5 rijen, 4 velden
53	5 rijen, 3 velden	62	6 rijen, 2 velden
71	7 rijen, 1 velden	64	6 rijen, 4 velden
72	7 rijen, 2 velden	82	8 rijen, 2 velden
73	7 rijen, 3 velden	83	8 rijen, 3 velden
		84	8 rijen, 4 velden
		85	8 rijen, 5 velden
GA	met railsysteem 185mm		
P	met montageplaat		
V	met asymetrische deuren		
U	kast, voorbereid op inbouw Univers N		
US	zuil, voorbereid op inbouw Univers N		