

Q.7

Onderstreep het karakter
van je huis.



:hager

B.
Berker

Een thuis
is altijd een
afspiegeling
van zijn
bewoners.



Een echt *thuis* weerspiegelt altijd de persoonlijkheid van de mensen die er wonen. Het heeft een sfeer en karakter. Dit wordt concreet in kleuren en vormen, in meubilair, vloerbedekking en accessoires. In kleine en grote kunstwerken.

Vanuit dit inzicht ontwikkelden wij de Berker Q.7. Deze individuele schakelaarserie brengt nieuwe materialen in beeld, die op hun beurt nieuwe mogelijkheden bieden om een huis helemaal naar eigen idee vorm te geven. Leisteen, beton, aluminium, glas, kunststof of roestvrij staal vervangen de gebruikelijke standaarden.

Zoveel ruimte voor eigenheid inspireert tot ideeën buiten gebaande paden. Want wie zegt dat schakelmateriaal in de woonkamer hetzelfde moet zijn als in de keuken of badkamer?



Kunststof




Leisteen



Beton



Aluminium



Roestvrij staal



Glas



Bijzondere materialen voor bijzondere kamers.

Ieder mens is uniek. Ieder *thuis* ook. Waarom zou iedere schakelaar er dan hetzelfde uit moeten zien? Met zes verschillende materialen dienen zich uiteenlopende mogelijkheden aan om uw huis persoonlijk te maken.

Opvallend én elegant.

De Berker Q.7 springt enerzijds in het oog. Anderzijds lijkt hij te zweven door het transparante draagframe. Een spannend contrast.

Draagframe

Transparant

Dikte: 6 mm

Afdekraam

Dikte: 4 mm



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017





Q.7 Glas

Glas – zowel donker als helder – speelt met licht en reflectie. Het is een glad, vlak materiaal met een tijdloze, exclusieve uitstraling. De Berker Q.7 in glas weerspiegelt de volledige potentie van dit materiaal. Duidelijk aanwezig met een bijzondere en eigentijdse elegantie.



Materialen
4 mm zwart glas, 6 mm draagframe
4 mm polarwit glas, 6 mm draagframe
Afdekramen
1-voudig tot 5-voudig horizontaal / verticaal


Centraalplaten verkrijgbaar in
antraciet soft-finish, polarwit soft-finish, aluminium soft-finish

Q.7 Aluminium

Het hightech materiaal aluminium is niet alleen bijzonder licht. Het heeft ook een buitengewone uitstraling: zijn matte, soft-finish oppervlak komt warm en edel over. Én hypermodern. De Berker Q.7 in aluminium heeft het allemaal in zich.




Materiaal
4 mm aluminium geanodiseerd, 6 mm draagframe
Afdekramen
1-voudig tot 5-voudig horizontaal / verticaal
Centraalplaten verkrijgbaar in
antraciet soft-finish, polarwit soft-finish, aluminium





Q.7 Roestvrij Staal

De Berker Q.7 in geborsteld roestvrij staal biedt een exclusieve interpretatie van dit tijdloze materiaal. De structuur en de bewuste oneffenheden roepen associaties op met vakkundig handwerk. Het metaal met bijzondere zuiverheidsgraad maakt zowel een markante als elegante indruk.



Materiaal
4 mm geborsteld roestvrij staal, 6 mm draagframe
Afdekramen
1-voudig tot 5-voudig horizontaal / verticaal

Centraalplaten verkrijgbaar in
antraciet soft-finish, polarwit soft-finish, aluminium soft-finish


Q.7 Leisteen

De Berker Q.7 in donker leisteen geeft met respect aandacht aan dit materiaal met zijn onmiskenbare look en feel. Leisteen is op geheel eigen wijze edel. Maar nooit extravagant. Het matte stenen oppervlak voelt warm aan. Je wordt geraakt als je het aanraakt. Leisteen zet in letterlijke zin een groot accent.



Materiaal
4 mm natuurlijk leisteen, 6 mm draagframe
Afdekramen
1-voudig tot 3-voudig horizontaal / verticaal

Centraalplaten verkrijgbaar in
antraciet soft-finish, polarwit soft-finish, aluminium soft-finish





Q.7 Beton

Beton als creatief element wint terrein in de hedendaagse architectuur. Architecten zijn dol op het materiaal. Ze ontwerpen er huizen en ruimten mee die minimalistisch, maar niet kil zijn. De Berker Q.7 in beton sluit aan bij deze ontwikkeling. Met veel liefde voor details.



Materiaal
4 mm getextureerd beton, 6 mm draagframe
Afdekramen
1-voudig tot 3-voudig horizontaal / verticaal

Centraalplaten verkrijgbaar in
antraciet soft-finish, polarwit soft-finish, aluminium soft-finish

Q.7 Kunststof

De Berker Q.7 in kunststof legt de nadruk op functionele elegantie. Een neutraal en bescheiden design-statement. Zodra je de Berker Q.7 kunststof goed bekijkt, ontdek je direct de kwaliteit achter die terughoudendheid. Zichtbaar en voelbaar.



Materiaal

4 mm polarwit kunststof, soft-finish, 6 mm draagframe
4 mm aluminiumkleurige kunststof, soft-finish, 6 mm draagframe
4 mm antracietkleurige kunststof, soft-finish, 6 mm draagframe

Afdekramen

1-voudig tot 5-voudig horizontaal / verticaal

Centraalplaten verkrijgbaar in

antraciet soft-finish, polarwit soft-finish, aluminium soft-finish





Berker Q.1

Buitenmaten afdekraam
80,5 x 80,5 mm
Buitenmaten centraalplaat
58 x 58 mm



Berker Q.3

Buitenmaten afdekraam
80,5 x 80,5 mm
Buitenmaten centraalplaat
58 x 58 mm



Berker Q.7

Buitenmaten afdekraam
95,2 x 95,2 mm
Buitenmaten centraalplaat
58 x 58 mm

Grote verandering, kleine moeite.


Als lid van de Q-schakelaarfamilie gebruikt de Berker Q.7 dezelfde basis als de designseries Q.1 en Q.3. Daardoor kan er onderling probleemloos worden gewisseld. Neem simpelweg de al beschikbare elementen van de Q-familie en zet de afdekramen van de Berker Q.7 op de inzetstukken. Klaar.



De Berker Q.7 biedt oneindige combinatie-mogelijkheden.

De Berker Q.7 volgt het modulaire principe van de Q-familie. Dat wil zeggen dat je niet alleen de keuze hebt uit de materialen leisteen, beton, aluminium, roestvrij staal, kunststof en glas voor de afdekramen. Je kunt ook ieder materiaal naar eigen idee combineren met schakelaars en centrale componenten in de kleuren antraciet, polarwit of aluminium. Daarnaast heb je 1-voudige tot 5-voudige afdekramen ter beschikking.

De functionaliteit van de nieuwe Berker Q.7 is met meer dan 250 varianten net zo divers. Het aanbod reikt van simpele schakelaars en praktische, maar veiligheidstechnisch interessante timers, tot comfortabele tastsensoren voor licht, zonwering of rolluiken.



Manufaktur

Nog specifiekere wensen?

Ontdek onze Manufaktur. Hiermee heb je de mogelijkheid om jouw Berker Q.7 en alles daaromheen nóg persoonlijker te maken.

Onze werkwijze vertegenwoordigt het moderne en ongecompliceerde concept van productie op maat. Advies, planning en uitvoering allemaal in dezelfde hand. Vanuit dit principe bieden wij jou, volledig op maat, exclusieve eenmalige stukken en aangepaste grote series.


Manufaktur vervaardigt perfect op elkaar afgestemde oplossingen. Van individueel geconfigureerde elektriciteitsbuizen en unieke schakelaars en bedieningspanelen tot de juiste deurcommunicatie.

Daarvoor gebruiken wij een grote verscheidenheid aan materialen, kleurschakeringen, decors en

mogelijkheden voor afwerking. Altijd naargelang jouw individuele wensen en de eisen van een object. Ieder product is afkomstig uit Duitsland en vanzelfsprekend gelden voor Manufaktur dezelfde kwaliteitseisen als voor al onze producten en oplossingen.

De weg naar deze persoonlijke oplossing is ook nog eens opvallend eenvoudig: Laat jouw Hager-contactpersoon weten wat jouw wensen zijn, en hij of zij zal graag bij het samenstellen van jouw persoonlijke oplossing adviseren. Daarna berekenen wij bindend de verwachte levertijd en kosten. Zodra je tevreden bent, wordt er geproduceerd. Aansluitend zullen wij jouw persoonlijke product precies volgens afspraak leveren.

Meer informatie vind je op [hager.nl/berker](https://www.hager.nl/berker)



Voorbeeld: Q.7 in geborsteld koper



Product- en bestel- informatie




Afdekramen en materialen

De geometrische vorm van de schakelaarserie Berker Q.7 onthult direct dat hij onderdeel is van de Q-schakelaarfamilie. Naast het exclusieve materiaalgebruik maken vooral de afmetingen het verschil. Zo is het afdekraam 95,2 x 95,2 mm en de centrale component 58 mm.

Het 6 mm dikke transparante draagframe neemt de kleur van zijn omgeving aan. Daardoor treedt het 4 mm dikke afdekraam subtiel op de voorgrond.



- Met meervoudige afdekramen kunnen er tot vijf apparaten worden gecombineerd, verticaal of horizontaal
- Functionaliteit: meer dan 250 varianten
- Leverbare materialen:
 - Leisteen, beton,
 - aluminium, roestvrij staal,
 - glas polarwit, glas zwart,
 - kunststof polarwit soft-finish,
 - kunststof antraciet soft-finish,
 - kunststof aluminium soft-finish



Afdekramen

Afdekramen verkrijgbaar in de materialen:

glas polarwit
glas zwart
aluminium
roestvrij staal
leisteen
beton
kunststof polarwit, soft-finish
kunststof antraciet, soft-finish
kunststof aluminium, soft-finish

vergelijkbaar met RAL 9010
vergelijkbaar met RAL 9005
geanodiseerd
geborsteld
natuurlijk
getextureerd
vergelijkbaar met RAL 9010
vergelijkbaar met RAL 7021
vergelijkbaar met RAL 9006

Centraalplaten

Centraalplaten verkrijgbaar in kunststof, soft-finish:

polarwit
antraciet, gelakt
aluminium, gelakt
rood
groen
oranje

vergelijkbaar met RAL 9010
vergelijkbaar met RAL 7021
vergelijkbaar met RAL 9006
vergelijkbaar met RAL 3003
vergelijkbaar met RAL 6029
vergelijkbaar met RAL 2003



Afmetingen

Materiaal: kunststof polarwit,
kunststof aluminium,
glas polarwit, glas zwart,
aluminium, roestvrij staal

Afdekraam 1-voudig

B 95,2 mm x H 95,2 mm


Afdekraam 2- tot 5-voudig, horizontaal

B 166,2 mm x H 95,2 mm, 2-voudig

B 237,2 mm x H 95,2 mm, 3-voudig

B 308,2 mm x H 95,2 mm, 4-voudig

B 379,2 mm x H 95,2 mm, 5-voudig




Afdekraam 2- tot 5-voudig, verticaal

H 166,2 mm x B 95,2 mm, 2-voudig

H 237,5 mm x B 95,2 mm, 3-voudig

H 308,2 mm x B 95,2 mm, 4-voudig

H 379,2 mm x B 95,2 mm, 5-voudig



Afdekraam 1,5-voudig, verticaal

H 154,2 mm x B 95,2 mm

Frame voor Q.1/Q.3/Q.7

KNX-tastensoren



Materiaal: leisteen, beton


Afdekraam 1-voudig

B 95,2 mm x H 95,2 mm, 1-voudig

Afdekraam 2- tot 3-voudig, horizontaal

B 166,2 mm x H 95,2 mm, 2-voudig


B 237,2 mm x H 95,2 mm, 3-voudig



Afdekraam 2- tot 3-voudig, verticaal

H 166,2 mm x B 95,2 mm, 2-voudig

H 237,5 mm x B 95,2 mm, 3-voudig





Afdekraam 1,5-verticaal

H 154,2 mm x B 95,2 mm

Frame voor Q.1/Q.3/Q.7

KNX-tastensoren

Maattekeningen





10116189

Afdekraam, polarwit soft-finish

- voor verticale en horizontale montage

| Uitvoering | Verp. | Best.Nr. |
|--------------------------------|-------|-----------------|
| polarwit soft-finish, 1-voudig | 10 | 10116189 |
| polarwit soft-finish, 2-voudig | 5 | 10126189 |
| polarwit soft-finish, 3-voudig | 5 | 10136189 |
| polarwit soft-finish, 4-voudig | 1 | 10146189 |
| polarwit soft-finish, 5-voudig | 1 | 10156189 |



10116186

Afdekraam, antraciet soft-finish

- voor verticale en horizontale montage

| Uitvoering | Verp. | Best.Nr. |
|---|-------|-----------------|
| antraciet soft-finish, gelakt, 1-voudig | 10 | 10116186 |
| antraciet soft-finish, gelakt, 2-voudig | 5 | 10126186 |
| antraciet soft-finish, gelakt, 3-voudig | 5 | 10136186 |
| antraciet soft-finish, gelakt, 4-voudig | 1 | 10146186 |
| antraciet soft-finish, gelakt, 5-voudig | 1 | 10156186 |



10116184

Afdekraam, aluminium soft-finish, gelakt

- voor verticale en horizontale montage

| Uitvoering | Verp. | Best.Nr. |
|---|-------|-----------------|
| aluminium soft-finish, gelakt, 1-voudig | 10 | 10116184 |
| aluminium soft-finish, gelakt, 2-voudig | 5 | 10126184 |
| aluminium soft-finish, gelakt, 3-voudig | 5 | 10136184 |
| aluminium soft-finish, gelakt, 4-voudig | 1 | 10146184 |
| aluminium soft-finish, gelakt, 5-voudig | 1 | 10156184 |



10116079

Afdekraam, glas polarwit


- voor verticale en horizontale montage

| Uitvoering | Verp. | Best.Nr. |
|-------------------------|-------|-----------------|
| glas polarwit, 1-voudig | 1 | 10116079 |
| glas polarwit, 2-voudig | 1 | 10126079 |
| glas polarwit, 3-voudig | 1 | 10136079 |
| glas polarwit, 4-voudig | 1 | 10146079 |
| glas polarwit, 5-voudig | 1 | 10156079 |

Afdekraam, glas zwart

- voor verticale en horizontale montage

| Uitvoering | Verp. | Best.Nr. |
|----------------------|-------|-----------------|
| glas zwart, 1-voudig | 1 | 10116076 |
| glas zwart, 2-voudig | 1 | 10126076 |
| glas zwart, 3-voudig | 1 | 10136076 |
| glas zwart, 4-voudig | 1 | 10146076 |
| glas zwart, 5-voudig | 1 | 10156076 |



10116076

Afdekraam, aluminium gestraald

- voor verticale en horizontale montage

| Uitvoering | Verp. | Best.Nr. |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| aluminium gestraald, 1-voudig | 1 | 10116074 |
| aluminium gestraald, 2-voudig | 1 | 10126074 |
| aluminium gestraald, 3-voudig | 1 | 10136074 |
| aluminium gestraald, 4-voudig | 1 | 10146074 |
| aluminium gestraald, 5-voudig | 1 | 10156074 |




10116074

Afdekraam, roestvrij staal geborsteld

- voor verticale en horizontale montage

| Uitvoering | Verp. | Best.Nr. |
|--|-------|-----------------|
| roestvrij staal geborsteld, 1-voudig | 1 | 10116083 |
| roestvrij staal geborsteld, 2-voudig verticaal | 1 | 10126083 |
| roestvrij staal geborsteld, 3-voudig verticaal | 1 | 10136083 |
| roestvrij staal geborsteld, 4-voudig verticaal | 1 | 10146083 |
| roestvrij staal geborsteld, 5-voudig verticaal | 1 | 10156083 |
| roestvrij staal geborsteld, 2-voudig horizontaal | 1 | 10226083 |
| roestvrij staal geborsteld, 3-voudig horizontaal | 1 | 10236083 |
| roestvrij staal geborsteld, 4-voudig horizontaal | 1 | 10246083 |
| roestvrij staal geborsteld, 5-voudig horizontaal | 1 | 10256083 |



10116083

Afdekraam, natuurlijk leisteen

- voor verticale en horizontale montage

| Uitvoering | Verp. | Best.Nr. |
|--------------------|-------|-----------------|
| leisteem, 1-voudig | 1 | 10116030 |
| leisteem, 2-voudig | 1 | 10126030 |
| leisteem, 3-voudig | 1 | 10136030 |



10116030




10116020

Afdekraam, beton getextureerd

- voor verticale en horizontale montage

| Uitvoering | Verp. | Best.Nr. |
|------------------------------|-------|----------|
| beton getextureerd, 1-voudig | 1 | 10116020 |
| beton getextureerd, 2-voudig | 1 | 10126020 |
| beton getextureerd, 3-voudig | 1 | 10136020 |



13096074

Afdekraam met grote uitsparing

- voor verticale montage
- niet geschikt voor opbouwbehuizingen

| Uitvoering | Verp. | Best.Nr. |
|-------------------------------|-------|----------|
| polarwit soft-finish | 1 | 13096189 |
| antraciet soft-finish | 1 | 13096186 |
| aluminium soft-finish, gelakt | 1 | 13096184 |
| glas polarwit | 1 | 13096079 |
| glas zwart | 1 | 13096076 |
| aluminium gestraald | 1 | 13096074 |
| roestvrij staal geborsteld | 1 | 13096083 |
| leisteel | 1 | 13096030 |
| beton getextureerd | 1 | 13096020 |

Informatie over centrale elementen vind je op onze e-catalogus op www.hager.nl

Productvoorbeelden:



Nog meer te weten komen, ervaren en ontdekken.

Sinds de oprichting in 1919 heeft Berker zich onophoudelijk doorontwikkeld. Het merk Berker met zijn rijke traditie behoort sinds enkele jaren bij de Hager Group en verbindt vanouds beproefde waarden met eigentijdse technologie en design.



Berker Designer App:

Krijg een duidelijk beeld van de mogelijkheden van de nieuwe designserie Berker Q.7. Met de Berker Designer App kun je niet alleen alle denkbare materiaal-, functie- en kleurvarianties doorlopen, maar ook zien hoe de Berker Q.7 uitkomt op tal van achtergronden. De app voor Android-tablets kun je gratis downloaden bij Google Play of via www.hager.nl/berker

das-intelligente-zuhause.de:

Op das-intelligente-zuhause.de vind je een online-adviseur voor opdrachtgevers en vernieuwers. Als ondersteunende tool staat de website vol met de oplossingen van de merken Hager, Berker en Elcom. Voor een intelligent thuis. Met heel veel aanvullende informatie en praktische planningshulpjes.



www.hager.nl/berker

Hier vind je alle informatie over het nieuwe schakelmateriaal Q.7.



Hager

Postbus 708
5201 AS 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 642 85 84
info@hager.nl
hager.nl