Aide à la commande
Coffret de distribution à encastrer

Coffret de distribution à encastrer, forme de livraison complète

– Montage encastré ou en cloison creuse
– pour appareils modulaires de 125 A max. sur rail DIN 35×7,5 mm
– Entrées de câble coulissantes en haut et en bas, prédécoupées sur le côté ou à l'arrière
– Couleur : RAL 9010 (blanc pur)
– Indice de protection IP30
– Normes : EN 61439-1/-3
– ⓢ certifié
– nous recommandons l'utilisation du set VZ405N pour un montage en cloison creuse

Coffret de distribution complet avec

– Cadre et porte
– Châssis
– Plastron, 125 mm
– Borne PE quickconnect

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur en ▮ 17,5 mm	PE	N° réf.	N° E
Coffret de distribution à encastrer, 1×3 rangées	500 mm	300 mm	110 mm	36	18	**FWU31S1**	822 530 004
Coffret de distribution à encastrer, 2×3 rangées	500 mm	550 mm	110 mm	72	18	**FWU32S1**	822 530 014
Coffret de distribution à encastrer, 3×3 rangées	500 mm	800 mm	110 mm	108	18	**FWU33S1**	822 530 024
Coffret de distribution à encastrer, 1×4 rangées	650 mm	300 mm	110 mm	48	22	**FWU41S1**	822 540 004
Coffret de distribution à encastrer, 2×4 rangées	650 mm	550 mm	110 mm	96	22	**FWU42S1**	822 540 034
Coffret de distribution à encastrer, 3×4 rangées	650 mm	800 mm	110 mm	144	22	**FWU43S1**	822 540 064
Coffret de distribution à encastrer, 1×5 rangées	800 mm	300 mm	110 mm	60	22	**FWU51S1**	822 550 004
Coffret de distribution à encastrer, 2×5 rangées	800 mm	550 mm	110 mm	120	22	**FWU52S1**	822 550 024
Coffret de distribution à encastrer, 3×5 rangées	800 mm	800 mm	110 mm	180	22	**FWU53S1**	822 550 044
Coffret de distribution à encastrer, 1×6 rangées	950 mm	300 mm	110 mm	72	22	**FWU61S1**	822 560 004
Coffret de distribution à encastrer, 2×6 rangées	950 mm	550 mm	110 mm	144	22	**FWU62S1**	822 560 024
Coffret de distribution à encastrer, 3×6 rangées	950 mm	800 mm	110 mm	216	22	**FWU63S1**	822 560 034
Coffret de distribution à encastrer, 1×7 rangées	1100 mm	300 mm	110 mm	84	22	**FWU71S1**	822 570 004
Coffret de distribution à encastrer, 2×7 rangées	1100 mm	550 mm	110 mm	168	22	**FWU72S1**	822 570 014
Coffret de distribution à encastrer, 3×7 rangées	1100 mm	800 mm	110 mm	252	22	**FWU73S1**	822 570 034

Coffret de distribution complet de communication avec

– Cadre et porte
– Châssis
– Plastron, 125 mm
– et canal de câblage latéral
– Manchon passe-câble vert. côté MM
– Borne PE quickconnect

Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur en ▮ 17,5 mm	PE	N° réf.	N° E
Coffret de distribution à encastrer, 2×4 rangées Energ+MM	650 mm	550 mm	110 mm	48	22	**FWU42K**	822 540 014
Coffret de distribution à encastrer, 3×4 rangées Energ+MM	650 mm	800 mm	110 mm	96	22	**FWU43K**	822 540 044
Coffret de distribution à encastrer, 2×5 rangées Energ+MM	800 mm	550 mm	110 mm	60	22	**FWU52K**	822 550 014
Coffret de distribution à encastrer, 3×5 rangées Energ+MM	800 mm	800 mm	110 mm	120	22	**FWU53K**	822 550 034
Coffret de distribution à encastrer, 2×6 rangées Energ+MM	950 mm	550 mm	110 mm	72	22	**FWU62K**	822 560 014

Coffret de distribution complet de communication avec

– Cadre et porte
– 3×26 mod. modulaires
– Plaques de montage
– Cloison de séparation horizontale
– Borne PE quickconnect

Désignation	Höhe	Largeur	Profondeur	Largeur en ▮ 17,5 mm	PE	N° réf.	N° E
Coffret de distribution à encastrer, 2×6 rangées Energ+MM	950 mm	550 mm	110 mm	78	22	**FWU62M3**	822 560 064

Dimensions



Protection murale intégrale

	A	B	C	D
FWU31..	310 mm	502 mm	353 mm	553 mm
FWU32..	560 mm	502 mm	603 mm	553 mm
FWU33..	810 mm	502 mm	853 mm	553 mm
FWU41..	310 mm	652 mm	353 mm	703 mm
FWU42..	560 mm	652 mm	603 mm	703 mm
FWU43..	810 mm	652 mm	853 mm	703 mm
FWU51..	310 mm	802 mm	353 mm	853 mm
FWU52..	560 mm	802 mm	603 mm	853 mm
FWU53..	810 mm	802 mm	853 mm	853 mm
FWU61..	310 mm	952 mm	353 mm	1003 mm
FWU62..	560 mm	952 mm	603 mm	1003 mm
FWU63..	805 mm	952 mm	853 mm	1003 mm
FWU71..	310 mm	1102 mm	353 mm	1153 mm
FWU72..	560 mm	1102 mm	603 mm	1153 mm
FWU73..	810 mm	1102 mm	853 mm	1153 mm
FWU81..	310 mm	1252 mm	353 mm	1303 mm

Coffret de distribution à encastrer, forme de livraison pièces séparées

Coffret mural, vide

- Montage encastré ou en cloison creuse
- pour appareils modulaires de 125 A max. sur rail DIN 35 × 7,5 mm, entraxe125 mm
- Entrées de câble coulissantes en haut et en bas, prédécoupées sur le côté ou à l'arrière
- Indice IP30 (avec système d'aménagement intérieur, cadre et porte)
- Normes : EN 61439-1 / -3
- ⓢ certifié
- Profondeur de montage 110 mm
- Largeur 300 mm, 550 mm, 800 mm
- nous recommandons l'utilisation du set VZ405N pour un montage en cloison creuse

Cadre avec porte

Cadre de finition pour porte Media (insert en PVC)

Cadre

Hauteur	Largeur	Largeur en ■ 17,5 mm	Les tra-vées	Ran-gées	N° réf.	N° E	N° réf.	N° E	N° réf.	N° E	N° réf.	N° E
500 mm	300 mm	36	1	3	**FWU31L**	822 430 004	-		–		**FZ031F**	822 992 504
500 mm	550 mm	72	2	3	**FWU32L**	822 430 024	-		-		**FZ032F**	822 992 514
500 mm	800 mm	108	3	3	**FWU33L**	822 430 034	-		-		**FZ033F**	822 992 524
650 mm	300 mm	48	1	4	**FWU41L**	822 440 004	**FZ141F**	822 990 534	**FZ141FM2**	822 840 104	**FZ041F**	822 992 534
650 mm	550 mm	96	2	4	**FWU42L**	822 440 014	**FZ142F**	822 990 544	**FZ142FM2**	822 840 204	**FZ042F**	822 992 544
650 mm	800 mm	144	3	4	**FWU43L**	822 440 034	**FZ143F**	822 990 554	**FZ143FM2**	822 840 304	**FZ043F**	822 992 554
800 mm	300 mm	60	1	5	**FWU51L**	822 450 004	**FZ151F**	822 990 564	**FZ151FM2**	822 850 204	**FZ051F**	822 992 564
800 mm	550 mm	120	2	5	**FWU52L**	822 450 024	**FZ152F**	822 990 574	**FZ152FM2**	822 850 304	**FZ052F**	822 992 574
800 mm	800 mm	180	3	5	**FWU53L**	822 450 034	**FZ153F**	822 990 584	**FZ153FM2**	822 850 504	**FZ053F**	822 992 584
950 mm	300 mm	72	1	6	**FWU61L**	822 460 004	**FZ161F**	822 990 604	**FZ161FM2**	822 860 104	**FZ061F**	822 992 604
950 mm	550 mm	144	2	6	**FWU62L**	822 460 024	**FZ162F**	822 990 614	**FZ162FM2**	822 860 204	**FZ062F**	822 992 614
950 mm	800 mm	216	3	6	**FWU63L**	822 460 034	-		-		**FZ063F**	822 992 624
1100 mm	300 mm	84	1	7	**FWU71L**	822 470 014	**FZ171F**	822 990 644	**FZ171FM2**	822 870 104	**FZ071F**	822 992 644
1100 mm	550 mm	168	2	7	**FWU72L**	822 470 034	-		-		**FZ072F**	822 992 654
1100 mm	800 mm	252	3	7	**FWU73L**	822 470 044	-		-		**FZ073F**	822 992 664
1250 mm	300 mm	96	1	8	**FWU81L**	822 480 004	**FZ181F**	822 992 684	**FZ181FM2**	822 880 104	**FZ081F**	822 992 674

Coffret mural, vide

- Montage encastré ou en cloison creuse
- pour appareils modulaires de 125 A max. sur rail DIN 35 × 7,5 mm, entraxe 125 mm
- Entrées de câble coulissantes en haut et en bas, prédécoupées sur le côté ou à l'arrière
- Indice IP30 (avec système d'aménagement intérieur, cadre et porte)
- Normes : EN 61439-1 / -3
- ⓢ certifié
- Profondeur de montage 110 mm
- Largeur 300 mm, 550 mm, 800 mm
- nous recommandons l'utilisation du set VZ405N pour un montage en cloison creuse

Kit de montage de coffret de distribution

avec plastron
- Distance entre rails DIN 125 mm
- Borne PE quickconnect

Les kits de montage de coffret de distribution doivent être commandés par travée.

avec plastron et multimédia
- 1 rangée modulaire (9 modules)
- Borne PE quickconnect
- Plaques de montage
- Cloison de séparation horiz.

avec plastron et multimédia
- 2 rangées modulaires
- Distance entre rails DIN 125 mm
- Borne PE quickconnect
- Plaques de montage
- Cloison de séparation horiz.
- Empl. p. panneau de brassage sur UN61U2

Hauteur	Largeur	Largeur en ■ 17,5 mm	Les tra-vées	Ran-gées	N° réf.	N° E	N° réf.	N° E	N° réf.	N° E	N° réf.	N° E
500 mm	300 mm	36	1	3	**FWU31L**	822 430 004	**UW31UA**	822 930 034	-		-	
500 mm	550 mm	72	2		**FWU32L**	822 430 024	**UW31UA**	822 930 034	-		-	
500 mm	800 mm	108	3	3	**FWU33L**	822 430 034	**UW31UA**	822 930 034	-		-	
650 mm	300 mm	48	1	4	**FWU41L**	822 440 004	**UW41UA**	822 940 034	**UN41U1**	822 840 114	-	
650 mm	550 mm	96	2	4	**FWU42L**	822 440 014	**UW41UA**	822 940 034	**UN41U1**	822 840 114	-	
650 mm	800 mm	144	3	4	**FWU43L**	822 440 034	**UW41UA**	822 940 034	**UN41U1**	822 840 114	-	
800 mm	300 mm	60	1	5	**FWU51L**	822 450 004	**UW51UA**	822 950 034	-		**UN51U2**	822 850 114
800 mm	550 mm	120	2	5	**FWU52L**	822 450 024	**UW51UA**	822 950 034	-		**UN51U2**	822 850 114
800 mm	800 mm	180	3	5	**FWU53L**	822 450 034	**UW51UA**	822 950 034	-		**UN51U2**	822 850 114
950 mm	300 mm	72	1	6	**FWU61L**	822 460 004	**UW61UA**	822 960 034	-		**UN61U2**	822 860 114
950 mm	550 mm	144	2	6	**FWU62L**	822 460 024	**UW61UA**	822 960 034	-		**UN61U2**	822 860 114
950 mm	800 mm	216	3	6	**FWU63L**	822 460 034	**UW61UA**	822 960 034	-		**UN61U2**	822 860 114
1100 mm	300 mm	84	1	7	**FWU71L**	822 470 014	**UW71UA**	822 970 034	-		-	
1100 mm	550 mm	168	2	7	**FWU72L**	822 470 034	**UW71UA**	822 970 034	-		-	
1100 mm	800 mm	252	3	7	**FWU73L**	822 470 044	**UW71UA**	822 970 034	-		-	
1250 mm	300 mm	96	1	8	**FWU81L**	822 480 004	**UW81UA**	822 985 904	-		-	

Porte fermée				Porte avec fentes		Porte multimédia à fentes (Insert en PVC)		Porte multimédia (Insert en PVC)		Porte transparente (Insert en PVC)	
gauche		droite Dans une application à 1 porte, les crémones se démontent sans outil FZ0**F = grande protection de porte FZ0**F1 = petite protection de porte		Pour les coffrets de distribution à 3 portes, une porte gauche est requise en supplément.		Pour les coffrets de distribution à 3 portes, une porte gauche est requise en supplément.				Pour les coffrets de distribution à 3 portes, une porte gauche est requise en supplément.	
N° réf.	N° E	N° réf.	N° E	N° réf.	N° E	N° réf.	N° E	N° réf.	N° E	N° réf.	N° E
-		**FZ001F1**	822 990 254	-		-		-		**FZ105N**	822 992 114
-		**FZ002F1**	822 990 284	-		**FZ002FM**	822 990 294	**FZ002FM2**	822 990 684	**FZ107N**	822 992 804
FZ003F	822 993 524	**FZ002F1**	822 990 284	-		-		-		**FZ107N**	822 992 804
-		**FZ005F**	822 993 534	**FZ005NV**	822 994 154	**FZ005FM**	822 993 734	-		**FZ108N**	822 992 814
-		**FZ006F**	822 993 544	**FZ006NV**	822 940 054	**FZ006FM**	822 993 744	**FZ006FM2**	822 993 844	**FZ104N**	822 943 044
FZ007F	822 993 554	**FZ006F**	822 993 544	-		**FZ006FM**	822 993 744	-		**FZ104N**	822 943 044
-		**FZ009F**	822 993 564	**FZ009NV**	822 994 554	**FZ009FM**	822 993 764	-		**FZ142N**	822 992 914
-		**FZ010F**	822 993 574	**FZ010NV**	822 950 054	**FZ010FM**	822 993 774	**FZ010FM2**	822 993 874	**FZ106N**	822 953 044
FZ011F	822 993 584	**FZ010F**	822 993 574	-		**FZ010FM**	822 993 774	-		**FZ106N**	822 953 044
-		**FZ013F**	822 993 604	**FZ013NV**	822 994 254	**FZ013FM**	822 993 704	-		**FZ145N**	822 992 934
-		**FZ014F1**	822 990 494	**FZ014NV**	822 960 054	**FZ014FM**	822 993 714	**FZ014FM2**	822 993 814	**FZ110N**	822 963 044
FZ015F	822 993 624	**FZ014F1**	822 990 494	-		-		-		**FZ110N**	822 963 044
-		**FZ021F**	822 993 644	**FZ021NV**	822 970 054	**FZ021FM**	822 993 344	**FZ021FM2**	822 993 444	**FZ148N**	822 992 834
-		**FZ022F1**	822 990 274	**FZ022NV**	822 972 054	**FZ022FM**	822 993 354	**FZ022FM2**	822 990 264	**FZ102N**	822 973 044
FZ023F	822 993 664	**FZ022F1**	822 990 274	-		-		-		**FZ102N**	822 973 044
-		**FZ026F**	822 993 674	**FZ026NV**	822 993 684	**FZ026FM**	822 993 374	**FZ026FM2**	822 993 474	**FZ153N**	822 992 944

				Travée communication				Cloison de séparation		Couvercle de canal de câblage	
avec plastron et multimédia – 3 rangées modulaires – Distance entre rails DIN 125 mm – Borne PE quickconnect – Plaques de montage – Cloison de séparation horiz. – Empl. p. panneau de brassage sur UN71U3 et UN81U3		avec plastron et multimédia – 4 rangées modulaires – Distance entre rails DIN 125 mm – Borne PE quick-connect – Plaques de montage – Cloison de séparation horiz. – Empl. p. panneau de brassage sur UN81U4		avec plaques de montage en matière synthétique, perforée – sans plastron – sans partie supérieure de tourelle Chaque plage de montage peut être fixée sous le rail de support, ce qui fait gagner 21 mm de profondeur de montage.		avec plaque de montage en tôle d'acier en tant que plaque perforée – sans plastron – sans partie supérieure de tourelle – 1 travée UN*1TN/2 travées UN*2TN Chaque plaque de montage doit être mise à la terre à l'aide d'un câble de terre UL01G1.		à la verticale entre les travées ou en cloison de séparation pour la travée communication avec orifice de passage de câbles et évidements pour double tourelle		pour une fermeture intégrale des canaux de câblage latéraux verticaux qui se trouvent sur les côtés pour un acheminement propre des câbles au choix : Pinces de maintien de câble M7240 (accessoire)	
N° réf.	N° E	N° réf.	N° E	Best.-Nr.	N° E	N° réf.	N° E	N° réf.	N° E	N° réf.	N° E
-		-		**UM31UK**	822 930 044	**UN31TN**	822 891 504	**FWU00V3**	822 930 024	**FWU00C3**	822 931 104
-		-		**UM31UK**	822 930 044	**UN31/32TN**	822 891 504/822 891 514	**FWU00V3**	822 930 024	**FWU00C3**	822 931 104
-		-		**UM31UK**	822 930 044	**UN31/32TN**	822 891 504/822 891 514	**FWU00V3**	822 930 024	**FWU00C3**	822 931 104
-		-		**UM41UK**	822 940 044	**UN41TN**	822 891 524	**FWU00V4**	822 940 024	**FWU00C4**	822 941 104
-		-		**UM41UK**	822 940 044	**UN41/42TN**	822 891 524/822 891 544	**FWU00V4**	822 940 024	**FWU00C4**	822 941 104
-		-		**UM41UK**	822 940 044	**UN41/42TN**	822 891 524/822 891 544	**FWU00V4**	822 940 024	**FWU00C4**	822 941 104
-		-		**UM51UK**	822 950 044	**UN51TN**	822 891 554	**FWU00V5**	822 950 024	**FWU00C5**	822 951 104
-		-		**UM51UK**	822 950 044	**UN51/52TN**	822 891 554/822 891 564	**FWU00V5**	822 950 024	**FWU00C5**	822 951 104
-		-		**UM51UK**	822 950 044	**UN51/52TN**	822 891 554/822 891 564	**FWU00V5**	822 950 024	**FWU00C5**	822 951 104
UN61U3	822 860 124	-		**UM61UK**	822 960 044	**UN61TN**	822 891 604	**FWU00V6**	822 960 024	**FWU00C6**	822 961 104
UN61U3	822 860 124	-		**UM61UK**	822 960 044	**UN61/62TN**	822 891 604/822 891 614	**FWU00V6**	822 960 024	**FWU00C6**	822 961 104
UN61U3	822 860 124	-		**UM61UK**	822 960 044	**UN61/62TN**	822 891 604/822 891 614	**FWU00V6**	822 960 024	**FWU00C6**	822 961 104
UN71U3	822 870 114	**UN71U4**	822 870 124	**UM71UK**	822 970 064	**UN71TN**	822 891 644	**FWU00V7**	822 970 044	**FWU00C7**	822 971 104
UN71U3	822 870 114	**UN71U4**	822 870 124	**UM71UK**	822 970 064	**UN71/72TN**	822 891 644/822 891 654	**FWU00V7**	822 970 044	**FWU00C7**	822 971 104
UN71U3	822 870 114	**UN71U4**	822 870 124	**UM71UK**	822 970 064	**UN71/72TN**	822 891 644/822 891 654	**FWU00V7**	822 970 044	**FWU00C7**	822 971 104
UN81U3	822 880 114	**UN81U4**	822 880 124	**UM81UK**	822 980 044	-		-		**FWU00C8**	822 981 104

Accessoires multimédia	Emb.	N° réf.	N° E
Set panneau de brassage HMS (10×) – Panneau de brassage pour le logement de 10 modules RJ45 HMS et 1 FLF de taille II et 1 × FLF de taille I – avec plastron			
Set panneau de brassage HMS (10×)	1	UM00H1	966 733 413
Set panneau de brassage HMS (14×) – Panneau de brassage pour le logement de 14 modules RJ45 HMS et 2 FLF de taille I – avec plastron			
Set panneau de brassage HMS (14×)	1	UM00H2	966 733 453
Set panneau de brassage Keystone (10×) – Panneau de brassage pour le logement de 10 modules RJ45 Keystone (par ex. : Snap In de R&M) et 1 FLF de taille II et 1 × FLF de taille I – avec plastron			
Set panneau de brassage Keystone (10×)	1	UM00K1	966 731 363
Set panneau de brassage Keystone (14×) – Panneau de brassage pour le logement de 14 modules RJ45 Keystone (par ex. : Snap In de R&M) sowie 2 × FLF Gr. I – et 2 FLF de taille I – avec plastron			
Set panneau de brassage Keystone (14×)	1	UM00K2	966 731 383
Tôle de montage FLF – Tôle de montage pour 1 FLF de taille II – avec vis de fixation – pour fixation sur plaque de montage ou Rail de support			
Tôle de montage FLF	1	UM00H0	822 990 144
Plaque de montage en matière synthétique – Article de remplacement avec 20 vis – 1 article est requis lorsque les travées communication UM*1UK doivent être fermées jusque tout en haut.			
Plaque de montage en matière synthétique	1	UM00M0	822 990 224
Support d'appareils multimédia – pour fixation sur plaques de montage			
Support d'appareils multimédia	1	VZ02MM	822 990 914
Kit de fixation avec 2 bandes d'expansion flexibles – Kit de fixation avec 2 bandes d'expansion flexibles pour routeurs dans la zone communication (longueur max. 400 mm)			
Bandes d'expansion flexibles	1	VZ340	822 690 074
Insert d'aération pour cloison creuse – Dissipation de chaleur par aération latérale			
Insert d'aération pour cloison creuse	1	FD00P5	822 991 114
Insert HMS RJ45 Cat. 6A UTP – Cat. 6A UTP, non blindé			
Insert HMS RJ45 Cat. 6A UTP	1	WH70310300Z	977 732 013
Insert HMS RJ45 Cat. 6 UTP – Cat. 6 UTP, non blindé			
Insert HMS RJ45 Cat. 6 UTP	1	WH70310200Z	977 731 013
HMS Fiber adaptateur Keystone			
Adaptateur Keystone LC/APC Duplex	1	WH70360100Z	966 730 653
Prise FLF 1 × T13 Gr. I			
Prise FLF 1 × T13 Gr. I	1	WH37580300D	663 014 003
Prise FLF 2 × T13 Gr. II	1	WH37620300D	663 302 003
Prise FLF 3 × T13 Gr. II	1	WH37640300D	663 303 003
FLF boîte d'encastrement			
FLF boîte d'encastrement Gr. I	1	WH37961623Z	372 450 903
FLF boîte d'encastrement Gr. II	1	WH37961523Z	372 450 703
Prise FLF pré-équipée pour panneau de brassage			
Prise FLF pré-équipée 2 × T13 avec câble de 1,5 m	1	WH37629000D	663 155 003
Prise FLF pré-équipée 3 × T13 avec câble de 1,5 m	1	WH37649000D	663 156 003
Prise complète pour plaque de montage			
Prise complète pour plaque de montage 2 × T13 avec câble de 1,5 m	1	WH37629100D	663 155 103
Prise complète pour plaque de montage 3 × T13 avec câble de 1,5 m	1	WH37649100D	663 156 103

Siège principal

Hager SA
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke
Tél. 041 269 90 00

Filiales commerciales

Hager SA
Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 644 37 00

Hager SA
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang
Tél. 044 817 71 71

Hager SA
Ey 25
3063 Ittigen/Bern
Tél. 031 925 30 00

hager.ch

PR-5-2501-FAB1905 V2023.04

imprimé en suisse