

TerCia NRC-C45

Nourrices à clipsage 45

Distribuez l'électricité au plus proche des utilisateurs, sur un bureau, sur une table de réunion, etc...

Nourrices à équiper TerCia NRC-C45

Caractéristiques techniques

Corps	<ul style="list-style-type: none">Couleur : Aluminium anodiséMatière : Aluminium
Composants	<ul style="list-style-type: none">Couleur : NoirMatière : ABS PC
Supports de montage	<ul style="list-style-type: none">Permettent la fixation par vis, colliers nylon ou adhésifsRotatifs à 360° pour une intégration sur toutes les surfaces
Embout	<ul style="list-style-type: none">2 entrées prédécoupées Ø11 mmPrédécoupe pour le montage de connecteursFixation par 2 visSerre-câbles intégrés, serrage par vis
Dispositif de mise en terre	<ul style="list-style-type: none">Intégré
Nombre de modules 22,5x45 mm	<ul style="list-style-type: none">6, 8, 12, 16 et 20 modules



PEP
ECO
PASS
PORT® Déclaration PEP Ecopassport
à consulter sur le site
www.pep-ecopassport.org

Nourrices à équiper TerCia NRC-C45

	B45600	6 modules 22,5x45
	B45601	8 modules 22,5x45
	B45603	12 modules 22,5x45
	B45605	16 modules 22,5x45
	B45607	20 modules 22,5x45

Compatibilité appareillages 45x45

Iboco	Hager	Legrand	PW	Schneider	3M
TerCia AP-C45	Gallery™	Mosaic™	Logix™	Altira™	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standards 45x45



Normes

Produit réalisé en conformité avec la norme NF C 61-314 : 2008 + A1 / 2010
Conforme norme EN 50085-1
Conforme norme EN 50085-2-4
Marquage produits CE

Compatible

TerCia AP-C45 appareillages spécial goulottes à clipsage 45

Notre gamme TerCia est personnalisable

Laquage, teinte dans la masse, filmage, sous/sur-formats, équipements spéciaux



TerCia NRC-C45

Nourrices à clipsage 45

Distribuez l'électricité au plus proche des utilisateurs, sur un bureau, sur une table de réunion, etc...

Nourrices équipées TerCia NRC-C45

Caractéristiques techniques

Corps	<ul style="list-style-type: none"> Couleur : Aluminium anodisé Matière : Aluminium
Composants	<ul style="list-style-type: none"> Couleur : Noir Matière : ABS PC
Supports de montage	<ul style="list-style-type: none"> Permettent la fixation par vis, colliers nylon, ou adhésifs Rotatifs à 360° pour une intégration sur toutes les surfaces
Embout	<ul style="list-style-type: none"> 2 entrées prédécoupées Ø11 mm Prédécoupe pour le montage de connecteurs Fixation par 2 vis Serre-câbles intégré, serrage par vis
Dispositif de mise en terre	<ul style="list-style-type: none"> Intégré



Normes

Produit réalisé en conformité avec la norme NF C 61-314 : 2008 + A1 / 2010
 Conforme norme EN 50085-1
 Conforme norme EN 50085-2-4
 Marquage produits CE



Nourrices équipées TerCia NRC-C45

Nourrices équipées à raccordement sur bornier(s)

	B45620	3 prises 2P+T
	B45621	4 prises 2P+T
	B45623	6 prises 2P+T
	B45630	3 prises 2P+T détrompées
	B45631	4 prises 2P+T détrompées
	B45640	2 prises 2P+T 2 prises 2P+T détrompées
	B45641	3 prises 2P+T 3 prises 2P+T détrompées


Nourrices équipées à raccordement sur bornier(s)

	B45650	3 prises 2P+T Disjoncteur PH+N 16A différentiel 30 ma
	B45651	4 prises 2P+T Disjoncteur PH+N 16A différentiel 30 ma
	B45652	5 prises 2P+T Disjoncteur PH+N 16A différentiel 30 ma
	B45700	2 RJ45 de 1 module catégorie 6 FTP

TerCia NRC-C45


Nourrices à clipsage 45

TerCia NRC-C45 - Nourrices à équiper Formats




	A	B
B45600	193	203,5
B45601	238	248,5
B45603	328	338,5
B45605	418	428,5
B45607	508	518,5

TerCia NRC-C45 - Nourrices à équiper Composition




TerCia NRC-C45 - Nourrices à équiper Dimensions




TerCia NRC-C45

Nourrices à clipsage 45


TerCia NRC-C45 - Nourrices équipées
B45620 B45621 B45623 B45630 B45631
B4540 B45641 Dimensions




TerCia NRC-C45 - Nourrices équipées
B45650 B45651 B45652
Dimensions



TerCia NRC-C45 - Nourrices équipées
B45700
Dimensions



TerCia NRC-C45 - Nourrices équipées
Formats



Code	A	B
B45620	215,5	226
B45621	260,5	271
B45623	350,5	361
B45630	215,5	226
B45631	260,5	271
B45640	305,5	316


Code	A	B
B45641	395,5	406
B45650	350,5	361
B45651	395,5	406
B45652	440,5	451
B45700	148	158,5

TerCia NRC-C45

Nourrices à clipsage 45


TerCia NRC-C45 - Nourrice équipée B45620

Composition



TerCia NRC-C45 - Nourrice équipée B45621

Composition




TerCia NRC-C45

Nourrices à clipsage 45


TerCia NRC-C45 - Nourrice équipée B45623

Composition



TerCia NRC-C45 - Nourrice équipée B45630

Composition




TerCia NRC-C45

Nourrices à clipsage 45


TerCia NRC-C45 - Nourrice équipée B45631

Composition



TerCia NRC-C45 - Nourrice équipée B45640

Composition




TerCia NRC-C45

Nourrices à clipsage 45


TerCia NRC-C45 - Nourrice équipée B45641

Composition



TerCia NRC-C45 - Nourrice équipée B45650

Composition




TerCia NRC-C45

Nourrices à clipsage 45


TerCia NRC-C45 - Nourrice équipée B45651

Composition



TerCia NRC-C45 - Nourrice équipée B45652

Composition




TerCia NRC-C45

Nourrices à clipsage 45

TerCia NRC-C45 - Nourrice équipée B45700

Composition



TerCia NRC-C45

Nourrices à clipsage 45

Marquages

Marquage CE

Les produits rentrant dans la Directive 2014/35/UE du 26 février 2014, entrée en vigueur le 20 avril 2016 (décret n°2015-1083 du 27 août 2015) sont conformes aux exigences de sécurité et portent le marquage CE selon les modalités prévues par la Directive.

Marquage produit

Le marquage des produits ne se limite pas à garantir la conformité aux normes.

Il a été conçu pour identifier facilement les données suivantes : producteur, type et dimensions du produit, certifications obtenues, éventuelles caractéristiques spécifiques et lot de production.

A titre d'exemple, le marquage appliqué sur l'étiquette de la TerCia NRC-C45 3PC.

1 1731410

2  **IBOCO**

3 NRC-C45 3PC A

4 

5 CODE B45620

6 
8015892626414

- 1 Code de repérage du lot de production
- 2 Identification internationale du producteur
- 3 Type et dimensions
- 4 Marquage CE
- 5 Code produit
- 6 Gencode produit