

# Das kann domovea plus: Alle Funktionen für Sie im Überblick

Von erweiterter Konnektivität bis hin zu verbesserter Geräteunterstützung – hier finden Sie einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen beim Vergleich von domovea (TJA450 und TJA451) und domovea plus (TJAS471).

		
Geräte	domovea	domovea plus
 Beleuchtung EIN/AUS	✓	✓
Beleuchtungsdimmer*	✓	✓
Beleuchtungsfarbe	✓	✓
Beleuchtung TW		✓
 Rollläden	✓	✓
Jalousie	✓	✓
Wetterautomatik	✓	✓
 Stromzähler	✓	✓
Gaszähler	✓	✓
Wasseruhr	✓	✓
Hager flow Integration		✓
 Globale Heizungssteuerung	✓	✓
Thermometer	✓	✓
Thermostat	✓	✓
Virtueller Thermostat		✓
Lüftung	✓	✓
Wasserheizungssteuerung	✓	✓
 Alarmsystem	✓ (4 Alarmzonen)	✓ (8 Alarmzonen)
Alarmsensor	✓	✓
Alarmzone	✓	✓
Türschlag		✓
 Geschaltete Steckdose	✓	✓

		
Geräte	domovea	domovea plus
 Philips Hue		✓
Sonos		✓
Netatmo Wetterstation		✓
Netatmo Kamera		✓
Google Assistant		✓
Amazon Echo		✓
IFTTT		✓
API-Steuerung über URL		✓
Matter Bridge**		✓
 Audio	✓	✓
Generisches Gerät	✓	✓
Zwangssteuerung	✓	✓
KNX-Szene	✓	✓
 Binäreingang	✓	✓
CO <sub>2</sub> -Sensor	✓	✓
Feuchtigkeitssensor	✓	✓
Helligkeitssensor	✓	✓
Regensensor	✓	✓
Wetterstation	✓	✓
Windgeschwindigkeitssensor	✓	✓
Rauch		✓
 Generische Kamera	✓	✓
ONVIF-Kamera		✓
Kameraerkennung		✓
 Totmann	✓	✓
Impuls	✓	✓
Ein/Aus	✓	✓

		
Funktionen	domovea	domovea plus
 Erweiterte Sequenzen	✓ (1)	✓ (3)
Grundlegende Sequenzen		✓ (2) (Domogramm)
Zeitplan	✓ (4)	✓ (2) (Domogramm)
Kalenderansicht	✓	
Homestatus	✓ (4)	✓ (2) (3)
Anwesenheitssimulation	✓	✓
 Energieverbrauch/-erzeugung	nach Grafik	nach Name
Energiesynthese	✓	
Vergleich nach Zeitraum	✓	✓
Vergleich mit anderen Messwerten		✓
 Android-Mobilgerät und -Tablet	✓	✓
iPhone und iPad	✓	✓
Widget auf Mobilgerät		✓
Windows	✓	✓
MacOS		✓
 In-App	✓	✓
E-Mail	✓	✓
Push-Nachricht		✓
 Lokale Einstellungen	✓ (1)	✓ (3)
Feineinstellungen		✓ (3)
KNX-IP-Schnittstelle		✓

(1) Per domovea Konfiguration  
(2) Per domovea App  
(3) Per Hager Pilot  
(4) Per Browser

\* Voreingestellter Wert 25%,  
50%, 75%, 100% nur bei V1  
\*\* Bei TJAS671 und TJAS471