

Solutions connectées

coviva ou domovea

:hager

coviva ou domovea



coviva














domovea

Visualisation et commande

		Basic	Expert
Smartphone	•	•	•
Tablette	•	•	•
Application web	•		

Fonctionnalités

	coviva	Basic	Expert
Eclairage (ON/OFF, variation)	•	•	•
Eclairage (RGB, couleur des blancs)		•	•
Ouvrants (volets, stores à lamelles, store banne, persienne, porte garage,	•	•	•
Ouvrants Bubendorff	•		
Chauffage (électrique)	•	•	•
Chauffage (eau chaude)	•	•	•
Chauffage (climatisation)		•	•
Thermostats de chauffage virtuels			Jusqu'à 10
Alarme (Hager sepia uniquement)	•	•	•
Caméras IP (sous protocole ONVIF)		Jusqu'à 5	Jusqu'à 50
Caméra connectée Netatmo	•		
IOT natifs (Tado°, Netatmo station météo, Google Home, Amazon Alexa)	•	•	•
IOT natifs (Philips Hue, Sonos)		•	•
Service IFTTT		•	•
Comptage (eau, gaz, électricité)		•	•
Scénario simple (via application)	•	•	•
Séquence complexe (via programmation)		•	•

Configuration	coviva	domovea	
		Basic	Expert
 Mode Quicklink	•		
 Mode Easy local (via application Hager Pilot)		•	•
 Mode Easy distant (via application Hager Pilot)		•	•
ETS Mode ETS local (via ETS)		•	•
ETS Mode ETS distant (via ETS)			•
Protocoles de communication			
 KNX Quicklink radio	Jusqu'à 100		
 KNX filaire		Jusqu'à 250	Jusqu'à 250
 KNX radio (via coupleur de média)		Jusqu'à 250	Jusqu'à 250
 Enocean (via passerelle de communication)		(ETS uniquement)	(ETS uniquement)
 Modbus (via passerelle de communication)		(ETS uniquement)	(ETS uniquement)
 Zigbee (via passerelle de communication)		(ETS uniquement)	(ETS uniquement)
 M-bus (via passerelle de communication)		(ETS uniquement)	(ETS uniquement)
 Dali (via TXA664D ou TYA670W)		•	•
Gamme de produits KNX compatibles			
Gamme TX		•	•
Gamme TXA		•	•
Gamme TXM		•	•
Gamme TXB		•	•
Gamme TYA		(ETS uniquement)	(ETS uniquement)
Gamme TYM		(ETS uniquement)	(ETS uniquement)
Gamme TYF		(ETS uniquement)	(ETS uniquement)
Gamme TYB		(ETS uniquement)	(ETS uniquement)
Gamme TRM	•	•	•
Gamme TRB	•	•	•
Gamme TRE	•	•	•
Gamme TRC		•	•
Gamme de produits appareillage compatibles			
Gamme WST essensya		•	•
Gamme WXT gallery		•	•
Gamme WXF gallery quicklink	•		
Gamme WNT cubyko		•	•



Hager SAS

132 boulevard d'Europe
BP78 – 67212 OBERNAI CEDEX

hager.com/fr

