

Appareillage mural pour bâtiments d'habitation ou professionnels



Format

Appareillage blanc brillant composable (deux références suffisent pour composer un appareillage complet) à fenêtre 45 x 45

Modes de pose

Encastré (dans une boîte d'encastrement)
En saillie (dans une boîte saillie)

Exxx

Caractéristiques techniques	
Composition	Mécanisme avec protection de chantier Plaque de finition Enjoliveur
Matière	Polycarbonate
Couleurs	Blanc : RAL 9010
Connexion	Raccordement SanVis (2x1 ² à 2x2,5 ²) ou à vis (1x4 ² ou 2x2,5 ⁴)
Fixation	A vis ou à griffes
Plaques	Multipostes disponibles en entraxe 57 et 71mm vertical pour les chantiers neuf et rénovation Résistantes aux UV, texture anti-statique Ajustement au mm grâce aux crans de clipsage
Tenue au fil incandescent	NF EN 60 695-2
Indice de protection	IP21

Informations Montage / Installation

Livré avec notice d'instructions

Garantie

2 ans (à compter de la date de fabrication)

Appareillage mural pour bâtiments d'habitation ou professionnels

1/ Contexte législatif et réglementaire

Les produits de la série Essensya de Hager répondent à la NF C 15-100 : installation électrique dans le logement

Les installations devront être réalisées par un professionnel, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que le niveau de performance de l'installation.

2/ Environnements et solutions

Mode de pose encastré

Les mécanismes de la série Essensya de Hager, ou équivalents, seront disponibles en blanc brillant RAL 9010 pour un nettoyage facile. Ils seront munis de protection de chantier permettant d'actionner le mécanisme de commande sans démontage.

Les mécanismes de la série Essensya de Hager, ou équivalents, seront mis en œuvre dans des boîtes d'encastrement entraxe 57 ou 71 mm de profondeur 40 mm minimum.

Mode de pose saillie

Les produits de la série Essensya de Hager, ou équivalent, seront mis en œuvre dans des boîtes saillies 1 poste et 2 postes horizontaux/verticaux.

Commandes

Les mécanismes de la série Essensya de Hager, ou équivalents, seront de type interrupteurs ou poussoirs. Ils permettront, dans certains cas, l'intégration d'une lampe enfichable pour la signalisation ou le témoin.

Confort

Les mécanismes de la série Essensya de Hager, ou équivalents, seront de type commande de VMC, interrupteurs automatiques, variateurs, commandes de volets roulants, thermostats électroniques.

Prises de courant

Les mécanismes de la série Essensya de Hager, ou équivalents, seront de type prises à éclipses. Elles seront raccordées SanVis (2x1² à 2x2,5²) ou à vis (1x4² ou 2x2,5⁴). Elles seront

Appareillage mural pour bâtiments d'habitation ou professionnels

disponibles, en 2P +T, en version rouge détrompée, en double et triple pré-câblées avec un bornier de raccordement sur chacun des puits de prise.

Prises de communication

Les mécanismes de la série Essensya de Hager, ou équivalents, seront de type prise téléphone T, prises RJ45 catégorie 5e, 6 et 6a, de plastrons RJ45 pour moteur keystone, de prises haut-parleurs, de prises TV, vidéo et son.

Fonctions complémentaires

L'adaptateur 45 x45 de la série Essensya de Hager, ou équivalents, permettra de recevoir tous les mécanismes de la série Systo de Hager, ou équivalents, sans dégradation de l'esthétique du produit complet.

Plaques

Les plaques de la série Essensya de Hager, ou équivalents, seront réversibles et pourront être posées, selon leur configuration, soit horizontalement jusqu'à 4 postes soit verticalement jusqu'à 3 postes en entraxe 57mm ou 71mm.

Le système de compensation de la plaque assurera un parfait ajustement sur le mur en rattrapant ses éventuels défauts.

Des plaques noires permettent d'assurer un contraste visuel.