

Zenders	Ontvangers	Drukknop, opzetmodule KNX-RF, 1-, 2- of 4-voudig <small>■ op dimmermodule ■ op schakelaarmodule □ op beide</small>	Bewegingsmelder, opzetmodule KNX-RF, 1,1 m of 2,2 m <small>■ op dimmermodule ■ op schakelaarmodule □ op beide</small>	Schakelklok jaloezieën, opzetmodule, KNX-RF
	Bestelnummer	8514 51 xx /61 xx 8564 81 xx	8534 51 xx 8534 61 xx	8574 52 xx
Afstandsbedieningen KNX-RF 2-, 4-, 6- of 18-voudig Drukknop wandmodule KNX-RF 1-/2-voudig, zonnecel Drukknop wandmodule KNX-RF 1-/2-voudig, batterij	TU402/TU404/ TU406/TU418 8565 51/61 xx 8565 52/62 xx			
Drukknop verlichting opzetmodule KNX-RF, 1-, 2-, 4-voudig	8514 51 xx 8514 61 xx 8564 81 xx			
Schakelklok jaloezieën, opzetmodule, KNX-RF	8574 52 xx			
Drukknop jaloeziebediening, opzetmodule, KNX-RF	8524 51 xx			
Schakelklok jaloezieën, opzetmodule, KNX-RF	8574 51 xx			
Bewegingsmelder, opzetmodule KNX-RF, 1,1 m Bewegingsmelder, opzetmodule KNX-RF, 2,2 m Bewegingsmelder KNX-RF, IP55, batterijvoeding Bewegingsmelder KNX-RF, IP55, zonnecel	853451 xx 853751 xx TRE520 TRE530			
Bewegingsmelder, opzetmodule KNX-RF, 1,1 m of 2,2 m	8534 51 xx 8534 61 xx			
Inbouwcombinatie, KNX-RF, inbouw/opbouw Inbouwcombinatie, jaloezie-uitgang + ingang, KNX-RF Inbouwingang KNX-RF, 2-voudig Inbouwingang KNX-RF, 2-voudig, 230 V	TRB501/TRE400 TRB521 TRB302A TRB302B			
Helderheidssensor KNX-RF	TRC321B			
Raamcontact KNX-RF	TRC301B			

Functies

- | | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| aan/uit | aan/uit, dimmen - | aan/uit worden gelijktijdig geconfigureerd |
| aan | aan, dimmen + | aan: contact gesloten, uit: contact geopend |
| uit | aan, dimmen - | prioriteit-aan |
| aan/uit, dimmen +/- | Scène 1 + 2 | prioriteit-uit |
| aan/uit, dimmen + | tijdschakeling 1 s tot 3 u | 24 h herhaling |

Opbouw-uitgang, KNX-RF, IP55, 1-/2-voudig	Tussenstekker 16 A, KNX-RF	Opbouwcombinatie, KNX-RF, inbouw/opbouw	Dimmermodule, inbouw, 200 W, KNX-RF, 1-voudig	Drukknop jaloeziebediening, opzetmodule	Schakelklok jaloezieën, opzetmodule	Inbouwcombinatie, jaloezie-uitgang 1-v + ingang 2-v, KNX-RF	Opbouw-uitgang rolluijk-/jaloezie, KNX-RF, IP55, 1-voudig
TRE201 TRE202	TRC270D	TRB501 TRE400	TRB210	8524 51 xx	8574 51 xx	TRB521	TRE221

- | | | |
|--|--|--|
| opwaarts, stop | neerwaarts, stop | prioriteit-neer |
| aan/uit worden gelijktijdig geconfigureerd | op: contact gesloten max. 2 min., neer: contact open voor 2 min. | Slave bewegingsmelder bijpost |
| prioriteit-aan | prioriteit-uit | Verwijderen (functie bij alle componenten) |