


Deelbare stroomtransformatoren

Energiemeting eenvoudig inbouwen in bestaande verdelers





Deelbare (split-core) stroomtransformatoren kunnen eenvoudig om bestaande kabeladers worden geklikt.

- ✓ **Korte montagetijd:** doordat voedingskabels aangesloten blijven heb je minder tijd nodig voor de montage.
- ✓ Compleet geleverd met accessoires voor een snelle montage: **kabelclips, plaat- en dinrailadapter.**
- ✓ **Geen spanningsonderbreking (waar toegestaan):** de kritieke bedrijfsprocessen bij de klant kunnen gewoon doorgaan.
- ✓ **Aansluitdraden van 2 meter:** waar de meeste stroomtransformatoren op de markt zonder, of met veelal kortere aansluitdraden worden geleverd.
- ✓ Inclusief **kortsluitbrug:** cruciaal voor veilige montage van de stroomtransformator en energiemeter.
- ✓ Een bijbehorend programma energiemeters met ondersteuning van KNX, M-bus, Modbus en puls.

hager.nl/splitcore



:hager

	Artikelnummer	Artikelomschrijving
kWh-meters 	ECA300C	kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID
	ECA300C	kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, M-bus MID
	ECP300C	kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, met S0 pulsuitgang, MID
	ECR300C	kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, Modbus MID
	TXF121	KNX-interface voor energiemeter
Multimeters 	SM101C	Digitale multimeter, DIN-rail, Modbus + pulsuitgang
	SM101E	Digitale multimeter, DIN-rail
	SM102E	Digitale multimeter, paneel inbouw (functie en communicatie modules)
	SM103E	Digitale multimeter / analyser, paneel inbouw (functie en communicatie modules)
Deelbare stroomtransformatoren* 	SRT00635A	Deelbare stroomtransformator SC1 63/5 A, 0,7 VA, klasse 3
	SRT00805A	Deelbare stroomtransformator SC1 80/5 A, 0,7 VA, klasse 3
	SRT01005A	Deelbare stroomtransformator SC1 100/5 A, 0,7 VA, klasse 1
	SRT01255A	Deelbare stroomtransformator SC1 125/5 A, 0,7 VA, klasse 1
	SRT01605A	Deelbare stroomtransformator SC1 160/5 A, 0,7 VA, klasse 1
	SRT02005A	Deelbare stroomtransformator SC1 200/5 A, 0,7 VA, klasse 1
	SRT02505A	Deelbare stroomtransformator SC1 250/5 A, 0,7 VA, klasse 1
	SRT04005B	Deelbare stroomtransformator SC2 400/5 A, 2,2 VA, klasse 1
	SRT05005B	Deelbare stroomtransformator SC2 500/5 A, 2,2 VA, klasse 1
Zekering** 	LU504	Zekeringhouder L38 3-polig + N 32 A, 4 modulen
	LF300G	Zekering CHT 10- 0,5 A Ø 10,3 x 38 mm

* Ons portfolio bevat ook diverse reguliere (niet-deelbare) stroomtransformatoren

** Indien je in de praktijksituatie andere beveiligingscomponenten nodig hebt dan hier genoemd, helpen wij je graag met de keuze vanuit ons assortiment