IBOCO

Guide gammes

Sommaire

Résidentiel

p.

01 Pièces à vivre

Optima système de moulures 3
Tmr moulures auto-adhésives 3
Optima appareillages en saillie 4
Sevvo + gaines ICTA 29

02 Espace technique électrique du logement

Tecnica-GTL goulottes universelles pour ETEL 6
Sevvo + gaines ICTA 29

03 Parties communes

Tecnica-GTL goulottes IK10 6
Ta-g IK10 goulottes pour colonnes montantes 8
Ta-e Ta-s Ta-g goulottes de distribution 9
Sevvo + gaines ICTA 29

04 Locaux techniques, parkings et extérieurs

Cnd goulottes pour climatisation réversible et pompe à chaleur 7
Tpd goulottes pour ascenseur 7
Sevvo + TINB gaines ICTA 29
Hk tubitech tubes IRL 3321 30
Pablo coffrets modulaires étanches IP65 32
Pico boîtes de dérivation étanches 31
Ta-g IK10 goulottes pour colonnes montantes 8

Tertiaire

p.

05 Distribution murale

Ta-g IK10 goulottes pour colonnes montantes 8
Ta-e Ta-s Ta-g goulottes de distribution 9
NOUVEAU **Tercia** appareillages à clipsage 45 16
NOUVEAU **Tercia** système de goulottes d'installation à clipsage 45 12
Sevvo + gaines ICTA 29

06 Distribution par le plafond

NOUVEAU **Tercia** appareillages à clipsage 45 16
Tercia colonnes à clipsage 45 20
Tercia colonnes mobiles à clipsage 45 21
Sevvo + gaines ICTA 29

07 Distribution par le plancher

NOUVEAU **Tercia** appareillages à clipsage 45 16
Tercia colonnettes à clipsage 45 21
Tercia boîtes de sol à clipsage 45 22
Tercia nourrices à clipsage 45 23
Tercia passages de plancher 24
Tba système de plinthes et chambranles 24
Tbn Tcn système de plinthes et chambranles 25
Sevvo + gaines ICTA 29

08 Locaux techniques, parkings et extérieurs

Cnd goulottes pour climatisation réversible et pompe à chaleur 7
Tpd goulottes pour ascenseur 7
Sevvo + TINB gaines ICTA 29
Hk tubitech tubes IRL 3321 30
Pablo coffrets modulaires étanches IP65 32
Pedro coffrets polyester étanches IP66 33
Pico boîtes de dérivation étanches 31
Ta-g IK10 goulottes pour colonnes montantes 8

Industrie

p.

09 Goulottes de câblage

T1-d goulottes de câblage pas de 12,5 26
T1-zh goulottes de câblage sans halogène pas de 12,5 26
T1-n goulottes de câblage pas de 20 26
Tpd goulottes pour ascenseur 7

10 Compléments au câblage

Spiralite gaines spiralées 28
Omega G1 profilés DIN 28
Tracy gaines chaussettes 28
Dn-a goulottes flexibles auto-adhésives 28

11 Enveloppes étanches

Pablo coffrets modulaires étanches IP65 32
Pedro coffrets polyester étanches IP66 33
Pico boîtes de dérivation étanches 31

Infrastructure

p.

12 Goulottes de câblage

T1-zh goulottes de câblage sans halogène pas de 12,5 26

13 Enveloppes étanches

Pablo coffrets modulaires étanches IP65 32
Pedro coffrets polyester étanches IP66 33
Pico boîtes de dérivation étanches 31

14 Conduits

Sevvo + gaines ICTA 29
Hk tubitech tubes IRL 3321 30

Optima moulures

IP40 · IK07 système · 960°C longueur · PVC M1 · Résistant · RoHS REACH · PEP

Tmr moulures auto-adhésives

PVC M1 · Résistant · RoHS REACH

Blanc RAL 9010



Longueurs

Socle + couvercle lg std 2 m

+ d'infos

P		lxP	TMR
7		TMR 12x7	B00369
12		TMR 12x12	B00308
		TMR 16x12	B00312

Blanc RAL 9010

P		l/nbc*xP (mm)	Longueurs: Socle + couvercle lg std 2 m	Composants: Angle intérieur	Angle extérieur	Angle plat	Joint de couvercle	Té de dérivation	Embout	Boîte de dérivation	Point de centre lumineux	Boîtiers d'appareillages en saillie: App. simple Optima	App. double Optima	App simple Lgd™	App. double Lgd™	App. simple Alréa™	Boîtiers de reprise saillie: Simple	Double
			TM	AIM	AEM	APM	GM	IM	LM	SDMN	P-DCL[2]	SMS-AT[3]	SMD-AT[3]	SMS-O[3]	SMD-O[3]	SM-A[3]	BS SAILLIE[4]	BD SAILLIE[4]
12,5		TM 22/1x12,5	B08800	B08820	B08821	B08822	B08823	B08824	B08825	B00677	B08875	B08816	B08817	B08818	B08819	B08828	B88081	B88082
		TM 22/2x12,5	B08801	B08820	B08821	B08822	B08823	B08824	B08825	B00677	B08875	B08816	B08817	B08818	B08819	B08828	B88081	B88082
		TM 32/1x12,5	B08802	B08830	B08831	B08832	B08833	B08834	B08835	B00677	B08875	B08816	B08817	B08818	B08819	B08838	B88081	B88082
		TM 32/2x12,5	B08803	B08830	B08831	B08832	B08833	B08834	B08835	B00677	B08875	B08816	B08817	B08818	B08819	B08838	B88081	B88082
16		TM 34/1x16	B08804	B08840	B08841	B08842	B08843	B08844	B08845	B00677		B08855	B08856	B08858	B08859	B08847		
		TM 34/2x16	B08805	B08840	B08841	B08842	B08843	B08844	B08845	B00677		B08855	B08856	B08858	B08859	B08847		
20		TM 52/1x20	B08808	B08860	B08861	B08862	B08863	B08864	B08865	B00677		B08872	B08873	B08870	B08871	B08868		
		TM 52/2x20	B08809	B08860	B08861	B08862	B08863	B08864	B08865	B00677		B08872	B08873	B08870	B08871	B08868		
		TM 52/3x20	B08810	B08860	B08861	B08862	B08863	B08864	B08865	B00677		B08872	B08873	B08870	B08871	B08868		
22		TM 80/3x22	B08811	B08876	B08877	B08878	B08879	B08880	B08890									
			lg std 2,5 m															
9		LPDC[1] 32x9	B08813								B08875							

* nbc : nombre de compartiments
[1] LPDC : Liaison Point De Centre auto-adhésive
[2] P-DCL : le Point De Centre Lumineux, s'utilise avec ou sans moulure (obturateur intégré). Livré avec piton et chevilles
[3] Boîtiers d'appareillages (livrés sans appareillage) : montage vertical, horizontal, sans moulure, sur moulure traversante ou en bout de moulure
[4] Boîtiers d'appareillages (livrés sans appareillage) : installation avec ou sans moulure

+ d'infos

Outils de coupe et de fixation
page 9

Optima appareillages en saillie

Courants forts

Interrupteurs

IP41 IP31 · IK04 · PVC M1 · Résistant · Sans vis · 10 AX Pour interrupteurs InterBP · 16 A Pour commandes de volet roulant · 250 V · RoHS REACH · PEP

	Interrupteurs		Voyants à câbler pour InterBP™					
	Simple	Double	250V~(2)			12/24V~(3)		
			0.5 mA		1mA	1 mA		
Interrupteurs InterBP™								
10 AX - 250 V ~ IP2XC Blanc RAL 9010	INTERBP	2INTERBP	BLEU	BLANC	ROUGE	BLEU	BLANC	ROUGE
Interrupteur * Va-et-vient* Bouton poussoir*	B88001* IP41	B88040* IP31	B88690	B88692	B88691	B88693	B88695	B88694
Interrupteur* avec porte-étiquette(1) Va-et-vient* Bouton poussoir*	B88025* IP41		B88690	B88692	B88691	B88693	B88695	B88694
Interrupteur*pour VMC Va-et-vient* Bouton poussoir*	B88048(1) IP41		B88690	B88692	B88691	B88693	B88695	B88694

Commandes pour volet roulant	2INTER VOLET
Double interrupteur	B88300 IP31
Double bouton poussoir	B88301

*Devient lumineux avec voyants B88690 à B88695
(1) À fermeture 1F
(2) Voyant 250 V : usage classique
(3) Voyant 12/24 V : installation avec un minimum de voltage 24 V
(4) Prise de courant double horizontale pré-câblée
(5) Pour câbles : 1,5 à 12 mm

InterBP™
du va-et-vient au bouton poussoir en 1 clic

Prises de courant

IP21D · IK04 · PVC M1 · Résistant · Sans vis · 16 A · 250 V · RoHS REACH · Sans halogène · PEP

	Simple	Double
Blanc RAL 9010 Prise de courant à éclipses 16 A -250 V ~ IP2XC		
	AP-SO PC	AP-SO 2PC
Prise 2P + T	B88100	B88122(4)
Prise 2P	B88102	

+ d'infos

Autres fonctions

IP20 · IK04 · NF-EN 60695-2 · RoHS REACH · PEP

	Sortie de câble	Support 45x45 2 modules
	SORTIE(5)	SUPPORT 45
	B88155	B88450

Courants faibles

Prises RJ45

IP20 · IK04 · PVC M1 · Résistant · Sans vis · RoHS REACH · Sans halogène · PEP

Prises RJ45 avec clapet anti-poussière
Contacts auto-dénudants sans outil
Raccordement selon code couleur Normalisé EIA/TIA 568 A ou B

Blanc RAL 9010	AP-SO CAT 6	AP-SO CAT 6 BLINDE
Catégorie 6 UTP / grade 1	B88220	
Catégorie 6 FTP / grade 1		B88223
Catégorie 6a / grade 3 TV		B88228

Prises de communication

IP20 · IK04 · PVC M1 · Résistant · Sans vis · RoHS REACH · PEP

	Téléphone T	TV simple	TV + FM	TV + FM + SAT 1E
Blanc RAL 9010	B88200	B88250	B88253	B88256

Boîtiers d'appareillages en saillie pour gamme Optima

	Classiques à installer principalement sur moulures Optima		**Reprise** à installer principalement sans moulure	
	Simple	Double	Simple	Double
Blanc RAL 9010	SMS-AT	SMD-AT	BS SAILLIE OP	BD SAILLIE OP
Profondeur 12,5	B08816	B08817	B88081	B88082
Profondeur 16	B08855	B08856		
Profondeur 20	B08872	B08873		

IP20 · IK04 · NF EN 60669-1 · RoHS REACH · PEP

Tecnica-GTL goulottes universelles pour ETEL[1]

IP40 · IK08 système · IK10 longueur[3] · 960°C longueur · PVC M1 · Ne propage pas la flamme · Résistant · RoHS REACH

B08700
GTL-Multipack250

1 socle de 2,60 m avec cloison intégrée
1 couvercle de 2,60 m, largeur 17 cm
1 couvercle de 2,60 m, largeur 7 cm
12 vis de montage coffret
4 jeux de 2 agrafes
12 adaptateurs pour coffret Hager
12 adaptateurs pour coffret Schneider [2]
8 adaptateurs pour coffret Legrand [2]

B08701
GTL-Chronopack250

2 socles de 1,3 m avec cloison intégrée
2 couvercles de 1,3 m, largeur 17 cm
2 couvercles de 1,3 m, largeur 7 cm
2 éclisses pour socle
12 vis de montage coffret
4 jeux de 2 agrafes
12 adaptateurs pour coffret Hager
12 adaptateurs pour coffret Schneider [2]
8 adaptateurs pour coffret Legrand [2]

B08702
GTL-Monopack250

1 socle de 2,6 m avec cloison intégrée
1 couvercle de 2,6 m, largeur 25 cm
12 vis de montage coffret
4 jeux de 2 agrafes
12 adaptateurs pour coffret Hager
12 adaptateurs pour coffret Schneider [2]
8 adaptateurs pour coffret Legrand [2]

+ d'infos

Blanc RAL 9010



			Packs	Composants									
			Socle(s) + couvercle(s)	Socle[4] lg std 2,6 m	Ensemble de couvercles[5] 17+7 cm	Couvercle 25 cm	Cloison de séparation lg std 2 m	Embout de fermeture	Jonction couvercles coffret	Supports coffret universels (x4)[6]	Cornets d'épanouissement		Joint souple GTL lg std 3 m
											haut	bas	
l/nbc*xP				SOCLE-GTL 250	COV-GTL 170+70	COV-GTL 250	SEP-G 60	LAN	JCT	STU	CEH	CEB	JS-GTL
250/2x60	GTL-MULTIPACK 250	B08700[3]											
	GTL-CHRONOPACK 250	B08701		B08703	B08704	B08705	B02415	B08710	B08711	B08712	B08713	B08714	B08716
	GTL-MONOPACK 250	B08702[3]											

* nbc : nombre de compartiments
[1] ETEL : Espace Technique Electrique du Logement
[2] Marque appartenant à un tiers n'ayant aucun lien avec notre société
[3] IK10 : GTL-MULTIPACK250 et GTL-MONOPACK250
[4] Socle-GTL : livré avec un jeu d'agrafes et vis de fixation

[5] Ensemble de couvercles : 1 sachet contenant 1 couvercle de 17 cm + 1 couvercle de 7 cm de largeur (1 colisage de COV GTL 170+70 = 10 sachets de 2 couvercles)
[6] Supports coffret universels : 1 sachet de 4 supports permettant le montage de 2 coffrets (1 colisage de STU = 3 sachets de 4 supports)

Cnd goulottes pour climatisation réversible et pompe à chaleur

PVC M1 · Résistant · RoHS REACH · PEP

Blanc RAL 9010



		Longueurs	Composants									
		Socle + couvercle lg std 2 m	Angle			Joint de couvercle	Té de dérivation	Embout	Sortie murale	Réducteur	Passage de mur
			intérieur	extérieur	plat						
P	lxP (mm)	CND	CAI	CAE	CAP	CGC	CDT	CTT	CCM	CRD	CPM
50	65x50	B06810	B06812	B06811	B06813	B06815		B06816	B06814		B06817
60	90x60	B06820	B06822	B06821	B06823	B06825	B06828	B06826	B06824	B06829	B06827
75	120x75	B06830	B06832	B06831	B06833	B06835	B06838	B06836	B06834	B06839	B06837

Toujours + de protection
Longueur filmée

+ d'infos



IBOCO

Tpd goulottes pour ascenseur

PVC M1 · RoHS REACH · PEP

Gris RAL 7030



		Longueurs	Composants			
		Socle + couvercle lg std 2 m	Couvercle suppl. lg std 2 m	Cloison de séparation lg std 2 m	Elément de fixation* interne	Support pour collier nylon*
P	lxP (mm)	TPD	COV	SEP-E	ZP1	ZP2
50	37,5x50	B08203	B09583	B00856	B06560	B06561
	50x50	B08213	B09582	B00856	B06560	B06561
	75x50	B08204	B09581	B00856	B06560	B06561
	100x50	B08214	B00706	B00856	B06560	B06561
	125x50	B08205		B00856	B06560	B06561

* Montage uniquement sur châssis

+ d'infos



Ta-g IK10 à -5°C goulottes pour colonnes montantes

IP40

IK10 longueur

IK08 système (longueur + composants)

960°C

PVC M1

Ne propage pas la flamme

Résistant UV

RoHS REACH

PEP

Garantie IK10*

Conformément aux exigences du guide pratique matériels SéQuélec GM05 Enedis

***Avec la pose d'1 agrafe tous les 50 cm**
4 agrafes fournies avec la longueur de 2 m
sans les agrafes, la goulotte n'est qu'IK08

+ d'infos Ta-g IK10

en mm

Blanc RAL 9010

		Longueurs	Composants											
		Socle + couvercle + 4 agrafes lg std 2 m	Cloison de séparation pour Ta-g lg std 2 m	Angles variables de 70° à 120°		Angle plat	Embout		Tés de dérivation avec réducteur	Joint de		Boîte de dérivation
				intérieur	extérieur		simple	de passage mur		couvercle	socle éclisse	
IK	P	IxP	TA-G IK10	SEP-G	NIAV	NEAV	NPAN	LAN	RQM	NTAN	GAN	JSE[1]	SDN
IK10	40	60x40	B17800	B02414	B01723	B01707	B01739	B00869		B01755	B00885	B00851	B01769
		100x40	B17820	B02414	B01725	B01709	B01741	B00873	B01776	B01757	B00887	B00851	B01769
		120x40	B17830	B02414	B01726	B01710	B01742	B00876	B01777[NC]	B01758	B00888	B00851	B01769
		80x60	B17850	B02415	B01728	B01712	B01744	B00872	B01775	B01760	B00886	B00852	B01770
	60	120x60	B17870	B02415	B01730	B01714	B01746	B00877	B01777[NC]	B01762	B00888	B00852	B01770
		150x60	B17880	B02415	B01731	B01715	B01747	B00879		B01763	B00889	B00852	B01771

[NC] Nous Consulter

[1] JSE (joint de socle éclisse) : 1 sachet contient 2 éclisses intérieures et 2 joints extérieurs

IK10 = 1 longueur Ta-g + 4 agrafes TR-E, soit 1 tous les 50 cm

Toujours + de protection
Longueur filmée

Une solution parfaitement conforme aux exigences Enedis

Ta-g IK10 à -5°C certifiée LCIE
Marquage IK10 sur socle et couvercle
Tenue au fil incandescent 960°C

Certifié pour les normes
EN 50085-1:2005 +A1:2013
EN 50085-2-1:2006 +A1:2011

Ta-e Ta-s goulottes de distribution

IP40 · IK07 système · 960°C longueur · PVC M1 · Ne propage pas la flamme · Résistant · RoHS REACH · PEP

Profondeur 17

Blanc RAL 9010

	P	lxP (mm)	Longueurs: Socle + couvercle lg std 2 m TA-E	Longueurs: Socle + couvercle lg std 2 m TA-S	Composants: Angle intérieur AIM	Angle extérieur AEM	Angle plat APM	Té de dérivation IM	Embout LM	Joint de couvercle GM	Boîte de dérivation SDMN
		15x17	B00379		B00390	B00403	B00414	B00535	B00577	B00590	B00677
IK07	17	25x17	B00380		B00391	B00404	B00415	B00536	B00578	B00591	B00677
		40x17	B00381	B00382	B00395	B00406	B00425	B00541	B00579	B00597	B00677

Profondeur 25

Blanc RAL 9010

	P	lxP (mm)	Longueur: Socle + couvercle lg std 2 m TA-E	Composants: Angle intérieur NIA	Angle extérieur NEA	Angle plat NPAN	Té de dérivation NTAN	Embout LAN	Joint de couvercle GAN
IK07	25	40x25	B00686	B00688	B00689	B00690	B00692	B00695	B00694

+ d'infos

Toujours + de protection
Longueur filmée

Ta-e goulotte mono compartiment
Ta-s goulotte 2 compartiments
Ta-g goulotte adaptable de 1 à 7 compartiments

Outils de coupe et de fixation

CORNER	B03001	
DISCOVER Pour les goulottes Ta-e et Ta-g	B06472	
Pince SX25* Lame de rechange Longueur lame 11 cm	B01029 B01031	
DUCTACOL	B02550	
Pistolet BC	B02500	

*Uniquement pour les profondeurs 17, 25 et 30

Ta-e Ta-s Ta-g goulottes de distribution

IP40 · IK07 ou IK08 système · IK10 longueur* · 960°C longueur · PVC M1 · Ne propage pas la flamme · Résistant UV · RoHS REACH · PEP

Profondeurs 30 et 40

Blanc RAL 9010

	P	lxP (mm)	Longueurs — Socle + couvercle longueur std 2 m — TA-E	TA-S	TA-G[1]	Composants — Cloison de séparation pour TA-G lg std 2 m — SEP-G	Agrafe retenue de câbles — TR-E	Angles variables de 70° à 120° — intérieur — NIAV	extérieur — NEAV	Angle plat — NPAN	Embout — LAN	Tés de dérivation avec réducteur — NTAN	Joint de couvercle — GAN	Embout de passage mur — RQM	Boîte de dérivation — SDN	Joint de sol réhausseur lg std 2 m — DST	Couvercle suppl. lg std 2 m — COV-N	Joint de socle éclisse — JSE[2]	Boîtiers d'appareillages — 2 modules compacts — PDA-45N	4 modules compacts — PDA-M4
IK07	30	25x30	B00323					B01721	B01705	B01737	B00867	B01753	B00883		B01769					
IK07	40	40x40	B00324				B07711	B01722	B01706	B01738	B00868	B01754	B00884		B01769			B00851		
IK08	40	60x40	B00325	B00339[3]	B01780	B02414	B07712	B01723	B01707	B01739	B00869	B01755	B00885		B01769	B01913	B01794	B00851		
		80x40	B00320		B01781	B02414	B07713	B01724	B01708	B01740	B00871	B01756	B00886	B01775	B01769	B01913	B01795	B00851	B00513	
		100x40	B00329		B01782	B02414	B07714	B01725	B01709	B01741	B00873	B01757	B00887	B01776	B01769	B01913	B01796	B00851	B00514	B00519
		120x40	B00330		B01783	B02414	B07715	B01726	B01710	B01742	B00876	B01758	B00888	B01777	B01769	B01913	B01797	B00851	B00515	B00520

* Attention : ces goulottes ne peuvent pas être utilisées dans les applications Enedis (colonnes montantes et IRVE). Elles ne se conforment pas exigences du guide pratique matériels SéQuélec GM05 Enedis. Pour cette application se référer à notre gamme Ta-g IK10 à-5°C p.8
Leur résistance aux chocs IK10 reste valable pour toutes les autres applications exigeantes (photovoltaïque, IRVE hors Enedis, etc.).

[1] Livrée sans cloison
[2] JSE (joint de socle éclisse) : 1 sachet contient 2 éclisses intérieures et 2 joints extérieurs
[3] Ta-s 60x40 conforme IK10
IK10 = 1 longueur Ta-g + 4 agrafes TR-E - soit 1 tous les 50 cm, à commander séparemment.

Résistance mécanique IK10

1 longueur Ta-g de 2 m

+

4 agrafes TR-E (1 tous les 50 cm)

=

IK10

Pour toutes les applications hors colonnes montantes et IRVE Enedis

Références IK10 concernées

Blanc RAL 9010

P	lxP (mm)	Socle + couvercle longueur std 2 m — Ta-s Ta-g	Agrafe retenue de câbles — TR-E
40	Ta-s 60x40	B00339[2]	B07712
	Ta-g 100x40	B01782[1]	B07714
	Ta-g 120x40	B01783[1]	B07715

P	lxP (mm)	Socle + couvercle longueur std 2 m — Ta-s Ta-g	Agrafe retenue de câbles — TR-E
60	Ta-g 60x60	B01784[1]	B07712
	Ta-g 80x60	B01785[1]	B07713
	Ta-g 120x60	B01787[1]	B07715
	Ta-g 150x60	B01788[1]	B07716
	Ta-g 200x60	B01789[1]	B07717

P	lxP (mm)	Socle + couvercle longueur std 2 m — Ta-s Ta-g	Agrafe retenue de câbles — TR-E
80	Ta-g 120x80	B01791[1]	B07715
	Ta-g 150x80	B01792[1]	B07716
	Ta-g 200x80	B01793[1]	B07717

[1] Livrée sans cloison - IK10 = 1 longueur Ta-g + 4 agrafes TR-E tous les 50 cm

Profondeurs 60 et 80

Blanc RAL 9010



			Longueurs				Composants													Boîtiers d'appareillages		
			Socle + couvercle lg std 2 m				Cloison de séparation pour TA-G lg std 2 m	Agrafe retenue de câbles	Angles variables de 70° à 120°		Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réducteur	Joint de couvercle	Embout de passage mur	Boîte de dérivation	Joint de sol réhausseur lg std 2 m	Couvercle suppl. lg std 2 m	Joint de socle éclisse	2 modules compacts	4 modules compacts	2x4 modules compacts
									intérieur	extérieur												
	P	lxP (mm)	TA-E		TA-G[1]		SEP-G	TR-E	NIAV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	GAN	RQM	SDN	DST	COV-N[2]	JSE[3]	PDA-45N	PDA-M4	PDA-M8
IK08	60	60x60		B00319		B01784	B02415	B07712	B01727	B01711	B01743	B00870	B01759	B00885		B01770	B01913	B01794	B00852			
		80x60		B00326		B01785	B02415	B07713	B01728	B01712	B01744	B00872	B01760	B00886	B01775	B01770	B01913	B01795	B00852	B00513		
		100x60		B00327		B01786	B02415	B07714	B01729	B01713	B01745	B00874	B01761	B00887	B01776	B01770	B01913	B01796	B00852	B00514	B00519	
		120x60		B00328		B01787	B02415	B07715	B01730	B01714	B01746	B00877	B01762	B00888	B01777[NC]	B01770	B01913	B01797	B00852	B00515	B00520	
		150x60		B00331		B01788	B02415	B07716	B01731	B01715	B01747	B00879	B01763	B00889		B01771	B01913	B01798	B00852	B00518		B00521
		200x60		B00322		B01789	B02415	B07717	B01732	B01716	B01748	B00881	B01764	B00890		B01771	B01913	B01799	B00852			B00545
IK08	80	100x80		B00360		B01790	B02416	B07714	B01733	B01717	B01749	B00875	B01765	B00887	B01776	B01771	B01913	B01796		B00514	B00519	
		120x80		B00359		B01791	B02416	B07715	B01734	B01718	B01750	B00878	B01766	B00888	B01777[NC]	B01771	B01913	B01797		B00515	B00520	
		150x80		B00358		B01792	B02416	B07716	B01735	B01719	B01751	B00880	B01767	B00889		B01771	B01913	B01798		B00518		B00521
		200x80		B00357		B01793	B02416	B07717	B01736	B01720	B01752	B00882	B01768	B00890		B01771	B01913	B01799				B00545

* Attention : ces goulottes ne peuvent pas être utilisées dans les applications Enedis (colonnes montantes et IRVE). Elles ne se conforment pas exigences du guide pratique matériels SéQuélec GM05 Enedis. Pour cette application se référer à notre gamme Ta-g IK10 à-5°C p.8
Leur résistance aux chocs IK10 reste valable pour toutes les autres applications exigeantes (photovoltaïque, IRVE hors Enedis, etc.).

[NC] Nous consulter
[1] Livrée sans cloison
[2] Pour Ta-e et Ta-g
[3] JSE (joint de socle éclisse) : 1 sachet contient 2 éclisses intérieures et 2 joints extérieurs
IK10 : 1 longueur de TA-G + 4 agrafes TR-E - soit 1 tous les 50 cm, à commander séparemment.

Outils de coupe et de fixation
page 9

Tercia Clip45 **PVC** goulottes d'installation à clipsage 45 en PVC

IP40 · IK08 système · IK09 longueur · 960°C longueur · PVC M1 · Résistant UV · RoHS REACH · PEP · Clipsage 45

+ d'infos

PVC Blanc RAL 9010



	Longueurs	Composants																	Boîtiers d'appareillages		
	Socle + couv. lg std 2 m	Jonction couv. app.	Cadre montage vertical AP-C45	Angles variables intérieur 82° à 140°	Angles variables extérieur 70° à 140°	Angle plat avec fond	Embout	Tés de dérivation Clip45 vers Clip45 90x55	Tés de dérivation Clip45 vers Clip45 134x55	Tés de dérivation Clip45 vers Clip45 164x55	Cloison de séparation lg std 2 m	Joint de couv.	Joint de socle	Joint de sol souple	Joint de sol réhausseur lg std 2 m	Couv. transp. lg std 2 m	Couv. blanc lg std 2 m	Eclisse supp.	Connexion passage plancher	Entraxe 60	Prise CE	Support disjoncteur modulaire (2 modules)
l/nbc*xP	CLIP45	JCA 45[1]	CADRE-45	AIV	AEV	APL	EMB	TE 90[2]	TE 134[3]	TE 164[4]	SEP-C45	JC 45	JSO	JDS-C45	DST	COV-C45 TRANSP	COV-C45 B	ECL 55	CPP 75x18	SA-60	SA-CE	SUPPORT DISJ
50/1x55	B47001	B47070	B45381				B47005				B47023	B47061	B47006	B47025	B01913	B47029	B47028	B47073				B46128
90/1x55	B47011	B47070	B45381	B47030	B47031	B47032	B47033	B47060			B47023	B47061	B47034	B47025	B01913	B47029	B47028	B47073	B47072			B46128
134/2x55	B47012	B47070	B45381	B47036	B47037	B47038	B47039	B47060	B47059			B47061	B47041	B47025	B01913	B47029	B47028	B47073	B47072	B47064	B47065	B46128
164/2x55	B47015	B47070	B45381	B47042	B47043	B47044	B47045	B47060	B47059	B47058		B47061	B47047	B47025	B01913	B47029	B47028	B47073	B47072	B47064	B47065	B46128
164/3x55	B47017	B47070	B45381	B47042	B47043	B47044	B47045	B47060	B47059	B47058		B47061	B47047	B47025	B01913	B47029	B47028	B47073	B47072			B46128
200/3x55	B47019	B47070	B45381	B47051	B47052	B47053	B47054	B47060	B47059	B47058		B47061	B47056	B47025	B01913	B47029	B47028	B47073	B47072	B47064	B47065	B46128

*nbc : nombre de compartiments
[1] Conforme à la NF C 15-100 en ajoutant les JCA 45 de part et d'autre des appareillages
[2] TE 90 : toutes sections Clip45 (sauf Clip45 50x55) vers Clip45 90x55
[3] TE 134 : toutes sections Clip45 (sauf Clip45 50x55 et 90x55) vers Clip45 134x55
[4] TE 164 : toutes sections Clip45 (sauf Clip45 50x55, 90x55 et 134x55) vers Clip45 164/3x55

Toujours + de protection
Longueur filmée

Compatible
Tercia AP-C45

Du sur-mesure ?
couleurs spécifiques
sous/sur-formats
équipements personnalisés
Contactez votre commercial

PVC Noir RAL 9011



		Longueurs	Composants													
		Socle + couvercle lg std 2 m	Jonction couvercle app.	Cadre montage vertical AP-C45	Angles variables intérieur 82° à 140°	Angles variables extérieur 70° à 140°	Angle plat avec fond	Embout	Tés de dérivation Clip45 vers Clip45 90x55	Tés de dérivation Clip45 vers Clip45 134x55	Tés de dérivation Clip45 vers Clip45 164x55	Cloison de séparation lg std 2 m	Joint de couvercle	Joint de socle	Couvercle transparent lg std 2 m
	l/nbc*xP	CLIP45	JCA 45[1]	CADRE-45	AIV	AEV	APL	EMB	TE 90[2]	TE 134[3]	TE 164[4]	SEP-C45	JC 45	JSO	COV-C45 TRANSP
	50/1x55	B47101	B47170	B45381				B47105				B47023	B47161	B47106	B47029
	90/1x55	B47111	B47170	B45381	B47130	B47131	B47132	B47133	B47160			B47023	B47161	B47134	B47029
	134/2x55	B47112	B47170	B45381	B47136	B47137	B47140	B47139	B47160	B47159			B47161	B47141	B47029
	164/3x55	B47117	B47170	B45381	B47142	B47143	B47146	B47145	B47160	B47159	B47158		B47161	B47147	B47029

PVC Alucolor



		Longueurs	Composants													
		Socle + couvercle lg std 2 m	Jonction couvercle app.	Cadre montage vertical AP-C45	Angles variables intérieur 82° à 140°	Angles variables extérieur 70° à 140°	Angle plat avec fond	Embout	Tés de dérivation Clip45 vers Clip45 90x55	Tés de dérivation Clip45 vers Clip45 134x55	Tés de dérivation Clip45 vers Clip45 164x55	Cloison de séparation lg std 2 m	Joint de couvercle	Joint de socle	Couvercle transparent lg std 2 m
	l/nbc*xP	CLIP45	JCA 45[1]	CADRE-45	AIV	AEV	APL	EMB	TE 90[2]	TE 134[3]	TE 164[4]	SEP-C45	JC 45	JSO	COV-C45 TRANSP
	90/1x55	B47211	B47270	B45381	B47230	B47231	B47232	B47233	B47260			B47023	B47261	B47234	B47029
	134/2x55	B47212	B47270	B45381	B47236	B47237	B47240	B47239	B47260	B47259			B47261	B47241	B47029
	164/3x55	B47217	B47270	B45381	B47242	B47243	B47246	B47245	B47260	B47259	B47258		B47261	B47247	B47029

Outils de coupe et de fixation
Voir page 9

Tercia Clip45 **ABS PC sans halogène** goulottes d'installation à clipsage 45 sans halogène

PVC Blanc RAL 9010



		Longueurs	Composants												Boîtiers d'appareillages		
		Socle + couvercle lg std 2 m	Jonction couvercle app.	Cadre montage vertical AP-C45	Angles variables intérieur 82° à 140°	Angles variables extérieur 70° à 140°	Angle plat avec fond	Embout	Tés de dérivation Clip45 vers Clip45 134x55	Tés de dérivation Clip45 vers Clip45 164x55	Joint de couvercle	Joint de socle	Eclisse supp.	Connexion passage plancher	Entraxe 60	Prise CE	Support disjoncteur modulaire (2 modules)
	l/nbc*xP	CLIP45	JCA 45[1]	CADRE-45	AIV	AEV	APL	EMB	TE 134[2]	TE 164[3]	JC 45	JSO	ECL 55	CPP 75x18	SA-60[5]	SA-CE[5]	SUPPORT DISJ
	134/2x55	B47412	B47070	B45381	B47036	B47037	B47038	B47039	B47059		B47061	B47041	B47073	B47072	B47064	B47065	B46128
	164/3x55	B47417	B47070	B45381	B47042	B47043	B47044	B47045	B47059	B47058	B47061	B47047	B47073	B47072			B46128

Tercia Clip45 **PVC antibactérien** goulottes d'installation à clipsage 45 antibactériennes

PVC Blanc RAL 9010



		Longueurs	Composants													
		Socle + couvercle lg std 2 m	Jonction couvercle app.	Cadre montage vertical AP-C45	Angles variables intérieur 82° à 140°	Angles variables extérieur 70° à 140°	Angle plat avec fond	Embout	Tés de dérivation Clip45 vers Clip45 90x55	Tés de dérivation Clip45 vers Clip45 134x55	Tés de dérivation Clip45 vers Clip45 164x55	Cloison de séparation lg std 2 m	Joint de couvercle	Joint de socle
	l/nbc*xP	CLIP45	JCA 45[1]	CADRE-45	AIV	AEV	APL	EMB	TE 90[2]	TE 134[3]	TE 164[4]	SEP-C45	JC 45	JSO
	90/1x55	B47311	B47370	B45381	B47330	B47331	B47332	B47333	B47360			B47023	B47361	B47334
	134/2x55	B47312	B47370	B45381	B47336	B47337	B47338	B47339	B47360	B47359			B47361	B47341
	164/3x55	B47317	B47370	B45381	B47342	B47343	B47344	B47345	B47360	B47359	B47358		B47361	B47347



Tercia Clip45 **aluminium** goulottes d'installation à clipsage 45 en aluminium



	Longueurs		Composants													
	Socle seul[1] lg std 2 m	Couvercle aluminium lg std 2 m	Jonction couvercle app.	Cadre montage vertical AP-C45	Angles variables intérieur 82° à 140°	Angles variables extérieur 70° à 140°	Angle plat avec fond	Embout	Tés de dérivation Clip45 vers Clip45 90x55	Tés de dérivation Clip45 vers Clip45 134x55	Tés de dérivation Clip45 vers Clip45 164x55	Cloison de séparation lg std 2 m	Joint de couvercle	Joint de socle	Eclisse de mise à la terre	Support disjoncteur modulaire (2 modules)
l/nbc*xP	CLIP45	COV-C45 ALU	JCA 45[2]	CADRE-45	AIV	AEV	APL	EMB	TE 90[3]	TE 134[4]	TE 164[5]	SEP-C45	JC 45	JSO	ECL 55	SUPPORT DISJ
50/1x55	B47801	B47828	B47270	B45381				B47205				B47023	B47261	B47206	B47873	B46128
90/1x55	B47811	B47828	B47270	B45381	B47230	B47231	B47232	B47233	B47260			B47023	B47261	B47234	B47873	B46128
134/2x55	B47812	B47828	B47270	B45381	B47236	B47237	B47240	B47239	B47260	B47259			B47261	B47241	B47873	B46128
164/3x55	B47817	B47828	B47270	B45381	B47242	B47243	B47246	B47245	B47260	B47259	B47258		B47261	B47247	B47873	B46128

*nbc : nombre de compartiments
[1] Socle vendu seul, couvercle à commander à part
[2] Conforme à la NF C 15-100 en ajoutant les JCA 45 de part et d'autre des appareillages
[3] TE 90 : toutes sections Clip45 (sauf Clip45 50x55) vers Clip45 90x55
[4] TE 134 : toutes sections Clip45 (sauf Clip45 50x55 et 90x55) vers Clip45 134x55
[5] TE 164 : toutes sections Clip45 (sauf Clip45 50x55, 90x55 et 134x55) vers Clip45 164/3x55

PVC blanc/noir/alucolor
Bureaux, écoles et bâtiments commerciaux



ABS PC sans halogène blanc
Aéroport, gares et bâtiments publics

PVC Antibactérien blanc
Etablissement de santé et secteur alimentaire

Aluminium
Pour vos applications haut de gamme

Outils de coupe et de fixation
Voir page 9

IP40 · IK08 système · IK09 longueur · ALU · Résistant
RoHS REACH · PEP · Clipsage 45

Toujours + de protection
Longueur filmée

Compatible
Tercia AP-C45

Tercia AP-C45 **courants forts** appareillages à clipsage 45 spécial équipement du bureau

IK05 · IP40 · 850°C socle · 650°C enjoliveur · Connexion autmatique · 16 A · 250 V · RoHS REACH · Sans halogène · PEP · Clipsage 45

+ d'infos

Compatible avec toutes les gammes Tercia

Appareillagez goulottes, colonnes, colonnes mobiles, colonnettes, nourrices et boîtes de sol

Prises 2 P+T et système de câblage Plug & Play

	Prises 2 P+T			Connecteurs compatibles Wieland GST18				Connecteurs compatibles Wago Winsta				Composants				Obturateurs		Boîtier d'appareillage
	Simple	Double	Triple	Sortie 90°		Sortie 180° pour boite de sol		Sortie 90°		Sortie 180° pour boite de sol		Jonction électrique pour prises	Jonction mécanique pour prises	Serre-câbles	Obturateur de connectique	22.5x45 (1 module)	45x45 (2 modules)	Support disjoncteur modulaire (175mm)
				Mâle	Femelle	Mâle	Femelle	Mâle	Femelle	Mâle	Femelle							
	SG-PC	SG-2PC	SG-3PC	ECM WIELAND	SCF WIELAND	ECDM WIELAND	SCDF WIELAND	ECM WAGO	SCF WAGO	ECDM WAGO	SCDF WAGO	JONCT/ PC-SG	JONCT/ PC-MECA	SERCABLE	OBT/ PC-SG	OBTUR-1M	OBTUR-2M	SUPPORT DISJ 2M
Blanc - RAL 9010	B46010	B46020	B46030	B46122	B46123	B46126	B46127	B46120	B46121	B46124	B46125	B46095	GKWHQ[NC]	B46097	GKWHP[NC]	B46090	B46080	B46128
Noir - RAL 9011	B46012	B46022	B46032	B46122	B46123	B46126	B46127	B46120	B46121	B46124	B46125	B46095	GKWHQ[NC]	B46097	GKWHP[NC]	B46092	B46082	
Alucolor	B46013	B46023	B46033	B46122	B46123	B46126	B46127	B46120	B46121	B46124	B46125	B46095	GKWHQ[NC]	B46097	GKWHP[NC]	B46093	B46083	
Rouge - RAL 3020	B46014*	B46024*	B46034*	B46122	B46123	B46126	B46127	B46120	B46121	B46124	B46125	B46095	GKWHQ[NC]	B46097	GKWHP[NC]			
Orange - RAL2004	B46015	B46025	B46035	B46122	B46123	B46126	B46127	B46120	B46121	B46124	B46125	B46095	GKWHQ[NC]	B46097	GKWHP[NC]			
Vert - RAL 6029	B46016	B46026	B46036	B46122	B46123	B46126	B46127	B46120	B46121	B46124	B46125	B46095	GKWHQ[NC]	B46097	GKWHP[NC]			
Bleu -RAL 5017	B46017	B46027	B46037	B46122	B46123	B46126	B46127	B46120	B46121	B46124	B46125	B46095	GKWHQ[NC]	B46097	GKWHP[NC]			

Prises 2 P+T détrompées

RAL 3020	B46011	B46021	B46031	B46122	B46123	B46126	B46127	B46120	B46121	B46124	B46125	B46095	GKWHQ[NC]	B46097	GKWHP[NC]

Détrompeur

	Détrompeur	B45096

* prise sans détrompage mécanique
NC : Nous consulter, produits disponibles uniquement sur demande

Câblage pour systèmes
Wieland GST18 et Wago Winsta
Câbles pré-équipés de connecteurs
Connecteurs à câbler
Systèmes de distribution

Contactez-nous

Câblage Plug & Play
+ rapide
+ sûr
+ complet

Simple à poser
Difficile à égaler

Interrupteurs bipolaire lumineux

	Interrupteur	Obturateurs	
	45x45 2 modules	22,5x45 1 module	45x45 2 modules
	INTERBIP 2M	OBTUR-1M	OBTUR-2M
Blanc - RAL 9010	B46060	B46090	B46080
Noir - RAL 9011	B46062	B46092	B46082
Alucolor	B46063	B46093	B46083

IK05 · IP40 · Sans vis · 16 A · 250 V · Sans halogène · RoHS REACH · PEP · Clipsage 45

Compatible Tercia NRC-C45
Nourrices à équiper

Sorties de câble

	Sortie de câble	Obturateurs	
	45x45 2 modules	22,5x45 1 module	45x45 2 modules
	SORTCABL 2M	OBTUR-1M	OBTUR-2M
Blanc - RAL 9010	B46087	B46090	B46080
Noir - RAL 9011	B46088	B46092	B46082
Alucolor	B46089	B46093	B46083

Sans vis · RoHS REACH · Sans halogène · PEP · Clipsage 45

Tercia AP-C45 **courants faibles** appareillages à clipsage 45 spécial équipement du bureau

Compatible avec toutes les gammes Tercia
Appareillagez goulottes, colonnes, colonnes mobiles, colonnettes, nourrices et boîtes de sol

+ d'infos

Du sur-mesure ?
couleurs spécifiques
sous/sur-formats
équipements personnalisés
Contactez votre commercial

Prises RJ45

650°C enjoliveur · Sans vis · RoHS REACH · Sans halogène · PEP · Clipsage 45

2 modules à clipsage horizontal ou vertical

	Catégorie 6 FTP			Catégorie 6A STP		
	Sortie 90°		Sortie 45°	Sortie 90°		Sortie 45°
	Simple	Double	Simple	Simple	Double	Simple
	CAT6/FTP-2M 90°	2xCAT6/FTP-2M 90°	CAT6/FTP-2M 45°	CAT6A/STP-2M 90°	2xCAT6A/STP-2M 90°	CAT6A/STP-2M 45°
Blanc - RAL 9010	B46040	B46045	B46070	B46050	B46055	B46075
Noir - RAL 9011	B46042	B46047	B46072	B46052	B46057	B46077
Alucolor	B46043	B46048	B46073	B46053	B46058	B46078

Plastrons Keystone

650°C enjoliveur · Sans vis · RoHS REACH · Sans halogène · PEP · Clipsage 45

2 modules à clipsage horizontal ou vertical

	Keystone (Type 01)			Keystone (Type 53) Standard 3M
	Sortie 90°		Sortie 45°	Sortie 45°
	Simple	Double	Double	Double
	KEYSTONE 1P 90° 2M	KEYSTONE 2P 90° 2M	KEYSTONE 2P 45° 2M	KEST 3M 2P 45° 2M
Blanc - RAL 9010	B46130	B46135	B46140	B46145
Noir - RAL 9011	B46132	B46136	B46142	B46147
Alucolor	B46133	B46137	B46143	B46148

Prises standards Keystone

Sans vis · RoHS REACH · Sans halogène · PEP · Clipsage 45

Prises standard Keystone (Type 01)

Jack 3.5		RCA Femelle						
Vers Jack 3.5	Vers RCA	Jaune	Rouge	Blanc	USB Type A 3.0	BNC	RJ12	Obturateur
JACK-JACK	JACK-RCA	RCA J	RCA R	RCA B	USB-A	BNC	RJ12	KEYS-OBT
GMKAUDIO1[NC]	GMKAUDIO2[NC]	GMKRCAGE[NC]	GMKRCART[NC]	GMKRCAWS[NC]	GMKUSB3A[NC]	GMKBNCWS[NC]	GMKRJ12[NC]	GMKBLIND[NC]

Compatible avec les plastrons Keystone Type 01

Appareillages compatibles avec nos obturateurs

22,5 x 45 1 module	45 x 45 2 modules
OBTUR-1M	OBTUR-2M
Blanc - RAL 9010	B46090	B46080
Noir - RAL 9011	B46092	B46082
Alucolor	B46093	B46083

Système et kits Sub-D

Sans vis · RoHS REACH · Sans halogène · PEP · Clipsage 45

	Modules à clipsage horizontal seuls	Câbles de connexion seuls (20cm)		
	1 module	HDMI	VGA	DisplayPort
	SUPPORT SUB-D 1M	CABLE SUB-D HDMI FF	CABLE SUB-D VGA FF	CABLE SUB-D DISPLAYP FF
Blanc - RAL 9010	B46100	B46110	B46111	B46112
Noir - RAL 9011	B46102	B46110	B46111	B46112
Alucolor	B46103	B46110	B46111	B46112

Kits 1 module à clipsage horizontal blanc + câble		
HDMI	VGA	DisplayPort
HDMI T 1M	VGA SUBD15 1M	DISPLAYPORT 1M
B46105	B46106	B46107

[NC] : Nous consulter

Tercia colonnes*

IP30 · IK08 · 650°C · RoHS REACH · Sans halogène[1] · Clipsage 45 · PEP

+ d'infos

Compatible
Tercia AP-C45

Tercia colonne Speed

Tercia colonne Classic



Tercia colonnes Speed à clipsage 45

Réglage avec verin à pression, poignée et niveau de positionnement à bulle intégrés



Tercia colonnes Classic à clipsage 45

Réglage par tige filetée avec écrou papillon

	Colonnes 1 face			Colonnes 2 faces			Composants		
	Hauteur colonne 2,7 à 3 m	Hauteur colonne 3 à 3,3 m	Hauteur colonne 3,3 à 3,6 m	Hauteur colonne 2,7 à 3 m	Hauteur colonne 3 à 3,3 m	Hauteur colonne 3 à 3,6 m	Cloison colonne lg std 2 m	Cadre montage vertical	Jonction couvercle app.
Tercia CLS-C45	1F-2730	1F-3033	1F-3336	2F-2730	2F-3033	2F-3336	CLOISON	CADRE-45	JCA45U[2]
Hauteur sous plafond max.	2,635 m	2,935 m	3,235 m	2,635 m	2,935 m	3,235 m			
Aluminium anodisé	B45310	B45312	B45314	B45320	B45322	B45324	B45380	B45381	B45270
Blanc RAL 9010	B45311	B45313	B45315	B45321	B45323	B45325	B45380	B45381	B04570
Tercia CLE-C45									
Hauteur sous plafond max.	2,56 m	2,86 m	3,16 m	2,56 m	2,86 m	3,16 m			
Aluminium anodisé	B45360	B45362	B45364	B45366	B45368	B45370	B45380	B45381	B45270

* Vendues non équipées - Photos non contractuelles
[1] Colerettes, fils de masse et cloison en PVC halogénés
[2] Conforme à la NF C 15-100 en ajoutant les JCA45U de part et d'autre des appareillages

Tercia colonnettes*

IP30 · IK08 · 650°C · RoHS REACH · Sans halogène[1] · Clipsage 45 · PEP

	Colonnettes		Composants		
	1 face Hauteur colonnette 0,65 m	2 faces Hauteur colonnette 0,65 m	Cloison colonnette lg std 2 m	Cadre montage vertical	Jonction couvercle app.
Tercia CLS-C45	1F-650	2F-650	CLOISON	CADRE-45	JCA45U[2]
Aluminium anodisé	B45300	B45305	B45380	B45381	B45270
Blanc RAL 9010	B45301	B45306	B45380	B45381	B04570
Tercia CLE-C45					
Aluminium anodisé	B45350	B45352	B45380	B45381	B45270

* Vendues non équipées - Photos non contractuelles
[1] Les collerettes, fil de masse et cloison PVC halogénés
[2] Conforme à la NF C 15-100 en ajoutant les JCA45U de part et d'autre des appareillages

+ d'infos

Tercia colonnes mobiles*

IP30 · IK08 · 650°C · RoHS REACH · Clipsage 45 · PEP

	Colonnes 1 face			Colonnes 2 faces			Composants		
	Hauteur colonne 2 m sans pied	Pied gris	Pied noir	Hauteur colonne 2 m sans pied	Pied gris	Pied gris	Cloison pour colonne lg std 2 m	Cadre montage vertical	Jonction couvercle app.
	1F-2000	PIED G	PIED N	2F-2000	PIED G	PIED N	CLOISON	CADRE-45	JCA45U[1]
Aluminium anodisé	B45330	B45340	B45341	B45336	B45342	B45343	B45380	B45381	B45270
Blanc RAL 9010	B45331	B45340	B45341	B45337	B45342	B45343	B45380	B45381	B04570

* Vendues non équipées - Photo non contractuelle
[1] Conforme à la NF C 15-100 en ajoutant les JCA45U de part et d'autre des appareillages

+ d'infos

Compatible
Tercia AP-C45

Tercia boîtes de sol

IP30 IK08 650°C RoHS REACH Sans halogène Clipsage 45 PEP

+ d'infos

Compatible
Tercia AP-C45

Profondeur d'encastrement minimale 80 mm

Epaisseur maximum du revêtement de sol 5 mm

Gris RAL 7011

Nb de modules 22,5x45	Encastrement (mm)	Boîte (mm)	Boîtes de sol	Kit réservation béton*		Supports app.	Configurateur
							Nb de supports maximum
			BDS-C45	BEP-BDS1	BEP-BDS2	SUPPORT	
12 modules	200x200	219x219	B45410	B45460	B45461	B45490	2
18 modules	253x200	272x219	B45414	B45460	B45462	B45490	3
24 modules	244x244	263x263	B45418	B45460	B45463	B45491	3

Profondeur d'encastrement minimale 87 mm

Epaisseur maximum du revêtement de sol 12 mm

Gris RAL 7011

Nb de modules 22,5x45	Encastrement (mm)	Boîte (mm)	Boîtes de sol	Kit réservation béton*		Supports app.	Configurateur
							Nb de supports maximum
			BDS-C45	BEP-BDS1	BEP-BDS2	SUPPORT	
12 modules	200x200	219x219	B45440	B45460	B45461	B45490	2
18 modules	253x200	272x219	B45444	B45460	B45462	B45490	3
24 modules	244x244	263x263	B45448	B45460	B45463	B45491	3

*Ne convient pas aux sols réalisés en béton ciré

Utilisation du kit réservation béton



Assemblez le support de réservation béton BEP-BDS1 et faites passer les câbles



Positionnnez la boîte de réservation béton BEP-BDS2



Faites couler la chape de béton



Remplacez le kit de réservation béton par votre boîte de sol

Tercia nourrices

Nourrices à équiper

RoHS REACH · Clipsage 45 · PEP

Aluminium anodisé

Nb modules 22,5x45	NRC-C45
6 modules	B45600
8 modules	B45601
12 modules	B45603
16 modules	B45605
20 modules	B45607

Nourrices équipées*

à raccordement sur bornier(s)

IP30 · IK07 · RoHS REACH · PEP

Aluminium anodisé

	B45620	3 prises 2P+T
	B45621	4 prises 2P+T
	B45623	6 prises 2P+T
	B45630	3 prises 2P+T détrompées
	B45631	4 prises 2P+T détrompées
	B45640	2 prises 2P+T + 2 prises 2P+T détrompées
	B45641	3 prises 2P+T + 3 prises 2P+T détrompées
	B45650	3 prises 2P+T + disjoncteur PH+N 16A différentiel 30ma
	B45651	4 prises 2P+T + disjoncteur PH+N 16A différentiel 30ma
	B45652	5 prises 2P+T + disjoncteur PH+N 16A différentiel 30ma
	B45700	2 RJ45 de 1 module Catégorie 6 FTP

* Photos non contractuelles

Compatible
Tercia AP-C45

+ d'infos

Tercia passages de plancher

IP40 · IK08 système · 960°C longueur · PVC M1* · Résistant · RoHS REACH

Gris RAL 7030
Blanc RAL 9001
Anthracite RAL 7021



		Longueurs	Composants			
		Socle + couvercle lg std 2 m	Angle plat	Boîte de dérivation	Joint de couvercle	
lxP (mm)		CSP-N	APSP	DSP	GSP	
75x17	Gris	B01332	B05912	B05916	B05914	
	Blanc	B01331	B05911	B05915	B05913	
	Anthracite	B01333				

*Uniquement anthracite et gris

Compatible

Passage de plancher Tercia compatible avec colonnettes Tercia Speed

+ d'infos

Outils de coupe et de fixation

DUCTACOL	B02550	
Pistolet BC	B02500	
CORNER*	B03001	
DISCOVER*	B06472	

*Pour Tba, Tcn et Tbn

Tba plinthes et chambranles

IP40 · IK08 système · 960°C longueur · PVC M1* · Résistant · RoHS REACH

Toujours + de protection
Longueur filmée

Blanc RAL 9001
Anthracite RAL 7021

		Longueurs	Composants													Boîtier d'appareillages
		Socle + couvercle lg std 2 m	Angles variables			Dérivation	Joint de couvercle	Embout	Joint de socle	Adaptateur moulure	Agrafe retenue de fils	Couvre compartiment lg std 0,5 m	Outil de pose	Embout passage de mur	Dérivation passage de plancher	Entraxe 60 mm
			intérieur	extérieur	plat											
lxP (mm)		TBA	AIBA	AEBA	APVA	DBA	GBA	LBA	GFA	ADDA	TRBA	CSN	DSTA	TPRA	DPA	SQBA
127x28	Blanc	B09620	B04017	B04030	B04066	B04005	B04008	B04013	B04034	B04041	B04065	B03258	B00260	B04059	B04055	B04049
	Anthracite	B09622	B04026	B04033	B04068	B04006	B04012	B04015	B04034	B04043	B04065	B03258	B00260		B04058	

*Seulement anthracite

+ d'infos

Tbn plinthes

IP40 · IK07 système · 960°C longueur · PVC M1* · Résistant · RoHS REACH

Toujours + de protection
Longueur filmée

Blanc RAL 9001
Brun RAL 8014
Anthracite RAL 7021



		Longueurs	Composants																Boîtiers d'appareillages	
		Socle + couvercle lg std 2 m	Angles variables intérieur	Angles variables extérieur	Angle plat	Dérivation TBN sur TCN	Dérivation passage de plancher	Joint de couvercle	Joint de socle	Embout droit	Embout gauche	Adaptateur moulure	Agrafe retenue de câbles	Couvre compartiment lg std 0.5 m	Couvercle suppl.	Socle suppl.	Outil de pose	2 modules 45x45	Entraxe 60 mm
IxP (mm)		TBN	AIBN	AEBN	APBN	DBN	DPN	GBN	GFN	LDBN	LSBN	ADDN	TRBA	CSN	CBN	TFN	DSTN	SBN-LM45	SQBN
81,5x22,5	Blanc	B09650	B03063	B03140	B03241	B03259	B03270	B03282	B03498	B03273	B03276	B03495	B04065	B03258	B03249	B09301	B00192	B03479	B04179
	Brun	B09690	B03065	B03138	B03243			B03284	B03498	B03275	B03278	B03497	B04065	B03258	B03252	B09301	B00192		
	Anthracite	B09699	B03064	B03139	B03242	B03263	B03271	B03283	B03498	B03274	B03277	B03496	B04065	B03258	B03250	B09301	B00192		

* Uniquement anthracite

Tcn chambranles

IP40 · IK07 système · 960°C longueur · PVC M1* · Résistant · RoHS REACH

Toujours + de protection
Longueur filmée

Blanc RAL 9001
Brun RAL 8014
Anthracite RAL 7021

		Longueurs	Composants														Boîtiers d'appareillages	
		Socle + couvercle lg std 2 m	Angles variables intérieur	Angles variables extérieur	Angle plat	Dérivation	Joint de couvercle	Embout	Joint de socle	Adaptateur moulure	Agrafe retenue de câbles	Couvre compartiment lg std 0,5 m	Couvercle suppl.	Socle suppl.	Adaptateur passage de mur	2 modules 45x45	Entraxe 60 mm
IxP (mm)		TCN	AICN	AECN	APCN	DCN	GCN	LCN	GFN	ADDN	TRBA	CSN	CCN	TFN	ACQN	SCN-LM45	SQCN	
68,5x22,5	Blanc	B09651	B03066	B03141	B03244	B03267	B03285	B03279	B03498	B03495	B04065	B03258	B03254	B09301	B03492	B03485	B04193	
	Brun	B09691	B03068	B03147	B03248	B03269	B03287	B03281	B03498	B03497	B04065	B03258	B03256	B09301				
	Anthracite	B09698	B03067	B03143	B03247	B03268	B03286	B03280	B03498	B03496	B04065	B03258	B03255	B09301	B03493			

* Uniquement anthracite

T1-d T1-n goulottes de câblage

960°C longueur | PVC M1 | RoHS REACH | PEP

Profondeurs 18 à 60 mm

Gris RAL 7030



P	lxP (mm)	Longueurs: Pas de 12,5 Fente 6 Lamelle 6,5 — T1-D	Longueurs: Pas de 20 Fente 8 Lamelle 12 — T1-N	Composants: Couvercle supp. à lisérés Pour T1-d — COV-L[2]	Composants: Couvercle supp. lisse Pour T1-n — COV[3]	Composants: Cloison de séparation lg std 2 m — SEP-E
		Socle + couvercle lg std 2 m	Socle + couvercle lg std 2 m			
18	15x18		B00670*[1]			
25	25x25	B08121[1]		B01251		
30	15x30		B00672*[1]			
	25x30		B00830[1]		B00702	
40	25x40	B12505	B02561	B01251	B00702	
	40x40	B12506	B02565	B01252	B00703	B00856
	60x40	B12507	B00831	B01253	B00704	B00856
	80x40		B00832		B00705	B00856
	100x40		B00844		B00706	B00856
60	15x60		B00676*[1]			
	25x60	B12512	B02562	B01251	B00702	
	40x60	B12513	B02566	B01252	B00703	B00857
	60x60	B12514	B02569	B01253	B00704	B00857
	80x60	B12515	B00833	B01254	B00705	B00857
	100x60	B12516	B00834	B01255	B00706	B00857
	120x60		B00842		B00707	B00857

T1-zh goulottes de câblage sans halogène

960°C longueur | UL94-V0 | RoHS REACH | Sans halogène

Profondeurs 25 à 60 mm

Gris RAL 7035



P	lxP (mm)	Longueurs: Pas de 12,5 Fente 6 Lamelle 6,5 — T1-ZH	Composants: Couvercle supp. à lisérés — COV-ZH
		 Socle + couvercle lg std 2 m	
25	25x25	B12563	B01219
40	25x40	B12565	B01211
	40x40	B12566	B01212
	60x40	B12567	B01213
60	25x60	B12572	B01211
	40x60	B12573	B01212
	60x60	B12574	B01213
	80x60	B12575	B01214
	100x60	B12576	B01215

Outils

Outils de coupe et de pose

Pinces: Triton	Pinces: SX25*	Lame de rechange SX25	Cisaille	Lame de rechange cisaille	Outils pose rivets: 4 mm	Outils pose rivets: 6 mm
TRITON	SX25*	LAME SX25	CISAILLE	LAME	RT4	RT6
B02164	B01029	B01031	B02162	B02165	B06500	B06501

*Profondeur 17, 25 et 30

Composants de fixation T1-d T1-n

Fixations: de cloison SEP-E	Fixations: sur porte avec unité de commande	Montage uniquement sur châssis: élément de fixation interne[1]	Montage uniquement sur châssis: support collier nylon [1]	Pour T1-d T1-n T1-zh — Rivets de fixation nylon*: 4 mm	Pour T1-d T1-n T1-zh — Rivets de fixation nylon*: 6 mm
BLOCKSEP-E	SCP	ZP1	ZP2	DUCTAFIX R4	DUCTAFIX R6
B01026	B02187	B06560	B06561	B06502	B06511

[1] Montage uniquement sur châssis

* Fixation sur tôle

Profondeurs 80 et 100 mm

Gris RAL 7030



		Longueurs		Composants		
		Pas de 12,5 Fente 6 Lamelle 6,5	Pas de 20 Fente 8 Lamelle 12	Couvercle suppl. à lisérés Pour T1-d	Couvercle suppl. lisse Pour T1-n	Cloison de séparation lg std 2 m
		 Socle + couvercle lg std 2 m	 Socle + couvercle lg std 2 m			
P	lxP (mm)	T1-D	T1-N	COV-L[2]	COV[3]	SEP-E
80	25x80	B12520	B02563[4]	B01251	B00702	
	40x80	B12521	B02567[4]	B01252	B00703	B00858
	60x80	B12522	B02570[4]	B01253	B00704	B00858
	80x80	B12523	B02572[4]	B01254	B00705	B00858
	100x80	B12524	B02574[4]	B01255	B00706	B00858
	120x80	B12525	B00835[4]	B01256	B00707	B00858
100	25x100		B02564[4]		B00702	
	40x100	B12529	B02568[4]	B01252	B00703	
	60x100	B12530	B02571[4]	B01253	B00704	
	80x100	B12531	B02573[4]	B01254	B00705	
	100x100	B12532	B02575[4]	B01255	B00706	
	150x100		B00836[4]		B00708	

* Ne dispose pas de gomme souple sur lamelle
[1] Pas de 12,5 mm - fente 5 mm - lamelle 7,5 mm
[2] Pour T1-d
[3] Pour T1-n
[4] Avec ergots sur les lamelles

Profondeurs 80 et 100 mm

Gris RAL 7035



		Longueurs	Composants
		Pas de 12,5 Fente 6 Lamelle 6,5	Couvercle suppl. à lisérés
		 Socle + couvercle lg std 2 m	
P	lxP (mm)	T1-ZH	COV-ZH
80	40x80	B12581	B01212
	60x80	B12582	B01213
	80x80	B12583	B01214
	100x80	B12584	B01215
	120x80	B12585	B01216
100	40x100	B12589	B01212
	60x100	B12590	B01213
	80x100	B12591	B01214
	100x100	B12592	B01215

Composants de repérage T1-d

Porte étiquette et support MARK 1000	Bandeau de repérage lg std 1 m
MARK T1-D	MARK 1000
B07507	B07510

Composants de repérage T1-n

Porte étiquette
DUCTAMARK 1
B07501

Composants de retenue de fils T1-n

Traverses pour largeurs		Agrafe de retenue réglable en profondeur
40 à 80	100 à 150	
TR1-N 40-80	TR1-N 100-150	TR1
B01022	B01023	B05200

+ d'infos

Compléments indispensables au câblage d'enveloppes

+ d'infos

Tracy gaines chaussettes*

UL94-V2 · RoHS REACH · Sans halogène

Noir	Gaines en polyester sans halogène auto-extinguible	
Ø (mm)	Désignation	Code
5	TY 5	B05231
10	TY 10	B05232
20	TY 20	B05233
30	TY 30	B05234
50	TY 50	B05235

*Résistance à la traction : 4,20 kg/mm²
Allongement à la rupture : 48%
Température d'utilisation : de -50°C à +150°C
Matière sans halogène auto-extinguible
Livrée en couronne avec dévidoir

Dn-a goulottes flexibles auto-adhésives

960°C · PVC M1 · Résistant · RoHS REACH · Sans halogène

Gris RAL 7030
lg std 0,5 m

lxP (mm)	Désignation	Code
17,5x28	DN-AS	B02181
32x43	DN-AM	B02182
42,5x55	DN-AL	B02183

Spiralite gaines spiralées



A/B* mm	Gaines en polyéthylène Désignation	Code	Gaines en polyéthylène auto-extinguible Désignation	Code
		RoHS REACH · Sans halogène		RoHS REACH
1,5/3	P1	B00961	PA1	B00981
4/6	P2	B00962	PA2	B00982
8/10	P3	B00963	PA3	B00983
9/12	P4	B00964	PA4	B00984

* Diamètre intérieur / diamètre extérieur

Omega G1 profilés DIN

RoHS REACH

lg std 2 m
F= percé

	Désignation	Dim. lxP (mm)	Epaisseur (mm)	Non percé	Percé	Composant Support incliné ST(1)
	G1	32x15	1,5	B02120		
	G1F	32x15	1,5		B02125	
	OMEGA 2F	15x5,5	1		B02130	
	OMEGA 3	35x7,5	1	B02135		B02190
	OMEGA 3F	35x7,5	1		B02140	
	OMEGA 3A	35x15	1,5	B02145		
	OMEGA 3AF	35x15	1,5		B02150	

(1) ST : Pour une inclinaison à 35° du bornier, trous de fixation de platine 7 mm et profilé fileté M6

Sevvo expert + gaines ICTA 3422

IP68 gaine · IP44 système · IK08 gaine · 850°C gaine · Résistant · Ne propage pas la flamme · RoHS REACH · Sans halogène · PEP

			Sevvo expert +				Composants					Sevvo classic +	
			ICTA 3422 Sans tire-fil	ICTA 3422 Avec tire-fil	ICTA 3422 Avec tire-fil	TINB Avec tire-fil	Bague de repérage	Bouchon RT2012	Manchon ouvert	Manchon fermé	Réducteur	ICTA 3422 Sans tire-fil	ICTA 3422 Avec tire-fil
Blanc RAL 9010 Vert RAL 6024 Noir RAL 9011 Gris RAL 7037													
Code	**Diamètre**		E STF[3]	E ATF [3]	E VDI ATF	E TINB ATF	REPERAGE	BOUCHON RT	MANCHON O	MANCHON	REDUCTEUR	C STF [3]	C ATF[3]
Iboco Codet*		**Ø16**	B34516	B34616		B34316 69 18 200	B29416	B29316	B29016	B29116		B34816	B34916
Iboco Codet*		**Ø20**	B34520	B34620	B34220	B34320 69 18 201	B29420	B29320	B29020	B29120	B29620[1]	B34820	B34920
Iboco Codet*		**Ø25**	B34525	B34625	B34225	B34325 69 18 204	B29425	B29325	B29025	B29125	B29625[2]	B34825	B34925
Iboco Codet*		**Ø32**	B34532	B34632		B34332 69 18 205		B29332	B29032	B29132		B34832	B34932
Iboco Codet*		**Ø40**	B34540	B34640		B34340 69 18 206		B29340		B29140		B34840	B34940
Iboco Codet*		**Ø50**				B34350 69 18 207				B29150		B34850	B34950
Iboco Codet*		**Ø63**				B34363 69 18 210				B29163		B34863	B34963

*Codet : Autorisation d'emploi Enedis 21E019/HT
[1] Passer du diamètre 20 au diamètre 16, sauf sur la gaine verte
[2] Passer du diamètre 25 au diamètre 20
[3] Gaine fabriquée avec de la matière recyclée (% de matière recyclée communiqué sur l'étiquette)

Sans halogène selon NF EN 50642

Gaine fabriquée avec de la **matière recyclée**[3]
% de matière recyclée communiqué sur l'étiquette produit

Outils de coupe

Pince 4F longueur lame 6 cm	B01036	
Lame de rechange 4F longueur lame 6 cm	B01038	

+ d'infos

Compatible

Hk tubitech tubes IRL 3321
Voir page 30

Pico boites de dérivation étanches
Voir page 31

Hk tubitech tubes IRL 3321

IP40 IP64 IP67 · IK07 · 750°C 850°C composants · 960°C longueur · PVC M1 · Résistant UV · RoHS REACH · PEP

			Tubes		Composants					Sistemastop		
			lg std 2 m	lg std 3 m	Equerre	Coude	Manchon	Té de dérivation	Flexible	Coude	Manchon	Raccord ISO
Gris RAL 7035				IRL	CIS	CUG	MAG	TIS	CF	CIRN	MSTN	RSTN
		IK	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07
		IP	IP67	IP67	IP40	IP40	IP40	IP40	IP64	IP67	IP67	IP67
Ø		°C*	960°	960°	850°	850°	850°	850°	850°	750°	750°	750°
16	3321 D16 T G		B11128	B28950	B20101	B20130	B20404	B20674	B20085[1]	B05392	B05386	B05398
20	3321 D20 T G		B11129	B28960	B20103	B20132	B20406	B20676	B20086[2]	B05393	B05387	B05399
25	3321 D25 T G		B11130	B28970	B20105	B20134	B20408	B20678	B20087[3]	B05394	B05388	B05400
32	3321 D32 T G		B11131	B28980	B20107	B20136	B20410	B20680	B20088[4]	B05395	B05389	B05401
40	3321 D40 T G			B28990		B20138	B20412			B05396	B05390	B05402
50	3321 D50 T G			B29000		B20140	B20414			B05397	B05391	B05403
63	3321 D63 T G			B29010								

Matière première PVC, sauf composants Sistemastop en polypropylène
[1] Longueur en mm : 200
[2] Longueur en mm : 275
[3] Longueur en mm : 365
[4] Longueur en mm : 350
* Résistance au fil incandescent

+ d'infos

Outils de coupe

Pince 4F*	B01036	
Lame de rechange 4F longueur lame 6 cm	B01038	

* Ø16 à 25 uniquement

Compatible

Sevvo + gaines ICTA 3422
Voir page 29

Pico boites de dérivation étanches
Voir page 31

Pico boîtes de dérivation étanches

IP55 IP56 · IK07 IK08 · 960°C · Double isolation · Résistant UV · RoHS REACH · Sans halogène · PEP

Boîtes grises RAL 7035 - Embouts à gradins

BDD DIAM 60 G Prof. 35		B05530[1]	IP55	IK07
BDD DIAM 80 G Prof. 40		B05531[1]		
BDD 80x80 G Prof. 40		B05533[1]		
BDD 100x100 G Prof. 50		B05534[1]		
BDD 150x110 G Prof. 70		B05536		
BDD 190x140 G Prof. 70		B05537		
BDD 240x190 G Prof. 90		B05538	IP55	IK08
BDD 300x220 G Prof. 120		B05539		
BDD 380x300 G Prof. 120		B05540		

Boîte grise RAL 7035 - Entrées perforables

BDD-FLD 100x100 G Prof. 50		B05601	IP56	IK07

[1] Uniquement pour les dimensions Ø60, Ø80, 80x80 et 100x100

Pour circuit de sécurité

Boîtes rouges RAL 3000 - Embouts à gradins

BDD DIAM 60 R Prof. 35		B05542[1]	IP55	IK07
BDD DIAM 80 R Prof. 40		B05543[1]		
BDD 80x80 R Prof. 40		B05545[1]		
BDD 100x100 R Prof. 50		B05546[1]		
BDD 120x80 R Prof. 50		B05547		

Boîte rouge RAL 3000 - Entrées perforables

BDD-FLD 100x100 R Prof. 50		B05631	IP56	IK07

+ d'infos

Que dit la règlementation ERP ?

650°C	Boîtes utilisées en simple dérivation (hors circuits de sécurité)
750°C	Minimum requis pour boîtes susceptibles de recevoir des appareillages (boîte assimilée à un coffret)
960°C	Boîtes utilisées pour les circuits de sécurité

La réponse Iboco :
Toutes nos boîtes sont résistantes au fil incandescent **à 960°C**

Compatible
Sevvo + gaines ICTA 3422
Voir page 29

Hk tubitech tubes IRL 3321
Voir page 30

Pablo coffrets modulaires étanches IP65

IP65 · IK09 · 750°C · Double isolation · Résistant · RoHS REACH · Sans halogène

Gris RAL 7035



Désignation HxlxP (mm)	Nbr total de modules	Nbr de rangées	Nbr modules /rangées	IP65[1]	PATTEFIX G	SR 65	PP	KITDIN	BOR PH	BOR N	RG	A-KIT	OBTUR 6M G	SEP-N CEN
				Coffrets	**Equipements**									
					Pattes de fixation	Serrure à clé	Plastron plein	Kit support borniers	Bornier phase 1x35 + 5x25	Bornier neutre 1x35 + 5x25	Réhausse rail DIN	Kit de jumelage	Obturateur 6 modules	Séparateur photovoltaïque
IP65 04M G 210x143x102	4	1	4	B06534	B05190	B05161								
IP65 08M G 210x215x105	8	1	8	B06537	B05190	B05161								
IP65 12M G 263x314x143	12+1	1	12+1	B06540	B05190	B05161	B05197	B05193	B05191	B05192	B05163	B05162	B05196	
IP65 18M G 288x426x148	18+1	1	18+1	B06542	B05190	B05161	B05198	B05194	B05191	B05192	B05163	B05162	B05196	
IP65 24M G 420x314x143	24+2	2	12+1	B06541	B05190	B05161	B05197	B05193	B05191	B05192	B05163	B05162	B05196	B05182
IP65 36M G 470x426x148	36+2	2	18+1	B06543	B05190	B05161	B05198	B05194	B05191	B05192	B05163	B05162	B05196	B05199
IP65 54M G 657x426x148	54+3	3	18+1	B06544	B05190	B05161	B05198	B05194	B05191	B05192	B05163	B05162	B05196	

[1] Livré avec étiquette(s) de repérage vierge(s)

Composition d'un Pablo

Support borniers de terre	Borniers de terre à vis	Entrées support borniers de terre à vis 1,5 à 10 mm²	Entrées support borniers de terre à vis 6 à 25 mm²	Plastron modulaire	Obturateurs 4 modules	Obturateurs 6 modules	Bouchons classe 2	Lyre de câblage
1	1	4	1	1			3	
1	1	8	1	1	1		5	
1	1	12	3	1	1		5	
1	1	24	4	1		1	5	
1	1	24	4	2	1	1	5	1
1	2	24+12	4+3	2	1	1	5	1
1	2	24+24	4+4	3	1	2	5	2

+ d'infos

Porte garantie à vie

Pedro coffrets polyester étanches IP66

IP66 · IK10 · 960°C · Double isolation · Résistant · Résistant UV · RoHS REACH · Sans halogène

Gris RAL 7035

Désignation	Dimensions HxlxP (mm)	Nbr KIT MOD, PP[1] et/ou GUIDA max[2]	Nbr de module	Coffrets		Equipements											
				Coffret porte pleine	Coffret porte hublot	Platine perforée quick	Platine perforée	Platine pleine	Support réglable platine	Kit modulaire	Obturateur 6 modules	Montant	Guide DIN	Plastron plein	Contreporte	Portes de rechange pleine	Portes de rechange hublot
				PP[3]	PH[3]	PF PERFO QUICK	PF PERFO	PF VTR	SCOR PF	KIT MOD[4]	OBTUR 6M	MONT	GUIDA	PP	CP[5]	PORTE PLEINE	PORTE HUBLOT
POLYESTER 01	300x265x165			B04711	B04721	B04771	B04781	B04764								B04586	B04593
POLYESTER 02	425x325x180	3	12 à 36	B04712	B04722	B04772	B04782	B04765	B04682	B04790	B05196	B04651	B04660	B04795	B04760	B04587	B04594
POLYESTER 03	500x430x210	3	18 à 54	B04713	B04723	B04773	B04783	B04766	B04682	B04791	B05196	B04652	B04661	B04796	B04761	B04588	B04595
POLYESTER 04	650x430x210	4	18 à 72	B04714	B04724	B04774	B04784	B04767	B04682	B04791	B05196	B04653	B04661	B04796	B04762	B04589	B04596
POLYESTER 05	650x540x260	4	24 à 96	B04715	B04725	B04775	B04785	B04768	B04682	B04792	B05196	B04653	B04662	B04797	B04634	B04590	B04597
POLYESTER 06	805x615x315	5	28 à 140	B04716	B04726	B04776	B04786	B04675	B04682	B04793	B05196	B04654	B04663	B04798	B04635	B04591	B04598
POLYESTER 07	1060x810x355	5	38 à 190	B04717	B04727	B04777	B04787	B04677	B04682	B04794	B05196	B04655	B04664	B04799	B04637	B04592	B04599

[1] Le plastron plein (PP) peut recevoir par clipsage sur ses supports un guide DIN (GUIDA). Combinaison possible kit modulaire (KIT MOD), guide DIN (GUIDA) et plastron plein (PP) en respectant le nombre d'équipement maxi
[2] Tous ces équipements peuvent être utilisés en combinaison avec la platine (PF) fixée en fond de coffret
[3] Coffret : livré avec 4 vis de montage et bouchons de classe 2
[4] KIT MOD composé d'un rail DIN avec 2 supports montés + 1 plastron modulaire avec fixation intégrée + obturateur(s) + étiquettes de repérage autocollantes
[5] CP : fixation intégrée, livrée avec les 4 inserts de montage
[6] ST VTR : tropicalisées
[7] SR VTR : toutes les serrures s'adaptent à toutes les références de coffrets

Un temps d'équipement record

+ d'infos

Pattes de fixation		Clé et serrures triangulaires de rechange			Serrures[7]					
Standard	Inox									
ST VTR[6]	ST VTR INOX	SR TRI VTR01-06	SR TRI VTR07	CH TRI VTR	SR VTR 405	SR VTR 421	SR VTR 455	SR VTR 1242E	SR VTR 2433A	SR VTR 3113A
B04680	B04688	B04666	B04667	B04665	B04740	B04741	B04742	B04743	B04744	B04745

NOUVEAU

Tercia Clip45 et AP-C45

Goulottes d'installation
et appareillages à clipsage 45

Simple à poser. Difficile à égaler

Voir p. 12



A DECOUVRIR AUSSI

Sevvo +

Gaines ICTA 3422

Toujours sans halogène

Fabriqué avec 30 à 50 % de matière recyclée

Voir p. 29



A DECOUVRIR AUSSI

Ta-g IK10

Goulottes pour colonne montante

Parfaitement conforme aux éxigences du guide SéQuélec GM05 Enedis

Voir p. 8

Découvrez
toutes nos nouveautés
sur iboco.fr

Pictos de sécurité

- Indice d'étanchéité IP
- Indice de résistance aux chocs IK
- Tenue au fil incandescent °C
- Résistance à la corrosion, aux agents chimiques
- Conforme à la Directive RoHS REACH
- Résistance aux UV
- Double isolation
- Classement au Feu
- Sans halogène
- Sans vis
- PEP
- 10 AX
- 16 A
- 250 V
- Clipsage 45

Trouvez votre commercial en 1 clic

Suivez nous
sur les réseaux sociaux

linkedin/iboco-france

youtube/iboco france

QZID0069 - 06/2026 - Tous droits réservés

Hager SAS - marque Iboco
112 ter rue Cardinet
75017 Paris
Tél. 01 44 77 55 10

iboco.fr
linkedin/iboco-france
youtube/iboco france

IMPRIM'VERT®

Une marque du groupe :hager