

Stromschiene unibar M


Effizienter Energie- transport

Konzipiert für höhere Leistung bei optimaler Flexibilität: Nutzen Sie das Potenzial des Schienenverteilersystems unibar M für 160 A bis 1000 A.

:hager

Optimale Flexibilität für maximale Leistung.

Bei der Leitungsführung unter beengten Bedingungen ist unibar M die perfekte Lösung: Das Stromschienensystem ist äusserst kompakt, und mit seinen geraden Schienenelementen und Formteilen lässt sich jeder Gebäudewinkel flexibel erschliessen. Die umfassende Palette an Abgangskästen sorgt dabei für die passende Absicherung aller angeschlossenen Verbraucher. Die Lösung ist dank minimaler Brandlast und hoher Schutzart besonders sicher. Und zusammen mit der Lösung unibar H für 800 A bis 4000 A erhalten Sie von Hager alles aus einer Hand.



Hauptvorteile

Kleiner

Das kompakte Design ist äusserst platzsparend. Damit lässt es Raum für andere Bauelemente und wirkt kostensenkend.

Leistungsstärker

Mit unibar M bringen Sie Energie zuverlässig und sicher selbst in die grössten Gebäude. Der Strombereich beträgt 160 A bis 1000 A. Das System unterstützt moderne Leiterkonfigurationen nach dem Muster 3P+N+PE und bietet eine gute elektromagnetische Verträglichkeit.

Flexibler

Bei unibar M handelt es sich um Aluminiumschienen, die für maximale Flexibilität derzeit in sechs Nennstromausführungen erhältlich sind. Sie lassen sich ganz leicht an alle Gebäudestrukturen anpassen und erlauben ausserdem problemlose Richtungsänderungen.

Kostengünstiger

unibar M spart Zeit und steigert die Rentabilität durch einfache und schnelle Planung, effiziente Montage und zügige Inbetriebnahme.

1. Einspeisekasten
2. Verbindungsblock
3. Gerades Element, mit oder ohne Anschlussstück
4. Eckelement, horizontal (L)
5. T-Element
6. Abgangskasten
7. Flexibles Richtungsänderungselement
8. Brandschutzblock

Kleine Details machen den grossen Unterschied.

unibar M ist als modulares System konzipiert – flexibel und problemlos erweiterbar zur Bewältigung aller Eventualitäten bei Planung und Bau.



Höhere Sicherheit



Herausragende Zuverlässigkeit



Grosse Auswahl



Individueller Zugang



Praktische Anschlüsse



Massgeschneiderte Elemente



Unmittelbarer Zugang



**BIM:
Datenblatt**



Verschiedene Klassen



Optimale Anschlüsse



Automatischer Dehnungsausgleich




Einfache Fehlerbehebung

Hauptvorteile

- Hohe Transportkapazitäten
- Maximale Flexibilität
- Einfache Installation
- Eindeutige Kostenvorteile
- Deutliche Platzersparnis
- Zertifizierte Sicherheit
- Wirksamer Brandschutz

Projekt-support aus einer Hand.

Als Ihr Lösungs- und Servicepartner liefern wir Ihnen nicht nur eine komplette Systemlösung, sondern auch umfassende Projektunterstützung. Wir begleiten Sie während des gesamten Projekts und liefern Ihnen sämtliche Lösungen und Services aus einer Hand.





Hauptsitz

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke
Tel. 041 269 90 00

Verkaufsniederlassungen

Hager AG
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang
Tel. 044 817 71 71

Hager AG
Ey 25
3063 Ittigen-Bern
Tel. 031 925 30 00

Hager AG
Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tel. 021 644 37 00

hager.ch