

Klare Kante: Eckkanal tehalit.BRS

Durch seine praktische Dreiecksform nimmt der Eckkanal tehalit.BRS ein hohes Leitungsvolumen auf, erleichtert das Einstecken elektrischer Geräte und sorgt für eine bessere Einsehbarkeit der Steckdosen.



Je nach Einsatz am Boden oder auf Arbeitshöhe macht er alle Anschlüsse zu jeder Zeit optimal zugänglich. Mit seinem robusten Stahlblechprofil widersteht er selbst hohen Belastungen und eignet sich somit ideal für mechanisch anspruchsvolle Umgebungen.

Da seine Installation keine Eingriffe in die Bausubstanz erfordert, bietet er sich auch für kostengünstige Nachrüstungen an. Der Eckkanal tehalit.BRS ist selbsterstehend ohne Zubehörteile und sorgt so für noch mehr Sicherheit und noch weniger Bestell- bzw. Montageaufwand.

 hager.de/Eckkanal



Ihre Vorteile auf einen Blick

Komfortabel

- Einfaches Stecken durch abgewinkeltes Dreiecksprofil und bessere Einsehbarkeit der Steckdosen
- Keine verbogenen Kabel, weniger Kabelbruch

Flexibel

- Als Pult- oder Sockelleistenkanal auf Arbeits- oder Bodenhöhe einsetzbar
- Hohes Leitungsvolumen
- Flexible Nachrüstung ohne Eingriff in die Bausubstanz

Robust

- Stabiles Stahlblechprofil für mechanisch anspruchsvolle Umgebungen

Sicher

- Selbsterstehend ohne Zubehörteile: mehr Sicherheit, weniger Bestell- und Montageaufwand

Technische Daten

- Erhältlich in der Ausführung Verkehrsweiß RAL 9016
- Zubehör: Inneneck, Außeneck, Flachwinkel und Endstücke in linker und rechter Ausführung
- für 80 mm Oberteil
- Kanalhöhe: 110 mm
- Kanalbreite: 115 mm



Bestellnummern-Auszug:

BRS11511019016	Grundprofil Eckkanal 115 x 110 mm für 80 mm Oberteil, Verkehrsweiß RAL 9016
BRS08029016	Oberteil für Eckkanal 115 x 110 mm, Verkehrsweiß RAL 9016
BRS11511039016	Außeneck für Eckkanal 115 x 110 mm, Verkehrsweiß RAL 9016
BRS11511049016	Inneneck für Eckkanal 115 x 110 mm, Verkehrsweiß RAL 9016